



GrandeVille LED

BPS962



# GrandeVille LED: en designklassiker for ethvert urbant bruksområde

Dagens kunder vil ha armaturer som både gir energieffektivitet og en visuelt komfortabel belysningseffekt. GrandeVille LED-lysarmatur tilbyr den perfekte kombinasjonen av funksjonelle og estetiske egenskaper. Et klassisk design, rene linjer og robuste materialer gjør denne LED-belysningen ideell for alle urbane omgivelser. Armaturen er godt skjermet og gir klart hvitt lys, noe som skaper en behagelig atmosfære samtidig som den muliggjør gode energibesparelser. Grandeville LED-armaturer (BPS962) egner seg til montering på stolper eller i veggbraketter. De er også tilgjengelige med valgfri rotasjonssymmetrisk lysfordeling eller asymmetrisk lysfordeling, som forhindrer uønsket spilllys fra denne klassiske gatebelysningen. Et trekk er tilgjengelig i grått eller hvitt, som må bestilles separat.


## Fordeler

- Klassisk design – rene linjer som passer til alle byområder
- Utmerket visuell komfort
- Energieffektiv LED-teknologi


## Applications

- Boligområder, mindre gater, parkeringsplasser
- Gang- og sykkelveier, parker

## Versions







OPPR BPS962i 0001



OPPR BPS962i 0003

## Målskisse



BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K

BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K

### Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

### Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Antall lyskilder	1
Lysstrålespredning fra armatur	-

### Drift og elektronikk

Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernnivå
----------------------------------------	--------------------------------

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

## Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J sikret mot hærverk]
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat

## Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja

## Produktdata

Produktseriekode	BPS962 [GRANDVILLE LED]
------------------	-------------------------

## Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN45

## Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Oppoverlyseeffektforhold	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lyskildefarge	Utendørs optikktype
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	0,21	1 380 lm	3000 K	830 varmhvit	Symmetrisk
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	0,21	1 587 lm	4000 K	840 nøytralhvitt	Symmetrisk
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	0,15	1 842 lm	3000 K	830 varmhvit	Symmetrisk
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	0,15	1 225 lm	3000 K	830 varmhvit	Symmetrisk
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	0,25	1 414 lm	3000 K	830 varmhvit	Symmetrisk
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	0,25	1 626 lm	4000 K	840 nøytralhvitt	Symmetrisk
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	0,2	1 429 lm	4000 K	840 nøytralhvitt	Asymmetrisk
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	0,2	1 868 lm	3000 K	830 varmhvit	Asymmetrisk

## Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	29,2 W