



Philips GrandeVille LED: en designklassiker för alla användningsområden i städer

GrandeVille LED

Dagens kunder vill ha armaturer som ger både energieffektivitet och en visuellt behaglig belysningseffekt. Philips GrandeVille LED-armaturer kombinerar funktionella och estetiska egenskaper. Den klassiska utformningen, med rena linjer och robust material, gör att den passar perfekt för alla stadsmiljöer. Armaturen är väl avskärmd och ger ett klart vitt ljus, och skapar en behaglig atmosfär samtidigt som den ger goda energibesparingar. GrandeVille LED-armaturer (BPS962) är lämpliga för montering på stolpar eller väggfästen. De finns även med ett urval av rotationssymmetrisk ljusfördelning eller asymmetrisk ljusfördelning som förhindrar oönskat spilljus från den här klassiska gatubelysningen. Det finns en kåpa i grått eller vitt som måste beställas separat.

Fördelar

- Klassisk design – rena linjer passar alla stadsmiljöer
- Utmärkt visuell komfort
- Energieffektiv LED-teknologi





Funktioner

- Robust material (IK10)
- Behagligt vitt ljus: 830 eller 840
- Flera optiska element
- Passar ovanpå 60 mm stolpar
- Levereras med en 4-meterskabel
- 5 års standardgaranti

Användning

- Bostadsgator, mindre vägar, parkeringsplatser
- Promenad- och cykelbanor, parker

Måttskiss



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	-
Färgåtergivningsindex	80
Antal ljuskällor	1
Optiktyp utomhus	Symmetrisk
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkåpa /kåpa
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP65
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Produktdata	
Produktfamiljskod	BPS962

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN49
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN49

Ljusteknik

Full						Korrelerad					
Order Code	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde	Ljusflödesförhållande	Order Code	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde	Ljusflödesförhållande
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	830 varmvit	3000 K	1 380 lm	0,21		II LO CLO-DDF6 C4K				
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	840 neutralvit	4000 K	1 587 lm	0,21	919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	830 varmvit	3000 K	1 225 lm	0,15
919008630298	BPS962 LED45/830	830 varmvit	3000 K	1 842 lm	0,15	919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	840 neutralvit	4000 K	1 409 lm	0,15

Full						Korrelerad					
Order Code	Product	Ljuskällans	färgtemperatur	Uppåtriktat		Order Code	Product	Ljuskällans	färgtemperatur	Uppåtriktat	
	Name	färg	(Nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållande		Name	färg	(Nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållande
919008630305	BPS962	830	3000 K	1 414 lm	0,25	919008630324	BPS962	840	4000 K	1 984 lm	0,15
	LED29/830	varmvit					LED49/840	neutralvit			
	LO-O CLO-						LO CLO-				
	DDF6 C4K						DDF6 C4K				
919008630306	BPS962	840	4000 K	1 626 lm	0,25	919008630457	BPS962	840	4000 K	2 290 lm	0,25
	LED34/840	neutralvit					LED49/840	neutralvit			
	LO-O CLO-						LO-O CLO-				
	DDF6 C4K						DDF6 C4K				