



## Aman & andal

### BRP121

Pathway Philips ini merupakan produk dengan daya tahan tinggi dan perawatan rendah yang memiliki spesifikasi tinggi agar sesuai dengan aplikasi profesional umum. Produk ini dapat diandalkan tanpa kekhawatiran.

#### Benefits

- Desain yang kokoh: mematuhi standar performa dan keselamatan yang relevan.
- Penghematan energi: Efikasi 140 lm/w memastikan penghematan energi yang substansial dibandingkan lampu jalan konvensional.
- Tampilan & nuansa unik: satu bagian besar rangka aluminium die-cast dengan penutup yang menyebar, tidak terlalu silau.

#### Features

- 3 CCT: 3000K/4000K/6500K
- Rentang penuh: 30/50/70/80/100w
- Daya penerangan tinggi: 140 lm/w
- IP65 / IK08
- Tiang Vertikal & Horizontal menggunakan mekanisme pemasangan yang sama
- Masa pakai: 30 ribu jam @Ta35
- Kepatuhan: CQC/CB/EMC

#### Application

- Fasilitas/Keamanan/Lanskap/Alun-alun/Parkir/Pencahayaan arsitektur

# BRP121

## Versions




Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


## Dimensional drawing




BRP121 70W



BRP121 50W



BRP121 30W



BRP121 80&100W

**Informasi Umum**

Driver tercakup	Ya
Alat	EB
Jumlah unit alat	1 unit

**Teknis Lampu**

Warna sumber cahaya	765 cool daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Indeks renderasi warna (CRI)	≥70
Jumlah sumber cahaya	1

**Kontrol dan Peredupan**

Dapat diredupkan	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

**Mekanis dan Housing**

Tipe penutup optik	Lensa
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65

**Penyetujuan dan Aplikasi**

Tanda CE	Tidak
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

**Teknis Lampu**

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
911401867587	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM	14.000 lm
911401867187	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V GM	9.800 lm
911401866987	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM	7.000 lm
911401866687	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM	4.200 lm

**Pengoperasian dan Kelistrikan**

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401867587	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM	100 W	911401866987	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM	50 W
911401867187	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V GM	70 W	911401866687	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM	30 W

