



Güvenli ve güvenilir

BRP121

Bu Philips yol aydınlatması, genel profesyonel uygulamalara uygun, üstün özelliklere sahip, yüksek dayanıklılık sunan ve az bakım gerektiren bir üründür. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz güvenilir bir ürün.

Faydaları

- Sağlam tasarım: İlgili güvenlik ve performans standartlarına uyumludur.
- Enerji tasarrufu: 140lm/w verimi, geleneksel sokak lambalarına kıyasla önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.
- Eşsiz görünüm ve his: difüzlü kapak ile daha az parlamaya sağlayan tek parça dökme alüminyum muhafaza.

Özellikler

- 3 CCT: 3000K/4000K/6500K
- Tüm ürün aralığı: 30/50/70/80/100 W
- Yüksek verimlilik: 140 lm/W
- IP65 / IK08
- Aynı direk montajı ile dikey ve yatay kutup.
- 35 °C ortam sıcaklığında 30.000 saatlik kullanım ömrü.
- Uyumluluklar: CQC/CB/EMC

Uygulama

- Sosyal tesis/Güvenlik/Peyzaj/Plaza meydanı/Otopark/Mimari aydınlatma.

BRP121

Versions




Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


Boyutlu çizim




BRP121 70W



BRP121 50W



BRP121 30W



BRP121 80&100W

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	EB
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	≥70
Işık kaynağı sayısı	1

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	-
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Lens
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
30391200	BRP121 G2 LED108/WW 80W 220-240V GM	730 sıcak beyaz	3000 K	10.800 lm
30392900	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V GM	740 nötr beyaz	4000 K	11.200 lm
30393600	BRP121 G2 LED112/CW 80W 220-240V GM	765 soğuk gün ışığı	6500 K	11.200 lm
30394300	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM	765 soğuk gün ışığı	6500 K	14.000 lm
30389900	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V GM	740 nötr beyaz	4000 K	9.450 lm
30390500	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V GM	765 soğuk gün ışığı	6500 K	9.800 lm
30386800	BRP121 G2 LED68/WW 50W 220-240V GM	730 sıcak beyaz	3000 K	6.750 lm
30387500	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM	740 nötr beyaz	4000 K	7.000 lm
30388200	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM	765 soğuk gün ışığı	6500 K	7.000 lm
30383700	BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V GM	730 sıcak beyaz	3000 K	4.050 lm
30384400	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V GM	740 nötr beyaz	4000 K	4.050 lm
30385100	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM	765 soğuk gün ışığı	6500 K	4.200 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
30391200	BRP121 G2 LED108/WW 80W 220-240V GM	80 W	30386800	BRP121 G2 LED68/WW 50W 220-240V GM	50 W
30392900	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V GM	80 W	30387500	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V GM	50 W
30393600	BRP121 G2 LED112/CW 80W 220-240V GM	80 W	30388200	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM	50 W
30394300	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM	100 W	30383700	BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V GM	30 W
30389900	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V GM	70 W	30384400	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V GM	30 W
30390500	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V GM	70 W	30385100	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM	30 W

