



Iluminación mediante LED elegante, confiable y rentable

SmartBright Road

SmartBright Road es ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Beneficios

- Perfecto para el reemplazo individual de los luminarios convencionales SON o HPL.
- Ofrece la inversión inicial con iluminación de buena calidad y eficiencia energética.
- Se adaptan a áreas amplias de aplicación y aptas para el uso en calles residenciales, carreteras principales y estacionamientos.

Características

- Reemplazo individual de los luminarios convencionales SON o HPL de 100W, 150W y 250W
- Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido
- Protección completa IP66 y protección mecánica contra impactos IK08
- Dispositivo de protección reemplazable contra sobretensión de 10 kV/Ka
- Vida útil nominal de 30,000 horas a L70 a 35 °C Ta
- Eficacia luminosa de 130 lm/W
- Rango de temperatura de funcionamiento $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T_a < +50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Óptica optimizada para el alumbrado vial y público

Aplicaciones


- Carreteras y calles residenciales
- Estacionamiento
- Ciclovías/sendero peatonal

Versions



SmartBright Road

Plano de dimensiones



Detalles del producto

BRP13 front



