

PHILIPS

Lighting



Pencahayaan LED yang mengkilap, andal, dan hemat biaya

SmartBright Road

SmartBright Road sangat ideal untuk jalan-jalan baru dan untuk memperbaiki pemasangan yang sudah ada, rangkaian solusi pencahayaan yang terjangkau ini menggabungkan cahaya yang bersih dan berkualitas tinggi dengan penghematan energi yang signifikan dan sedikit perawatan.

Benefits

- Sempurna untuk penggantian satu per satu lampu konvensional SON atau HPL.
- Menawarkan investasi awal dengan pencahayaan berkualitas baik dan hemat energi.
- Sesuai untuk area penerapan yang luas dan cocok digunakan untuk jalan perumahan, jalan raya, dan area parkir

Features

- Penggantian satu per satu untuk lampu konvensional SON atau HPL 100W, 150W dan 250W
- Desain andal dengan housing aluminium cetak
- Perlindungan dampak mekanis IP66 Ingress dan IK08 sepenuhnya
- Perangkat perlindungan lonjakan yang bisa diganti 10kV/Ka
- 30.000 jam L70 pada masa pakai tingkat 35C Ta
- Daya penerangan 130lm/w
- Kisaran suhu pengoperasian - 40°C < Ta < 50°C
- Optik optimal untuk lampu jalan raya dan jalan

SmartBright Road

Application

- Jalan Raya dan Perumahan
- Area parkir
- Jalur pejalan kaki/sepeda

Versions





SmartBright Road



SmartBright Road

Dimensional drawing



Product details

BRP13 front



SmartBright Road

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Mangkuk transparan dengan pelindung transparan
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber cahaya	Suhu Warna	Flux Cahaya
911401676507	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	Warm white	3000 K	17.500 lm
911401676607	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	Neutral White	4000 K	17.500 lm
911401676207	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	Warm white	3000 K	12.500 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401676507	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	140 W
911401676607	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	140 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401676207	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	100 W

