



Şık, dayanıklı ve uygun maliyetli LED aydınlatma

SmartBright Road

SmartBright road yeni caddeler ve mevcut kurulumları yenilemek için idealdir. Bu düşük maliyetli aydınlatma çözümleri yelpazesi temiz, yüksek kaliteli ışığı dikkate değer enerji tasarrufu ve daha az bakımla bir araya getirir.

Faydaları

- Konvansiyonel sodyum buharlı ve metal halide armatürlerle birebir değişim için ideal.
- Yüksek kalite ve enerji tasarruflu aydınlatma
- Geniş kullanım alanı ile sokak, yol ve park alanı için aydınlatması için uygundur.

Özellikler

- 100 W, 150 W ve 250 W geleneksel SON veya HPL aydınlatma armatürleri
- Dökme alüminyum muhafaza içeren güvenilir tasarım
- Tam IP66 Giriş ve IK08 mekanik çarpma koruması
- 10 kV/Ka değiştirilebilir ani akım korumalı cihaz
- 35C Ta nominal kullanım ömründe 30.000 saat L70
- 130 lm/W aydınlatma verimi
- Çalışma sıcaklığı aralığı - 40°C < Ta < 50°C
- Yol ve sokak aydınlatması için optimize edilmiş optik sistem

Uygulama

- Yol ve sokak aydınlatması
- Otopark alanı
- Yürüyüş / bisiklet yolu




SmartBright Road

Versions



SmartBright Road

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

BRP13 front



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
-----------------------------	-----

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Şeffaf kapaklı şeffaf çanak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (Nom.)	İlişkili Renk Sıcaklığı	Işık Akısı
54893000	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	Sıcak beyaz	3000 K	17.500 lm
54894700	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	Nötr beyaz	4000 K	17.500 lm
54895400	BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM	Soğuk beyaz	5700 K	17.500 lm
54890900	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	Sıcak beyaz	3000 K	12.500 lm
54891600	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM	Nötr beyaz	4000 K	12.500 lm
54892300	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM	Soğuk beyaz	5700 K	12.500 lm
54887900	BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM	Sıcak beyaz	3000 K	8.800 lm
54888600	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM	Nötr beyaz	4000 K	8.800 lm
54889300	BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM	Soğuk beyaz	5700 K	8.800 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
54893000	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	140 W
54894700	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	140 W
54895400	BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM	140 W
54890900	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	100 W
54891600	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM	100 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
54892300	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM	100 W
54887900	BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM	70 W
54888600	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM	70 W
54889300	BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM	70 W

