

**PHILIPS**

Lighting



# Chiếu sáng bằng đèn LED mượt mà, tin cậy và tiết kiệm chi phí

## SmartBright Road

Đèn đường SmartBright rất lý tưởng cho những đường phố mới và cải tiến những cơ sở có sẵn, dòng giải pháp chiếu sáng có giá cả phải chăng này đem lại ánh sáng chất lượng cao với khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm chi phí vận hành.

### Lợi ích

- Thay thế một đối một hoàn hảo cho bộ đèn SON hoặc HPL truyền thống.
- Đầu tư ban đầu với ánh sáng chất lượng tốt và tiết kiệm năng lượng.
- Phù hợp với các khu vực ứng dụng lớn và thích hợp để sử dụng tại đường dân sinh, đường chính và khu đỗ xe

### Tính năng

- Thay thế một đối một cho bộ đèn SON hoặc HPL 100 W, 150 W và 250 W truyền thống
- Thiết kế tin cậy với vỏ nhôm đúc
- Bảo vệ chống va đập cơ khí toàn diện theo tiêu chuẩn IP66 Ingress và IK08
- Thiết bị bảo vệ chống đột biến 10 kV/Ka có thể thay thế
- Tuổi thọ 30.000 L70 ở 35°C Ta
- Hiệu suất chiếu sáng 130 lm/w
- Khoảng nhiệt độ hoạt động - 40°C < Ta < 50°C
- Hiệu quả quang học tối ưu để chiếu sáng đường giao thông và đường phố

### Ứng dụng

- Đường giao thông và đường dân sinh
- Khu vực đỗ xe
- Đường đi bộ/đạp xe




# SmartBright Road

## Phiên bản



SmartBright Road

## Bản vẽ kích thước



## Chi tiết sản phẩm

BRP13 front



## Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thẻ dịch vụ	Có

## Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
-----------------------	-----

## Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
--	-------

## Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học	Chao trong suốt có vỏ trong suốt
Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66

## Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

## Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng (CCT)	Nhiệt độ màu	Quang thông
911401676507	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	Ánh sáng trắng ấm	3000 K	17.500 lm
911401676607	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	Trắng trung tính	4000 K	17.500 lm
911401676707	BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM	Ánh sáng trắng mát	5700 K	17.500 lm
911401676207	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	Ánh sáng trắng ấm	3000 K	12.500 lm
911401676307	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM	Trắng trung tính	4000 K	12.500 lm
911401676407	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM	Ánh sáng trắng mát	5700 K	12.500 lm
911401675907	BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM	Ánh sáng trắng ấm	3000 K	8.800 lm
911401676007	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM	Trắng trung tính	4000 K	8.800 lm
911401676107	BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM	Ánh sáng trắng mát	5700 K	8.800 lm

## Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401676507	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	140 W
911401676607	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	140 W
911401676707	BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM	140 W
911401676207	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401676307	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM	100 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401676407	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401675907	BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401676007	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401676107	BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM	70 W

