



Yol aydınlatması için büyük bir değer

StreetStar Gen2

StreetStar Gen2, enerji tasarruflu, uygun maliyetli, ince ancak sağlam tasarımıyla sokak aydınlatmasına büyük değer katıyor. Güvenilir ve sürdürülebilir bir aydınlatma çözümü arayan belediyeler ve işletmeler için mükemmel bir seçenektir. StreetStar Gen2 benzersiz değer ve performans sunuyor.

Faydaları

- Optimum enerji tasarrufu: Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için yüksek verimlilik
- Kolay kurulum: Uyarlanabilir ağırlık ile hafif
- Sağlam ve Güvenilir: Dayanıklı tasarımla birleştirilmiş kaliteli bileşenler
- Uygun fiyatlı: ŞİMDİ enerji tasarrufunun avantajlarından yararlanın

Özellikler


- Enerji verimliliği: NW için 140lm/W
- Kolay ve esnek montaj: önceden kablolanmış kablo ile ayarlanabilir yan giriş ve en üst direk
- İnce ve sağlam tasarım: döküm alüminyum yapı
- Kolay temizlik ve bakım: cam ön kapak
- Profesyonel aydınlatma tasarımı

Uygulama

- Konut ve bağlantı yolları
- Otoban
- Şehir içi yollar ve otoparklar
- Banliyö yolları ve patikalar

StreetStar Gen2







Versions



StreetStar Gen2

StreetStar Gen2

Boyutlu çizim



StreetStar Gen2

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	EB

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	≥70
-----------------------------	-----

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Sabit
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	RAL7040
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (Nom.)	İlişkili Renk Sıcaklığı	Işık Akısı
30413100	BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	9.400 lm
30414800	BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	10.800 lm
30422300	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	9.800 lm
30423000	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	11.200 lm
30412400	BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	6.700 lm
30421600	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	7.000 lm
30411700	BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	4.000 lm
30420900	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	4.200 lm
30415500	BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	13.500 lm
30416200	BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	16.200 lm
30424700	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	14.000 lm
30425400	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	16.800 lm
30418600	BRP246 LED243/WW 180W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	24.300 lm
30419300	BRP246 LED270/WW 200W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	27.000 lm
30427800	BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	25.200 lm
30428500	BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	28.000 lm
30417900	BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU	730 sıcak beyaz	3000 K	20.200 lm
30426100	BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU	740 nötr beyaz	4000 K	21.000 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
30413100	BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU	70 W
30414800	BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU	80 W
30422300	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU	70 W
30423000	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU	80 W
30412400	BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU	50 W
30421600	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU	50 W
30411700	BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU	30 W
30420900	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU	30 W
30415500	BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU	100 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
30416200	BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU	120 W
30424700	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU	100 W
30425400	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU	120 W
30418600	BRP246 LED243/WW 180W DMO PSU	180 W
30419300	BRP246 LED270/WW 200W DMO PSU	200 W
30427800	BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU	180 W
30428500	BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU	200 W
30417900	BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU	150 W
30426100	BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU	150 W

