

Giá trị lớn cho chiếu sáng đường

StreetStar Gen2

StreetStar Gen2 mang lại giá trị vượt trội cho chiếu sáng đường phố nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, hiệu quả về chi phí, mỏng nhưng chắc chắn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các đô thị và doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp chiếu sáng đáng tin cậy và bền vững. StreetStar Gen2 mang lại giá trị và hiệu năng vượt trội.

Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng tối ưu: Hiệu suất phát sáng tối ưu cho tiết kiệm năng lượng và đảm bảo tính bền vững
- Lắp đặt dễ dàng: Trọng lượng nhẹ với chân đèn có thể điều chỉnh
- Bền bỉ và đáng tin cậy: Các linh kiện chất lượng kết hợp với thiết kế chắc chắn:
- Giá cả phải chăng: Tận hưởng lợi ích tiết kiệm năng lượng ngay bây giờ

Tính năng

- Hiệu quả năng lượng: 140lm/W cho màu ánh sáng trung tính (NW)
- Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt: hỗ trợ lắp bên hông hoặc trên đỉnh cột có thể điều chỉnh, với dây cáp đi sẵn.
- Thiết kế mỏng và chắc chắn: cấu trúc bằng nhôm đúc.
- Dễ dàng vệ sinh và bảo trì: mặt trước bằng kính.
- Thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp

Ứng dụng

- Đường dân cư và đường liên kết
- Đường cao tốc
- Đường đô thị và bãi đậu xe
- Đường ngoại ô và lối đi

StreetStar Gen2



Phiên bản





StreetStar Gen2

StreetStar Gen2



Bản vẽ kích thước




BRP241 30W




BRP244 90W - 120W




BRP242 40W - 50W



BRP243 60W - 80W



BRP245 130W - 150W



BRP246 160W - 200W

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển	Có
Bộ điều khiển	EB

Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥70
-----------------------	-----

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Cố định
Độ mở tối đa	Không áp dụng

Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học	Kính cường lực
Màu sắc vỏ thiết bị	RAL7040
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	-

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu (CCT)	Quang thông
911401868087	BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	9.400 lm
911401868187	BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	10.800 lm
911401868987	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	9.800 lm
911401869087	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	11.200 lm
911401867987	BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	6.700 lm
911401868887	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	7.000 lm
911401867887	BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	4.000 lm
911401868787	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	4.200 lm
911401868287	BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	13.500 lm
911401868387	BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	16.200 lm
911401869187	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	14.000 lm
911401869287	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	16.800 lm
911401868587	BRP246 LED243/WW 180W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	24.300 lm
911401868687	BRP246 LED270/WW 200W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	27.000 lm
911401869487	BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	25.200 lm
911401869587	BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	28.000 lm
911401868487	BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	20.200 lm
911401869387	BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU	740 trắng trung tính	4000 K	21.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất	Order Code	Full Product Name	Công suất
911401868087	BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU	70 W	911401868387	BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU	120 W
911401868187	BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU	80 W	911401869187	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU	100 W
911401868987	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU	70 W	911401869287	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU	120 W
911401869087	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU	80 W	911401868587	BRP246 LED243/WW 180W DMO PSU	180 W
911401867987	BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU	50 W	911401868687	BRP246 LED270/WW 200W DMO PSU	200 W
911401868887	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU	50 W	911401869487	BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU	180 W
911401867887	BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU	30 W	911401869587	BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU	200 W
911401868787	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU	30 W	911401868487	BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU	150 W
911401868287	BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU	100 W	911401869387	BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU	150 W

