



Yolları daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirin.

Sürdürülebilirlik, vatandaşların iyiliği ve bağlantı tüm dünyadaki şehirler arasında görülen farklılaştırma oyununun temel oyuncularındır. Bu hedeflere ulaşmanın bir yolu da aydınlatmadır. Sokak ve caddeleri aydınlatmak hızlıca büyüyen kent ortamlarımızın konforunu ve genel güvenliğini iyileştirir. GreenVision Xceed Gen2 ürünümüz sokak ve caddelerinizde yeterli aydınlatma sağlayan ekonomik bir LED yol aydınlatması çözümüdür. Signify GreenVision Xceed Gen2 ürün ailesi, şehrinize kentsel alanlar, otoyollar ve kırsal bölgelerde her yere kurulabilecek esnek bir aydınlatma sistemi sağlar. Aydınlatma armatürlerimiz tüm uygulama alanlarında en uygun ışığı sunar. GreenVision Xceed Gen2 bağlanmaya ve akıllı şehir ekosistemiyle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeni GreenVision Xceed Gen2 ürün yelpazesi, doğru ışığı seçmek amacıyla şehir aydınlatma departmanlarına daha da fazla kontrol sağlamak üzere genişletilmiştir.

[BENEFITS]

- Uzun kullanım ömrüyle sağlam ve güvenilir
- Şık, kanatsız tasarım
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her aydınlatma armatürünü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı bir tanımlama sistemidir.

[APPLICATIONS]

- Yaya kategorisi yollar (P1-P6)
- Araç kategorisi yollar (M1-M6)

- Trafik yolları ve ana erişim yolu
- Kentsel alanlar ve konut alanı

[FEATURES]

- Sistem verimi 140 lm/W $\pm$ 10
- Ta 35 °C'de 100.000 saatlik uzun kullanım ömrü L70
- 10 kV veya 15 kV Ani Akım Korumalı Cihaz ile

[VERSIONS]



BRP383




BRP381




BRP382


[DIMENSIONALDRAWING]



BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR



BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR



BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR

Genel Bilgiler

Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
-----------------------------	-----

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık kaynağı rengi
72468600	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	38.600 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72427300	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	31.500 lm	4000 K	740 nötr beyaz
52045500	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	28.000 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72469300	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	26.800 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72382500	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	24.300 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72412900	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	22.000 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72415000	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	23.200 lm	3000 K	730 sıcak beyaz
72472300	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	21.000 lm	3000 K	730 sıcak beyaz
72398600	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	14.500 lm	4000 K	740 nötr beyaz
54603500	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	13.300 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72383200	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	12.200 lm	4000 K	740 nötr beyaz
52041700	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	9.900 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72453200	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	8.700 lm	4000 K	740 nötr beyaz
52035600	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	13.800 lm	3000 K	730 sıcak beyaz
52033200	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	12.700 lm	3000 K	730 sıcak beyaz
72436500	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	8.300 lm	3000 K	730 sıcak beyaz
72385600	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	7.500 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72374000	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	7.100 lm	3000 K	730 sıcak beyaz
72425900	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	19.300 lm	4000 K	740 nötr beyaz
72455600	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	18.400 lm	3000 K	730 sıcak beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
72468600	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	280 W
72427300	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W
52045500	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
72469300	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	190 W
72382500	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	175 W
72412900	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	160 W
72415000	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	175 W
72472300	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	160 W
72398600	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	105 W
54603500	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	95 W
72383200	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	85 W
52041700	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
72453200	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	60 W
52035600	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	105 W
52033200	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	95 W
72436500	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	60 W
72385600	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	55 W
72374000	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	55 W
72425900	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	140 W
72455600	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	140 W