



# 促使道路照明更加安全和持久。

## GreenVision Xceed Gen2

永續性、公民福利和連接能力是區隔全世界各大城市的關鍵角色。能達標的方法就是照明。街道、道路照明提升的是人民的舒適感和安全感，包括對當今快速成長的市區環境安全性。本公司的 GreenVision Xceed Gen2 創造經濟實惠的 LED 道路照明方案，確保貴區街道有足夠的光線。Signify 旗下的 GreenVision Xceed Gen2 系列能為閣下居住的城市提供彈性的照明系統，不論是市區空地、高速公路和鄉間地區，均能順利部署 – 本公司的照明燈具能為所有適用區域提供最佳亮度的光線。同時，GreenVision Xceed Gen2 已經準備好與小型城市生態系統連接及運作。本公司全新上市的 GreenVision Xceed Gen2 系列能提升自我功能，甚至讓城市照明部門更能控制得宜 – 選擇正確的燈具

### 优点

- 使用壽命持久、健全可靠
- 高雅無翼設計


### 特点

- 系統效率 140lm/W  $\pm 10\%$
- 長效壽命 100Khrs L70 (溫度 35°C 條件下)
- 採用 10kV 或 15kV 突波保護裝置

### 应用

- 行人通行道路 (P1-P6)
- 車輛通行道路 (M1-M6)
- 交通路線與主幹道
- 市區與住宅區

二维绘图



| 一般資訊        |                |
|-------------|----------------|
| 內附驅動器       | 是              |
| 光源可更換       | 無              |
| 客戶服務標籤      | 是              |
| 照明技術        |                |
| 演色性指數 (CRI) | >70            |
| 控制與調光       |                |
| 可調光         | 是              |
| 最高調光等級      | 10%            |
| 機械與外罩       |                |
| 光學罩類型       | 聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置 |
| 外罩色彩        | 灰色             |
| 機械衝擊保護規範    | IK08           |
| 防水防塵規範 (IP) | IP66           |
| 認證與應用       |                |
| CE 標誌       | 是              |
| 易燃性標誌       | 用於安裝於通常易燃的表面   |

照明技術

| Order Code   | Full Product Name                     | 光源色彩     | 相關色溫 (標稱) | 光通量       |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 911401874198 | BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR | 740 中性白光 | 4000 K    | 38,600 lm |
| 911401874698 | BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR | 740 中性白光 | 4000 K    | 31,500 lm |
| 911401874898 | BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR | 740 中性白光 | 4000 K    | 28,000 lm |
| 911401874998 | BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR | 740 中性白光 | 4000 K    | 26,800 lm |
| 911401875098 | BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR | 740 中性白光 | 4000 K    | 24,300 lm |
| 911401875298 | BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR | 740 中性白光 | 4000 K    | 22,000 lm |
| 911401877098 | BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR | 730 暖白光  | 3000 K    | 23,200 lm |
| 911401877298 | BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR | 730 暖白光  | 3000 K    | 21,000 lm |
| 911401875698 | BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR | 740 中性白光 | 4000 K    | 14,500 lm |
| 911401875798 | BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR  | 740 中性白光 | 4000 K    | 13,300 lm |
| 911401875898 | BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR  | 740 中性白光 | 4000 K    | 12,200 lm |
| 911401875998 | BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR   | 740 中性白光 | 4000 K    | 9,900 lm  |
| 911401876098 | BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR   | 740 中性白光 | 4000 K    | 8,700 lm  |
| 911401877698 | BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR | 730 暖白光  | 3000 K    | 13,800 lm |
| 911401877798 | BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR  | 730 暖白光  | 3000 K    | 12,700 lm |
| 911401878098 | BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR   | 730 暖白光  | 3000 K    | 8,300 lm  |
| 911401878198 | BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR   | 740 中性白光 | 4000 K    | 7,500 lm  |
| 911401878298 | BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR   | 730 暖白光  | 3000 K    | 7,100 lm  |
| 911401875398 | BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR | 740 中性白光 | 4000 K    | 19,300 lm |
| 911401877398 | BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR | 730 暖白光  | 3000 K    | 18,400 lm |

運轉與電力

GreenVision Xceed Gen2

| Order Code   | Full Product Name                     | 耗電量   |
|--------------|---------------------------------------|-------|
| 911401874198 | BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR | 280 W |
| 911401874698 | BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR | 225 W |
| 911401874898 | BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR | 200 W |
| 911401874998 | BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR | 190 W |
| 911401875098 | BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR | 175 W |
| 911401875298 | BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR | 160 W |
| 911401877098 | BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR | 175 W |
| 911401877298 | BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR | 160 W |
| 911401875698 | BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR | 105 W |
| 911401875798 | BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR  | 95 W  |

| Order Code   | Full Product Name                     | 耗電量   |
|--------------|---------------------------------------|-------|
| 911401875898 | BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR  | 85 W  |
| 911401875998 | BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR   | 70 W  |
| 911401876098 | BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR   | 60 W  |
| 911401877698 | BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR | 105 W |
| 911401877798 | BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR  | 95 W  |
| 911401878098 | BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR   | 60 W  |
| 911401878198 | BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR   | 55 W  |
| 911401878298 | BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR   | 55 W  |
| 911401875398 | BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR | 140 W |
| 911401877398 | BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR | 140 W |

