PHILIPS

Lighting



RoadFlair – Şık ve üstün, beklentinin ötesinde

RoadFlair

Büyük yollar ve şehir yolları için tasarlanan Philips RoadFlair sokaklarınızı hayal gücünün ötesinde aydınlatacak, yeni ve heyecan verici bir üründür. Şehirlere sınıfının en iyi watt başına lümen oranını mümkün olan en yüksek tasarrufla getirmek için zekice tasarlanmış bu yol aydınlatma ürünü, heyecan verici ve rekabetçi bir fiyatla sunulmaktadır. Philips RoadFlair şehir içi alanlara enerji verimliliği sunar, şehrin sürdürülebilir sürüş güvenliğini geliştirir ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. Doğru yol aydınlatma uygulamasıyla bir araya gelen doğru yol aydınlatma armatürü, bölgeniz için en iyi ortamı sunarak turizm ve diğer işletmelere fayda sağlar.

Faydaları

- Yüksek lümen verimi Watt başına 120 - 140 lümen; halihazırda mevcut çözümlerden çok daha yüksek
- Eşsiz işlevsel tasarım Şık, hafif ve iyi tasarımlı aydınlatma armatürü
- Kontrol ve dim etmeye hazır CityTouch bağlantı uygulaması, 7-Pin Nema soket ve standart dış mekan dim etme protokollerini destekler
- Fiyatının karşılığını verir Alanındaki en rekabetçi ürün yenileme, yükseltme projeleri için ideal
- Benzersiz, rekabetçi bir fiyatla sunulan, sınıfında öncü LED aydınlatma teknolojisi
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.

RoadFlair

Özellikler

- -40 ila 50C çalışma sıcaklığı ile kusursuz termal yönetim
- Açık Optik - Saydam ve hava koşullarına dayanıklı sınıf, polikarbon optikler
- Birden çok optik: tüm yol ve sokak aydınlatma uygulama gerekliliklerini karşılayacak seçenekler
- Hafif muhafaza tasarımı
- 3000K, 40000K, 5000K ve 5700K CCT seçeneklerinde mevcuttur

Uygulama


- Yaya Yolu
- Otoyol
- Yerleşim Bölgesi Yolu
- Kavşak

Versions





RoadFlair BRP394 DM


Boyutlu çizim



Boyutlu çizim







ÜRÜN BİLGİLERİ



BRP393 back

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri

Onay ve Uygulama

CE işareti	CE işareti
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
01861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	740 nötr beyaz	4000 K	8.123 lm
01861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	740 nötr beyaz	4000 K	7.498 lm
01861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	740 nötr beyaz	4000 K	6.874 lm
01861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	740 nötr beyaz	4000 K	6.249 lm
01861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	740 nötr beyaz	4000 K	5.624 lm
01861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	740 nötr beyaz	4000 K	4.999 lm
73182000	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	11.201 lm
01862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	10.579 lm
01862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	9.957 lm
01862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	9.334 lm
51915200	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	8.712 lm
01865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	730 sıcak beyaz	3000 K	7.615 lm
01865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	730 sıcak beyaz	3000 K	6.444 lm
01865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	730 sıcak beyaz	3000 K	5.272 lm
01865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	730 sıcak beyaz	3000 K	4.687 lm
01865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	10.501 lm
01862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	22.495 lm
73178300	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	21.246 lm
73170700	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	19.914 lm
01862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	18.669 lm
01862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	17.425 lm
01862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	16.179 lm
73179000	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	14.935 lm
01863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	12.446 lm
01863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	32.360 lm
01863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	28.626 lm
73180600	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	26.136 lm
01864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	23.647 lm
01866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	21.089 lm
01866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	19.918 lm
01866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	16.336 lm
01866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	15.168 lm
01867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	11.668 lm
01867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	730 sıcak beyaz	3000 K	22.169 lm
73176900	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	44.991 lm
01864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	740 nötr beyaz	4000 K	38.583 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	57 W
01861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	52 W
01861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	48 W
01861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	46 W
01861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	41 W
01861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	36 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
73182000	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	80 W
01862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	75 W
01862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
01862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	67 W
51915200	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	63 W
01865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	57 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	48 W
01865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	41 W
01865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	36 W
01865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	80 W
01862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	158 W
73178300	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	150 W
73170700	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	138 W
01862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	130 W
01862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	121 W
01862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	113 W
73179000	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	104 W
01863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	88 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W
01863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
73180600	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	183 W
01864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	166 W
01866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	158 W
01866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	150 W
01866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	121 W
01866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	113 W
01867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	88 W
01867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	166 W
73176900	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	316 W
01864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	268 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	Hayır
01861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	Hayır
01861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	Hayır
01861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	Hayır
01861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	Hayır
01861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	Hayır
73182000	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	Evet
01862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	Evet
01862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	Evet
01862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	Evet
51915200	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	Evet
01865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	Hayır
01865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	Hayır
01865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	Hayır
01865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	Hayır
01865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	Evet
01862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	Evet
73178300	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
73170700	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	Evet
01862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	Evet
01862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	Evet
01862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	Evet
73179000	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	Evet
01863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	Evet
01863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	Evet
01863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	Evet
73180600	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	Evet
01864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	Evet
01866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	Evet
01866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	Evet
01866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	Evet
01866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	Evet
01867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	Evet
01867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	Evet
73176900	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	Evet
01864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	Evet

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
01861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	-
01861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	-
01861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	-
01861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	-
01861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	-
01861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	-
73182000	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	10%
01862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	10%
01862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	10%
01862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	10%
51915200	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	10%
01865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	-
01865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	-

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
01865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	-
01865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	-
01865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	10%
01862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	10%
73178300	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	10%
73170700	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	10%
01862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	10%
01862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	10%
01862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	10%
73179000	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	10%
01863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	10%
01863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	10%
01863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	10%

RoadFlair

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
73180600	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	10%
01864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	10%
01866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	10%
01866398	BRP392 LED200/WW 150W 220-240V DM PSR	10%
01866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	10%

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
01866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	10%
01867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	10%
01867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	10%
73176900	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	10%
01864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	10%

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.