PHILIPS

Lighting



RoadFlair Kiểu dáng đẹp vượt ngoài sự mong đợi

RoadFlair

Được thiết kế cho các tuyến đường lớn và đường trong thành phố, Philips RoadFlair là một sản phẩm mới thú vị sẽ khiến đường phố trở nên rực rỡ ngoài sức tưởng tượng. Thiết kế thông minh giúp tiết kiệm tối đa nhờ chỉ số quang thông trên mỗi watt cao hàng đầu, đây là loại đèn đường có giá cạnh tranh nhất thị trường. Philips RoadFlair mang lại hiệu quả năng lượng, thúc đẩy phát triển thành phố bền vững và giảm đáng kể chi phí môi trường đô thị. Bộ đèn đường sử dụng cho đúng mục đích chiếu sáng phù hợp sẽ tạo nên môi trường đô thị tốt nhất, mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương, thúc đẩy du lịch và hoạt động kinh doanh.

Lợi ích

- Hiệu suất quang thông 120 đến 140 lumen/watt – cao hơn so với các giải pháp hiện có.
- Thiết kế tính năng độc đáo Đèn có kiểu dáng đẹp, trọng lượng nhẹ, thiết kế trang nhã.
- Sẵn sàng sử dụng chức năng điều khiển và điều chỉnh độ sáng Hỗ trợ ứng dụng kết nối CityTouch, kết nối 7-Pin Nema và các giao thức điều chỉnh độ sáng ngoài trời tiêu chuẩn.
- Xứng đáng với giá tiền Là đối thủ đáng cân nhắc nhất trong phân khúc đèn đường, là lựa chọn hoàn hảo cho các dự án tân trang, nâng cấp. Công nghệ chiếu sáng LED cao cấp nhất với mức giá cạnh tranh.


Tính năng


- Tính năng kiểm soát nhiệt tốt với Nhiệt độ hoạt động -40 đến 50C
- Chóa quang học trần - Chóa quang học polycarbonate trong suốt và chống chịu thời tiết
- Chóa quang học đa năng - Nhiều tùy chọn đáp ứng tất cả các yêu cầu về ứng dụng chiếu sáng đường phố
- Thiết kế vỏ đèn nhẹ
- Có sẵn các tùy chọn CCT 3000K, 40000K, 5000K và 5700K CCT
- Thiết bị bảo vệ quá áp 10 kV hoặc 15 kV


Ứng dụng


- Đường dành cho người đi bộ
- Đường cao tốc
- Đường khu dân cư
- Nút giao thông


Bản vẽ kích thước











Chi tiết sản phẩm



BRP393 back

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp dứng	-
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	740 trắng trung tính	4000 K	8.123 lm
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	740 trắng trung tính	4000 K	6.249 lm
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	740 trắng trung tính	4000 K	5.624 lm
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	740 trắng trung tính	4000 K	4.999 lm
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	11.201 lm
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	9.957 lm
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	9.334 lm
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	8.712 lm
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	7.615 lm
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	6.444 lm
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.272 lm
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	21.246 lm
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	17.425 lm
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	16.179 lm
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	13.690 lm
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	32.360 lm
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	28.626 lm
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	26.136 lm

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	23.647 lm
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	21.089 lm
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	15.168 lm
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	11.668 lm
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	22.169 lm
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	44.991 lm
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính	4000 K	38.583 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	57 W
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	46 W
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	41 W
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	36 W
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	80 W
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	67 W
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	63 W
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	57 W
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	48 W
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	41 W
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	150 W
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	121 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	113 W
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	96 W
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	183 W
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	166 W
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	158 W
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	113 W
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	88 W
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	166 W
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	316 W
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	268 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	Không	-
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	Không	-
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	Không	-
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	Không	-
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	Không	-
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	Không	-
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	Không	-
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	Có	10%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	Có	10%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	Có	10%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	Có	10%
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	Có	10%

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Ký hiệu tính dễ cháy
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường

Order Code	Full Product Name	Ký hiệu tính dễ cháy
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.