



Çok yönlü LED yol aydınlatması cihazı

RoadFlair Gen2

RoadFlair Gen2, tamamen yeni tasarıma sahip yol aydınlatması ürün ailesidir. Müşterilerin enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için yüksek lümen verimi, hoş bir şekil ve görünüm için estetik tasarım, ürün güvenilirliği ve uzun kullanım ömrü için kaliteli malzeme ve bileşenler, çeşitli uygulamalarda kullanma için profesyonel optikler, belediye operasyonlarını iyileştirme ve zamana dayanıklı özellikler için dim etme ve sistem kontrol arayüzü gibi çok yönlü gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. RoadFlair Gen2'nin rekabetçi fiyatı, daha sürdürülebilir bir toplum ve daha akıllı şehirler için yol aydınlatması LED dönüşümünün hızlanmasına yardımcı olabilir.

Faydaları

- Enerji tasarrufu için yüksek lümen verimi.
- Sağlam kalite ve güvenilirlik.
- Çeşitli yol uygulamaları için profesyonel optikler.
- Sistem uyumluluğu için kontrol arayüzü.
- Geleneksel sokak ışıkları için ekonomik LED alternatifi.

Özellikler

- 43.000 lm'e kadar dört muhafaza türü
- Tipik 140 lm/W
- 1-10 V dim etme arayüzü
- 100.000 saat kullanım ömrü
- 10 kV veya 15 kV Ani Akım Korumalı Cihaz

Uygulama

- Yaya Yolu
- Otoyol
- Yerleşim Bölgesi Yolu
- Kavşak

RoadFlair Gen2





Versions



RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



ÜRÜN BİLGİLERİ



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Muhafaza Rengi	Alüminyum ve gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk	
			Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
72833200	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	740 nötr beyaz	4000 K	21.500 lm
72822600	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	740 nötr beyaz	4000 K	21.500 lm
72834900	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	730 sıcak beyaz	3000 K	20.100 lm
96210100	BRP493 LED268/NW 200W 220-240V DM GM	740 nötr beyaz	4000 K	28.500 lm
72830100	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	740 nötr beyaz	4000 K	36.200 lm
72814100	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	740 nötr beyaz	4000 K	28.500 lm
72831800	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	740 nötr beyaz	4000 K	36.200 lm
72815800	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM	730 sıcak beyaz	3000 K	26.800 lm
72832500	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	730 sıcak beyaz	3000 K	33.500 lm
72821900	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	740 nötr beyaz	4000 K	11.500 lm
96211800	BRP491 LED121/NW 90W 220-240V DM GM	740 nötr beyaz	4000 K	13.000 lm
72837000	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	740 nötr beyaz	4000 K	14.200 lm
72840000	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	740 nötr beyaz	4000 K	14.200 lm
72841700	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM	730 sıcak beyaz	3000 K	9.400 lm
72823300	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM	730 sıcak beyaz	3000 K	10.700 lm
72825700	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	730 sıcak beyaz	3000 K	13.400 lm
72843100	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	740 nötr beyaz	4000 K	43.500 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
72833200	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	150 W
72822600	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	150 W
72834900	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	150 W
96210100	BRP493 LED268/NW 200W 220-240V DM GM	200 W
72830100	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	250 W
72814100	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	200 W
72831800	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	250 W
72815800	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM	200 W
72832500	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	250 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
72821900	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	80 W
96211800	BRP491 LED121/NW 90W 220-240V DM GM	90 W
72837000	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	100 W
72840000	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	100 W
72841700	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM	70 W
72823300	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM	80 W
72825700	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	100 W
72843100	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	300 W

