

RoadFlair Gen2

BRP49X



Універсальний гравець на ринку світлодіодного освітлення доріг

RoadFlair Gen2 — це лінійка виробів для дорожнього освітлення з новим дизайном, яке відповідає всім вимогам клієнтів, включаючи високу ефективність світлового потоку для енергозбереження та екологічності, естетичний дизайн для приємної форми та зовнішнього вигляду, якісні матеріали та компоненти для надійності світильника та тривалого терміну служби, професійна оптика для відповідності різноманітним сферам застосування, а також регулювання яскравості та інтерфейс керування системою для покращення роботи муніципальних служб і надання інноваційних функцій. Конкурентоспроможна ціна моделей RoadFlair Gen2 допоможе прискорити трансформацію світлодіодного освітлення доріг у більш стійке суспільство та «розумніше місто».

Переваги

- Висока ефективність світлового потоку для енергозбереження.
- Міцність, якість і надійність.
- Професійна оптика для різних доріг.
- Інтерфейс керування сумісністю системи.
- Економна світлодіодна альтернатива звичайним вуличним ліхтарям.

Applications

- Пішохідні дороги
- Автомагістралі
- Проїзди
- Перехрестя доріг

Характеристики

- Чотири типи корпусу, світловий потік до 43 клм
- Типова світловіддача 140 лм/Вт

- Інтерфейс регулювання яскравості, 1–10 В

- Термін служби 100 тис. годин
- Пристрій захисту від перенапруги 10 кВ або 15 кВ

Версії



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X




RoadFlair Gen2 BRP49X




RoadFlair Gen2 BRP49X


Розміри




BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM



BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM



BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM



BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM


Деталі по продукції



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>70
-------------------------------------	-----

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
---------------------------	-----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Алюмінієвий і сірий
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний мікролінзовий оптичний пристрій

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
---------	-----

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Колір джерела світла
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	21 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	21 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401674706	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	20 100 lm	3000 K	730 теплий білий
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	28 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401673606	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	36 200 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401674006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	28 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401674106	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	36 200 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401674806	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM	26 800 lm	3000 K	730 теплий білий
911401674906	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	33 500 lm	3000 K	730 теплий білий
911401673006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM	10 200 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401673106	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	11 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401673206	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM	13 000 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401673806	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	14 200 lm	4000 K	740 нейтральний білий
911401674306	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM	9 400 lm	3000 K	730 теплий білий
911401674406	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM	10 700 lm	3000 K	730 теплий білий
911401674606	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	13 400 lm	3000 K	730 теплий білий
911401673706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	43 500 lm	4000 K	740 нейтральний білий

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	150 W
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	150 W
911401674706	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	150 W
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	200 W
911401673606	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	250 W
911401674006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	200 W
911401674106	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	250 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401674806	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM	200 W
911401674906	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	250 W
911401673006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401673106	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	80 W
911401673206	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM	90 W
911401673806	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	100 W
911401674306	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401674406	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM	80 W
911401674606	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401673706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	300 W