



Універсальний гравець на ринку світлодіодного освітлення доріг

RoadFlair Gen2

RoadFlair Gen2 — це лінійка виробів для дорожнього освітлення з новим дизайном, яке відповідає всім вимогам клієнтів, включаючи високу ефективність світлового потоку для енергозбереження та екологічності, естетичний дизайн для приємної форми та зовнішнього вигляду, якісні матеріали та компоненти для надійності світильника та тривалого терміну служби, професійна оптика для відповідності різноманітним сферам застосування, а також регулювання яскравості та інтерфейс керування системою для покращення роботи муніципальних служб і надання інноваційних функцій. Конкурентоспроможна ціна моделей RoadFlair Gen2 допоможе прискорити трансформацію світлодіодного освітлення доріг у більш стійке суспільство та «розумніше місто».

Переваги

- Висока ефективність світлового потоку для енергозбереження.
- Міцність, якість і надійність.
- Професійна оптика для різних доріг.
- Інтерфейс керування сумісністю системи.
- Економна світлодіодна альтернатива звичайним вуличним ліхтарям.

Характеристики

- Чотири типи корпусу, світловий потік до 43 клм
- Типова світловіддача 140 лм/Вт
- Інтерфейс регулювання яскравості, 1–10 В
- Термін служби 100 тис. годин
- Пристрій захисту від перенапруги 10 кВ або 15 кВ

RoadFlair Gen2

Застосування

- Пішохідні дороги
- Автомагістралі
- Проїзди
- Перехрестя доріг

Версії







RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X

Розміри



RoadFlair Gen2

Деталі по продукції

RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>70
-------------------------------------	-----

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
---------------------------	-----

Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний мікролінзовий оптичний пристрій
Колір корпусу	Алюмінієвий і сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
---------	-----

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована	
			температура (ном.)	Світловий потік
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	740 нейтральний білий	4000 K	21 500 lm
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	740 нейтральний білий	4000 K	21 500 lm
911401674706	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	730 теплий білий	3000 K	20 100 lm
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	740 нейтральний білий	4000 K	28 500 lm
911401673606	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	740 нейтральний білий	4000 K	36 200 lm
911401674006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	740 нейтральний білий	4000 K	28 500 lm
911401674106	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	740 нейтральний білий	4000 K	36 200 lm
911401674806	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM	730 теплий білий	3000 K	26 800 lm
911401674906	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	730 теплий білий	3000 K	33 500 lm
911401673006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM	740 нейтральний білий	4000 K	10 200 lm
911401673106	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	740 нейтральний білий	4000 K	11 500 lm
911401673206	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM	740 нейтральний білий	4000 K	13 000 lm
911401673306	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	740 нейтральний білий	4000 K	14 200 lm
911401673806	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	740 нейтральний білий	4000 K	14 200 lm
911401674306	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM	730 теплий білий	3000 K	9 400 lm
911401674406	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM	730 теплий білий	3000 K	10 700 lm
911401674606	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	730 теплий білий	3000 K	13 400 lm
911401673706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	740 нейтральний білий	4000 K	43 500 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	150 W
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	150 W
911401674706	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	150 W
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	200 W
911401673606	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	250 W
911401674006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	200 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401674106	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	250 W
911401674806	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM	200 W
911401674906	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	250 W
911401673006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401673106	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	80 W
911401673206	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM	90 W
911401673306	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	100 W

RoadFlair Gen2

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401673806	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	100 W
911401674306	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401674406	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM	80 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401674606	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401673706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	300 W

