



Yolda mükemmelliği aşan performans

Mükemmellik için tasarlanan Xceed Pro, verimliliği, güvenliği ve işlevselliği artırırken maliyetleri düşürecek şekilde yükseltildi. Zarif tasarımı, temiz ve çekici estetiği üstün performansla kusursuz bir şekilde harmanlayarak modern sokak manzaralarına uyum sağlıyor. Xceed Pro, görsel çekiciliğinin ötesinde, ileri düzey yetenekler de sunuyor: geleceğe dönük teknoloji, sektör lideri verimlilik, dünya standartlarında aydınlatma tasarımı, zahmetsiz bakım, esnek kurulum, akıllı bağlantı. Ayrıca, düşük mavi spektrum renk sıcaklıklarına sahip seçenekler sunarak, hem kentsel hem de doğal çevreyle uyumu garanti altına alarak, çevreye duyarlı yol ve sokak aydınlatma ihtiyaçlarını da özenle karşılıyor.

[BENEFITS]

- Mükemmel ışık: Etkinlik, Fotometrik, Lümen bakımı
- Mükemmel çok yönlülük: Mimari, Mekanizma, Kalite
- Mükemmel bakım: Dünya, İnsan, Yaban Hayatı
- Mükemmel zeka: Algılama, İletişim, Kontrol

[APPLICATIONS]

- Otoyollar, kent içi ana yollar, bulvarlar ve caddeler, göbekler, yaya geçitleri
- Konut alanları, ara sokaklar, meydanlar, parklar, bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları
- Otopark alanları, endüstriyel alanlar, benzin istasyonları, tren bakım istasyonları, havaalanları, limanlar, su kanalları

[FEATURES]

- Cam kapaklı olsa bile 170lm/W ve üzeri yüksek verimlilik
- Dünya lideri ışık kontrolü ve ışık kullanımı ile kaliteli aydınlatma
- Kolay kurulum ve bakım için düşünceli mekanizma tasarımı

- Dairesel bir tasarımla karbon azaltımını destekleyin
- Düşük mavi ışık ve düşük CCT seçenekleriyle insan ve yaban hayatına duyarlı
- Düğüm ve/veya Sensör için hazır, Interact City gibi Akıllı Sistemlere bağlantı

[VERSIONS]

	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro

Xceed Pro




Xceed Pro




Xceed Pro



[DIMENSIONALDRAWING]




BRP584 LED338/NW 220W DM GL




BRP583 LED254/NW 150W DM PSD P7

BRP586




BRP582



Side Entry




Post Top



BRP586 LED547/NW 360W DM GL

BRP582 LED191/NW 120W DM PSRD

BRP581



BRP581 LED121/NW 80W DM SR 7TSB

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir

Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	Beyaz

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	RAL7040
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09 [10 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
------------	------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
911401685909	-	15.900 lm
911401686009	-	19.100 lm
911401686109	-	23.200 lm
911401688109	-	22.200 lm
911401689809	-	16.700 lm
911401687009	-	30.300 lm
911401691009	-	25.400 lm
911401694209	-	35.000 lm
911401694309	-	52.700 lm
911401686409	-	37.900 lm
911401688309	-	33.800 lm
911401689409	-	34.200 lm
911401689509	-	31.300 lm
911401687209	-	55.700 lm
911401690809	-	50.700 lm
911401687109	-	34.100 lm
911401690909	-	32.500 lm

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
911401686209	-	28.400 lm
911401686309	-	31.200 lm
911401688209	-	31.000 lm
911401689609	-	25.800 lm
911401689709	-	20.800 lm
911401686909	-	22.900 lm
911401691109	-	16.900 lm
911401693509	-	19.600 lm
911401686509	-	44.900 lm
911401686609	-	55.900 lm
911401688409	-	54.700 lm
911401689109	-	54.700 lm
911401689209	-	50.700 lm
911401689309	-	42.700 lm
911401686709	-	4.700 lm
911401686809	-	12.100 lm
911401691209	-	8.500 lm
911401691309	-	3.300 lm
911401687809	-	44.600 lm
911401691909	-	54.000 lm
911401693609	-	35.000 lm
911401693709	-	52.900 lm
911401685609	-	3.400 lm
911401685709	-	8.000 lm
911401685809	-	12.400 lm
911401687909	-	9.100 lm
911401688009	-	12.100 lm
911401689909	-	8.300 lm
911401690009	-	3.500 lm
911401692009	-	25.200 lm
911401687709	-	22.900 lm
911401692109	-	15.300 lm
911401687509	-	4.700 lm
911401687609	-	12.100 lm
911401692209	-	8.300 lm
911401692309	-	3.300 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401685909	-	100 W
911401686009	-	120 W
911401686109	-	150 W
911401688109	-	150 W
911401689809	-	100 W
911401687009	-	200 W
911401691009	-	150 W
911401694209	-	210 W
911401694309	-	320 W
911401686409	-	250 W
911401688309	-	220 W
911401689409	-	200 W
911401689509	-	180 W
911401687209	-	360 W
911401690809	-	300 W
911401687109	-	220 W
911401690909	-	190 W
911401686209	-	180 W
911401686309	-	200 W
911401688209	-	200 W
911401689609	-	150 W
911401689709	-	120 W
911401686909	-	150 W
911401691109	-	100 W
911401693509	-	120 W
911401686509	-	290 W
911401686609	-	360 W
911401688409	-	360 W
911401689109	-	330 W
911401689209	-	300 W
911401689309	-	250 W
911401686709	-	30 W
911401686809	-	80 W
911401691209	-	50 W
911401691309	-	20 W
911401687809	-	290 W
911401691909	-	330 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401693609	-	210 W
911401693709	-	320 W
911401685609	-	20 W
911401685709	-	50 W
911401685809	-	80 W
911401687909	-	60 W
911401688009	-	80 W
911401689909	-	50 W
911401690009	-	20 W
911401692009	-	150 W
911401687709	-	150 W
911401692109	-	90 W
911401687509	-	30 W
911401687609	-	80 W
911401692209	-	50 W
911401692309	-	20 W