



## Vượt trên cả sự xuất sắc trên Đường

Được thiết kế để đạt đến sự hoàn hảo, Xceed Pro đã được nâng cấp để giảm chi phí đồng thời tăng cường hiệu quả, độ an toàn và chức năng. Thiết kế tinh tế kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ sạch sẽ và hấp dẫn với hiệu suất vượt trội, đảm bảo phù hợp với cảnh quan đường phố hiện đại. Ngoài vẻ ngoài bắt mắt, Xceed Pro còn mang đến những khả năng tiên tiến: công nghệ tiên tiến, hiệu quả hàng đầu trong ngành, thiết kế chiếu sáng đẳng cấp thế giới, bảo trì dễ dàng, lắp đặt linh hoạt, kết nối thông minh. Hơn nữa, dòng sản phẩm này còn đáp ứng chu đáo nhu cầu chiếu sáng đường phố và đường sá nhạy cảm với môi trường bằng cách cung cấp các tùy chọn có nhiệt độ màu quang phổ xanh thấp, đảm bảo sự hài hòa với cả môi trường đô thị và tự nhiên.

### Lợi ích

- Ánh sáng chất lượng cao: Hiệu suất chiếu sáng, đặc tính quang học, và độ duy trì quang thông
- Tính linh hoạt tuyệt vời: Kiến trúc, Cấu trúc, Chất lượng
- Chăm sóc tuyệt vời: Trái đất, Con người, Động vật hoang dã
- Trí thông minh tuyệt vời: Cảm biến, Giao tiếp, Điều khiển

### Applications

- Đường ô tô, đường chính liên đô thị, đại lộ, bùng binh, lối sang đường dành cho người đi bộ
- Đường dân sinh, đường phố nhỏ, quảng trường, công viên, đường dành cho xe đạp và người đi bộ, sân chơi
- Bãi đỗ xe, khu công nghiệp, trạm xăng dầu, sân ga, sân bay, bến cảng, đường thủy

## Tính năng

- Hiệu suất cao lên tới 170lm/W trở lên, ngay cả khi sử dụng nắp kính
- Ánh sáng chất lượng với khả năng kiểm soát ánh sáng và tiện ích ánh sáng hàng đầu thế giới

- Thiết kế cơ chế chu đảo giúp lắp đặt và bảo trì dễ dàng
- Hỗ trợ giảm thiểu carbon bằng thiết kế tuần hoàn
- Nhạy cảm với con người và động vật hoang dã với tùy chọn ánh sáng xanh thấp và CCT thấp
- Sẵn sàng cho Node và/hoặc Sensor và kết nối vào Hệ thống thông minh như Interact City

## Phiên bản

	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro
	Xceed Pro		Xceed Pro


Xceed Pro




Xceed Pro



## Bản vẽ kích thước




BRP584 LED379/NW 250W DM PSRD




BRP583 LED252/NW 150W DM SR 7TSB

## BRP586


### BRP582



### Side Entry




### Post Top



## BRP586 LED427/NW 250W DM PSRD

## BRP582 LED159/NW 100W DM PSRD

### BRP581



## BRP581 LED47/NW 30W DM PSD P7

### Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển

Có

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Màu sắc nguồn sáng	Trắng

### Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
---------------------------	----

### Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn	RAL7040
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK09 [10 J]
Kiểu chụp quang học	Kính cường lực

### Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
--------	----

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401685909	BRP582 LED159/NW 100W DM PSRD	15.900 lm
911401686009	BRP582 LED191/NW 120W DM PSRD	19.100 lm
911401686109	BRP582 LED232/NW 150W DM PSRD	23.200 lm
911401688109	BRP582 LED222/NW 150W DM GL	22.200 lm
911401689809	BRP582 LED167/NW 100W DM PSRD	16.700 lm
911401687009	BRP583 LED303/NW 200W DM PSD P7	30.300 lm
911401691009	BRP583 LED254/NW 150W DM PSD P7	25.400 lm
911401686409	BRP584 LED379/NW 250W DM PSRD	37.900 lm
911401688309	BRP584 LED338/NW 220W DM GL	33.800 lm
911401689409	BRP584 LED342/NW 200W DM PSRD	34.200 lm
911401689509	BRP584 LED313/NW 180W DM PSRD	31.300 lm
911401687209	BRP586 LED557/NW 360W DM PSD P7	55.700 lm
911401690809	BRP586 LED507/NW 300W DM PSD P7	50.700 lm
911401687109	BRP584 LED341/NW 220W DM PSD P7	34.100 lm
911401690909	BRP584 LED325/NW 190W DM PSD P7	32.500 lm
911401686209	BRP583 LED284/NW 180W DM PSRD	28.400 lm
911401686309	BRP583 LED312/NW 200W DM PSRD	31.200 lm

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401688209	BRP583 LED310/NW 200W DM GL	31.000 lm
911401689609	BRP583 LED258/NW 150W DM PSRD	25.800 lm
911401689709	BRP583 LED208/NW 120W DM PSRD	20.800 lm
911401686909	BRP582 LED229/NW 150W DM PSD P7	22.900 lm
911401691109	BRP582 LED169/NW 100W DM PSD P7	16.900 lm
911401686509	BRP586 LED449/NW 290W DM PSRD	44.900 lm
911401686609	BRP586 LED559/NW 360W DM PSRD	55.900 lm
911401688409	BRP586 LED547/NW 360W DM GL	54.700 lm
911401689109	BRP586 LED547/NW 330W DM PSRD	54.700 lm
911401689209	BRP586 LED507/NW 300W DM PSRD	50.700 lm
911401689309	BRP586 LED427/NW 250W DM PSRD	42.700 lm
911401686709	BRP581 LED47/NW 30W DM PSD P7	4.700 lm
911401686809	BRP581 LED121/NW 80W DM PSD P7	12.100 lm
911401691209	BRP581 LED85/NW 50W DM PSD P7	8.500 lm
911401691309	BRP581 LED33/NW 20W DM PSD P7	3.300 lm
911401687809	BRP586 LED446/NW 290W DM SR 7TSB	44.600 lm
911401691909	BRP586 LED540/NW 330W DM SR 7TSB	54.000 lm
911401685609	BRP581 LED34/NW 20W DM PSRD	3.400 lm
911401685809	BRP581 LED124/NW 80W DM PSRD	12.400 lm
911401687909	BRP581 LED91/NW 60W DM GL	9.100 lm
911401688009	BRP581 LED121/NW 80W DM GL	12.100 lm
911401689909	BRP581 LED83/NW 50W DM PSRD	8.300 lm
911401690009	BRP581 LED35/NW 20W DM PSRD	3.500 lm
911401692009	BRP583 LED252/NW 150W DM SR 7TSB	25.200 lm
911401687709	BRP582 LED229/NW 150W DM SR 7TSB	22.900 lm
911401692109	BRP582 LED153/NW 90W DM SR 7TSB	15.300 lm
911401687509	BRP581 LED47/NW 30W DM SR 7TSB	4.700 lm
911401687609	BRP581 LED121/NW 80W DM SR 7TSB	12.100 lm
911401692209	BRP581 LED83/NW 50W DM SR 7TSB	8.300 lm
911401692309	BRP581 LED33/NW 20W DM SR 7TSB	3.300 lm

## Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401685909	BRP582 LED159/NW 100W DM PSRD	100 W
911401686009	BRP582 LED191/NW 120W DM PSRD	120 W
911401686109	BRP582 LED232/NW 150W DM PSRD	150 W
911401688109	BRP582 LED222/NW 150W DM GL	150 W
911401689809	BRP582 LED167/NW 100W DM PSRD	100 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401687009	BRP583 LED303/NW 200W DM PSD P7	200 W
911401691009	BRP583 LED254/NW 150W DM PSD P7	150 W
911401686409	BRP584 LED379/NW 250W DM PSRD	250 W
911401688309	BRP584 LED338/NW 220W DM GL	220 W
911401689409	BRP584 LED342/NW 200W DM PSRD	200 W
911401689509	BRP584 LED313/NW 180W DM PSRD	180 W
911401687209	BRP586 LED557/NW 360W DM PSD P7	360 W
911401690809	BRP586 LED507/NW 300W DM PSD P7	300 W
911401687109	BRP584 LED341/NW 220W DM PSD P7	220 W
911401690909	BRP584 LED325/NW 190W DM PSD P7	190 W
911401686209	BRP583 LED284/NW 180W DM PSRD	180 W
911401686309	BRP583 LED312/NW 200W DM PSRD	200 W
911401688209	BRP583 LED310/NW 200W DM GL	200 W
911401689609	BRP583 LED258/NW 150W DM PSRD	150 W
911401689709	BRP583 LED208/NW 120W DM PSRD	120 W
911401686909	BRP582 LED229/NW 150W DM PSD P7	150 W
911401691109	BRP582 LED169/NW 100W DM PSD P7	100 W
911401686509	BRP586 LED449/NW 290W DM PSRD	290 W
911401686609	BRP586 LED559/NW 360W DM PSRD	360 W
911401688409	BRP586 LED547/NW 360W DM GL	360 W
911401689109	BRP586 LED547/NW 330W DM PSRD	330 W
911401689209	BRP586 LED507/NW 300W DM PSRD	300 W
911401689309	BRP586 LED427/NW 250W DM PSRD	250 W
911401686709	BRP581 LED47/NW 30W DM PSD P7	30 W
911401686809	BRP581 LED121/NW 80W DM PSD P7	80 W
911401691209	BRP581 LED85/NW 50W DM PSD P7	50 W
911401691309	BRP581 LED33/NW 20W DM PSD P7	20 W
911401687809	BRP586 LED446/NW 290W DM SR 7TSB	290 W
911401691909	BRP586 LED540/NW 330W DM SR 7TSB	330 W
911401685609	BRP581 LED34/NW 20W DM PSRD	20 W
911401685809	BRP581 LED124/NW 80W DM PSRD	80 W
911401687909	BRP581 LED91/NW 60W DM GL	60 W
911401688009	BRP581 LED121/NW 80W DM GL	80 W
911401689909	BRP581 LED83/NW 50W DM PSRD	50 W
911401690009	BRP581 LED35/NW 20W DM PSRD	20 W
911401692009	BRP583 LED252/NW 150W DM SR 7TSB	150 W
911401687709	BRP582 LED229/NW 150W DM SR 7TSB	150 W
911401692109	BRP582 LED153/NW 90W DM SR 7TSB	90 W
911401687509	BRP581 LED47/NW 30W DM SR 7TSB	30 W
911401687609	BRP581 LED121/NW 80W DM SR 7TSB	80 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401692209	BRP581 LED83/NW 50W DM SR 7TSB	50 W
911401692309	BRP581 LED33/NW 20W DM SR 7TSB	20 W