



# Оптимізовані ліхтарі для яскравіших вулиць

## RoadFlair Pro

Муниципалітети цінують енергозбереження більше, ніж будь-коли, оскільки зростання цін на енергоносії створює зростаючий тиск на бюджети. Вуличне освітлення споживає значну кількість енергії, тому масштабна заміна вуличних ліхтарів на енергоефективні LED ліхтарі є значним кроком до економії міських бюджетів. RoadFlair Pro було оновлено для мінімізації витрат, одночасно максимізуючи ефективність, безпеку та функціональність. А найкраще те, що RoadFlair Pro пропонує обтічний дизайн, тому він зберігає привабливу естетику на міських вулицях. Ці вуличні ліхтарі не лише гарно виглядають, але й пропонують чудову продуктивність. Технологія майбутнього поєднується з високою ефективністю (160 лм/Вт та 200 лм/Вт), інноваційним дизайном та розумним підключенням у світильнику, який зробить вашу вулицю яскравішою та кращою.

### Переваги

- Висока ефективність
- Привабливий і екологічний дизайн
- Підключений і готовий до роботи в системі
- Вища довговічність і надійність
- Фотометричний дизайн світового класу
- Оснащений Service tag — системою ідентифікації на основі QR, яка робить кожен світильник унікальним і надає інформацію про технічне обслуговування, установку та запасні частини

### Характеристики

- Ефективність понад 170 лм/Вт (до 300 Вт)
- Ефективність 200 лм/Вт (до 100 Вт)
- Тривалий строк експлуатації 100 тис. годин за L80 (Ta = 35 °C)
- З пристроєм захисту від перенапруги 10 кВ або 15 кВ
- Готовий до підключення до систем керування освітленням і датчиків

# RoadFlair Pro

## Застосування

- Автомагістралі, міжміські головні дороги, бульвари та проспекти, кільцеві розв'язки, пішохідні переходи
- Житлові вулиці, бічні вулички, площі, парки, велосипедні та пішохідні доріжки, дитячі майданчики
- Паркувальні майданчики, промислові зони, АЗС, залізничні депо, аеропорти, гавані, водні шляхи


## Версії



RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

## Розміри



## Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

## Світлотехнічні

Колір джерела світла	740 нейтральний білий
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K

## Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Безбарвний абажур
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66

## Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Позначка займистості	-

## Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловий потік
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	>70	43 200 lm
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	>70	45 900 lm
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	>70	48 900 lm
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	70	20 900 lm
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	>70	30 100 lm
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	>70	32 900 lm
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	>70	35 600 lm
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	>70	39 200 lm

## Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	260 W
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	280 W
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	300 W
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	120 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	180 W
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	200 W
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	220 W
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	240 W

## Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	Так
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	Так
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	Так
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	1–10 B

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	Так
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	Так
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	Так
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	Так

## Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	Сірий
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	Сірий
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	Сірий
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	RAL7040

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	Сірий
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	Сірий
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	Сірий
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	Сірий

