



Quebec LED – stanovuje štandard osvetlenia exteriéru

Quebec LED

Quebec LED je štýlové svietidlo navrhnuté na rozžiarenie obytných ulíc a chodníkov, zón, parkov a iných mestských priestranstiev. Jeho súčasťou je energeticky účinný systém LED s vysokoúčinnou optikou pri zachovaní charakteru pôvodného svietidla Quebec. Ponúka aj rôzne verzie optiky a možnosti montáže. Vďaka spojeniu všetkých týchto faktorov je produkt Quebec LED univerzálne riešenie, ktoré splní potreby každého projektu.

Výhody

- Nadčasový štýlový dizajn
- Údržba bez použitia náradia
- Systém LED, aj ako náhrada

Vlastnosti

- Svietidlo LED s vysokou energetickou účinnosťou a širokými možnosťami stmievania
- Široká výber vysokoúčinných optík s vyžarovaním vhodným na osvetlenie ciest alebo priestranstiev
- Flexibilná montáž: montáž na vrchol stĺpa, bočná montáž, dvojité montáž na vrchol stĺpa, montáž na stenu
- Možnosť výberu číreho alebo matného plochého skla alebo matného polykarbonátového difúzora

Aplikácie


- Obytné ulice, chodníky, zóny, parky a ihriská, parkoviská
- Centrá miest: bočné uličky, cestičky pre chodcov, námestia a parky, verejná doprava, parkoviská
- Súkromné plochy, napr. zábavné parky a zoo

Versions



BRP775 Quebec LED

Rozmerový obrázok



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svietidla	23° - 8° x 152°
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Typ optiky, exteriér	Široké vyžarovanie 50
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,03

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany
---	--

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	25%

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Čierna
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP65

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,5 %
----------------------------------	-------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED16
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED49
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED16
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED49

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	1 328 lm
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	4 018 lm

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	1 328 lm
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	4 018 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	10,4 W
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	10,4 W
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	30,5 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	-	5°
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	-	5°


Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	0°	-
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	0°	-

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	BRP775
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	BRP775

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	BRP776


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023481



Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023482



Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023483



Polar Normal (separate) - BRP775I - 912300023480

