



CitySwan LED – tyylikäs ja erottuva kaupunkivalaisin

CitySwan LED gen3

Kauniin Philips CitySwan LED gen3 -valaisimen ovat suunnitelleet tanskalaiset arkkitehdit Bjarne Schläger ja Morten Weeke Borup. Valaisimen yksinkertainen muotokieli, minimalistiset materiaalit, puhtaat linjat ja valkoinen opaali valaisinkupu tekevät siitä tyylikkään ratkaisun kaikkiin kaupunkiympäristöihin. Hehkuva valaisinkupu korostaa valaisimen muotoilua ja valaisee kaupungin pehmeällä ja miellyttävällä valolla. Valaisinkupu voidaan lisäksi valaista erikseen värivalolla, mikä tarjoaa uniikin valaistusratkaisun joko jatkuvasti tai esimerkiksi juhlapäivinä. CitySwaniin on saatavilla monia eri asennustapoja, kuten varsiasennus ja vaijeriripustus. Sitä on saatavilla myös seinäasennettavana valaisimena ja pollarina. Kolmannen sukupolven CitySwanissa on uusin ja tehokkain LED-moduuli sekä kattavasti eri värilämpötilavaihtoehtoja. Valaisimeen on saatavilla yksi tai kaksi Zhaga-liitintä, mikä mahdollistaa sensorien kiinnittämisen sekä älykkään valaistuksenohjauksen esimerkiksi Interactilla. Huoltotunniste (service tag) helpottaa valaisimien asennusta ja huoltoa ja tarjoaa pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatieidot.

Hyödyt

- Ainutlaatuinen ja tyylikäs LED-katuvalaisin
- Läpikuultava kupu mahdollistaa valolla ohjaamisen sekä kuvun värivalaistuksen
- Yhtenäinen muotokieli valaisimessa, kiinnikkeissä ja pylväissä
- Zhaga-liitin takaa toiminnan ja päivitettävyyden pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa langattoman valaistuksenohjauksen esimerkiksi Interactilla
- Huoltotunniste (service tag) helpottaa asennusta ja huoltoa

CitySwan LED gen3

Ominaisuudet

- Saatavilla 2 eri mallia ja monia asennusvaihtoehtoja: varsiasennus, asennus pylvään päähän, vaijeriripustus tai keskikiinnitys
- Uusin ja laadukkain LEDGINE-teknologia
- Saatavilla monia eri värilämpötiloja: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K
- Valotehokkuus jopa 156 lm/W
- Merisuolasuojaus
- Viiden vuoden vakiotakuu (mahdollisuus pidentää jopa kymmeneen vuoteen)

Käyttökohteet

- Asuinalueiden kadut
- Jalankulkualueet ja pyöräilyreitit
- Pienet tiet

Versions



CitySwan LED gen3 BWS639



CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BRS639









CitySwan LED gen3 BDS639



CitySwan LED gen3 BRS639

Mittapiirros



Tuotetiedot

CitySwan LED gen3 BPS639



CitySwan LED gen3 BPS639



Tuotetiedot



CitySwan LED gen3 BRS639

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Valonlähteen väri	830 Warm white
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Rungon väri	Opaali
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	LED40
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	LED40
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	LED40
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	LED40
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	LED40
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	LED70
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	LED40

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikka (ulkovalaistus)
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	3 804 lm	Metronomis-valonjako, keskileveä
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	3 804 lm	Metronomis-valonjako, keskileveä
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	3 804 lm	Märälle tielle sopiva valonjako (DK)
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	3 804 lm	Metronomis-valonjako, keskileveä

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikka (ulkovalaistus)
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	3 804 lm	Keskileveä Metronomis-valonjako
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	6 679 lm	Metronomis-valonjako, keskileveä
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	3 804 lm	Keskileveä Metronomis-valonjako

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	31,5 W
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	31,5 W
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	31,5 W
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	31,5 W
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	52 W
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	33 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	Kyllä
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	Kyllä
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	Kyllä
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	Kyllä
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	Kyllä
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	Ei

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
919008635813	BPS639 LED40/830 MDM LOR GW CLO SRTB 10	BPS639
919008635816	BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	BPS639
919008636282	BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10	BWS639

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
919008635817	BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K	BPS639
919008635818	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K	BRS639
919008636281	BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K	BDS639
919008635819	BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K	BRS639

