



Kultový dizajn, pripravený začleniť sa do vášho ekosystému inteligentného mesta

CityMood čerpá inšpiráciu z pouličných lúčok zo začiatku 20. storočia, ktoré kombinovali kuželovitú misu so zaveseným baldachýnom. CityMood zachováva dedičstvo vášho mesta tým, že si zachováva charakteristické dizajnové vlastnosti týchto ikonických svietidiel. CityMood sa hladko integruje do existujúcich infraštruktúr, stĺpov a konzol a znižuje náklady na energiu bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť, výkon alebo kvalita svetla. LEDGINE – O sa dodáva ako štandardná funkcia so svetelným tokom od 900 lm do 16 200 lm a môžete si vybrať z viac než 30 optík a rozvodov s rozmanitými hodnotami CCT a CRI. Svetidlo CityMood je určené pre montážne výšky od 4 m do 8 m a je ideálne pre širokú škálu aplikácií vonkajšieho osvetlenia v súčasnom aj historickom prostredí. CityMood je pripravený na budúcnosť a zapojenie sa do ekosystémov inteligentných miest, vďaka čomu vám pomáha napredovať smerom k vašim cieľom udržateľnosti, nech sa na vašej ceste digitalizácie

nachádzate kdekoľvek. CityMood je k dispozícii s jednou alebo dvoma zásuvkami Zhaga-D4i (ZD4i) SR (pripravenými pre systém), a preto je pripravené na spárovanie s pokročilými systémami riadenia osvetlenia, ako je Interact, alebo so snímačmi, ako je Outdoor Sensor Bundle – OSB). Každé svietidlo CityMood je jedinečne identifikovateľné prostredníctvom aplikácie Signify Service tag. Jednoducho naskenujte QR kód umiestnený vo vnútri dvierok stožiaru alebo priamo na svietidle a okamžite získate prístup ku konfigurácii svietidla. Servisný štítok zrýchľuje a zjednodušuje údržbu a programovanie a umožňuje vám vytvoriť digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov. Verzie s otváraním bez použitia náradia poskytujú priamy prístup k predradníku a svetelnému modulu.

Výhody

- Kultové a elegantné svietidlo zachováva dedičstvo vášho mesta v súčasnom aj historickom prostredí.
- Nadčasové a pripravené začleniť sa do ekosystémov inteligentného mesta prostredníctvom zásuvky Zhaga-D4i (ZD4i) SR (system-ready)
- Verzie s otváraním bez použitia náradia sa vyznačujú ľahkou montážou a údržbou
- Vybavené servisnou značkou, čo je identifikačný systém na báze QR kódu, ktorý jedinečným spôsobom identifikuje každé svietidlo a poskytuje informácie o údržbe, montáži a náhradných dieloch.

Applications

- Parky a námestia
- Obytné zóny
- Cesty a ulice

Versions



CityMood BSP673 –
toolless opening version
with clear polycarbonate
bowl and top socket



CityMood BSP672 with
clear polycarbonate bowl
and bottom crown

- Hlavné mestské cesty a ulice, bočné cesty a ulice, cesty a ulice v rámci obytných zón
- Centrá a historické časti miest
- Cyklistické a pešie chodníky, námestia, parky a ihriská

Vlastnosti

- K dispozícii s čírym plochým sklom alebo čírou polykarbonátovou optikou
- Voliteľné ozdobné korunky
- Energeticky a opticky úsporná LED technológia
- Veľký výber uhlov vyžarovania
- Vnútna mriežka na minimalizáciu oslnenia a rušivého podsvietenia
- Pripravené na spárovanie s pokročilými systémami ovládania a správy osvetlenia, ako je Interact, alebo so senzormi, ako je napríklad Outdoor Sensor Bundle (OSB).



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear flat glass, top and bottom socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl





CityMood BSP672 with clear flat glass and top socket




CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top crown


Rozmerový obrázok




BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK




BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK





BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL




BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL




BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK




BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK





BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL




BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL




BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B



BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL



BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL



BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK

Podrobnosti o produkte



CityMood bottom socket view



CityMood - toolless opening version



CityMood 20 LED view



CityMood 1" gas suspended fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

CityMood top crown details



Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svietidla -

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/
diferenciálny režim) Štandardná úroveň prepäťovej
ochrany

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno
Maximálna úroveň stmievania Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Farba telesa Čierna
Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu
a odolnosť proti prúdu vody]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stípa -
Štandardný uhol sklonu od bočného
otvoru -

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka Nie

Schválenie a použitie

Značka horľavosti -
Značka CE Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
56847100	BSP672 LED100/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED100
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	LED80
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED140
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	LED30
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	LED60
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	LED60

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Pomer svetla vyžarovaneho nahor	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Farba svetelného zdroja	Typ optiky, exteriér
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	2	10 440 lm	3000 K	70	730 teplá biela	Široké vyžarovanie 50
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2	1 840 lm	3000 K	70	730 teplá biela	Stredné vyžarovanie 50
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2	9 000 lm	3000 K	70	730 teplá biela	Stredné vyžarovanie 50
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	2	7 200 lm	3000 K	80	830 teplá biela	Stredné vyžarovanie 50
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	0	7 200 lm	3000 K	70	730 teplá biela	Stredné vyžarovanie 10
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2	12 320 lm	3000 K	70	730 teplá biela	Stredné vyžarovanie 50
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	2	2 760 lm	2200 K	70	722 teplá biela	Stredné vyžarovanie 50
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2	10 680 lm	3000 K	70	730 teplá biela	Stredné vyžarovanie 50
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	0	2 550 lm	2200 K	70	722 teplá biela	Symetrické vyžarovanie 50
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	2	4 750 lm	2700 K	70	727 teplá biela	Stredné vyžarovanie 10
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	0	5 220 lm	2700 K	70	727 teplá biela	Stredné vyžarovanie 50
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	2	5 580 lm	3000 K	70	730 teplá biela	Symetrické vyžarovanie 50

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	58,3 W
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	51,7 W
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	84,1 W
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	26,1 W
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	39,4 W
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	34,7 W


Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Typ optického krytu
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	IK09	Ploché sklo
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	IK09	Ploché sklo
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	IK09	Ploché sklo
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	IK10	Polykarbonátová optika/kryt, číre


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
56852500	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
56845700	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
56847100	BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56844000	BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL	BSP672
56849500	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672
56846400	BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
56842600	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56848800	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
56851800	BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B	BSP672
56841900	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672
56850100	BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK	BSP672
56843300	BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL	BSP672


Polar normal diagrams




BSP672I - 912300060506




BSP672I - 912300060507




BSP672I - 912300060514




BSP672I - 912300060508




BSP672I - 912300060511




BSP672I - 912300060513




BSP672I - 912300060516




BSP672I - 912300060517




BSP672I - 912300060509



BSP672I - 912300060512



BSP672I - 912300060510



BSP672I - 912300060515