



# Ledinaire projektör: Her açından mükemmel LED

## Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

Her yere kurun, artık enerji faturası yok. Ledinaire projektör serisi, güneş paneli ve entegre batarya ile çalışmaktadır. Uzaktan kumanda ile açıp kapatabilir, farklı aydınlatma süreleri ve kısma seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ürün yelpazesi, Philips'in yüksek kalite seviyelerini rekabetçi bir fiyatla sunuyor. Güvenilir, enerji açısından verimli ve ekonomik; tam da ihtiyaç duyduğunuz özellikler.

### Faydaları

- Artık elektrik faturası yok, enerji güneşten geliyor
- Daha fazla kurulum özgürlüğü, elektrik şebekesine bağlanmaya gerek yok
- 100W, 200W, 300W ve 500W halojen projektörleri değiştirin
- Uzaktan kumanda ile kolay yapılandırma

### Özellikler

- Güneş paneli ve entegre pil ile çalışan projektör
- Kızılötesi uzaktan kumanda, projektörü uzaktan açıp kapatmanıza ve önceden ayarlanmış birkaç mod arasında seçim yapmanıza olanak tanır
- 900 lm'den 4500 lm'ye kadar lümen çıkışı mevcuttur
- CRI80 ile 3000K ve 4000K versiyonları mevcuttur
- IP65, IK06
- Elektrik sınıfı III

### Uygulama


- Açık hava konut alanları ve ticari alanlar, açık hava otoparkları, Perakende mağaza cepheleri

# Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

## Güvenlik ve uyarılar

- Projektör, pil ömrünü korumak için 0°C'nin altında çalışmaz ve pili şarj olmaz
- Parlak güneş ışığına maruz kalma durumunda optimum pil şarjı
- Kullanım ömrü sonunda bertaraf: Pilin profesyonel bir kişi tarafından çıkarılması gerekir.

## Versions







Ledinaire floodlight Solar -  
BVP085 - 1700lm



Ledinaire floodlight Solar -  
BVP085 - 900lm

## Boyutlu çizim



# Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

## ÜRÜN BİLGİLERİ

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED26 28 Sideview luminaire and  
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED42 45 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED42 45 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED17 18 Backside luminaire



# Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

## ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED42 45 Sideview Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED09 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED26 28 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED17 18 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED26 28 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED09 Sideview Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED26 28 Sideview Luminaire



# Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

## ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED42 45 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED42 45 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED17 18 Backside solar

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED17 18 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED17 18 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED42 45 Sideview Luminaire



# Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

## ÜRÜN BİLGİLERİ

Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED09 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED09 Sideview luminaire and  
Solar




Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED26 28 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED42 45 Sideview luminaire and  
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED17 18 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED09 Side detail Luminaire



## Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

### ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085  
LED17 18 Sideview luminaire and  
Solar

## Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

### Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
<b>Işık Teknik Ayrıntıları</b>	
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	114°
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü dış mekan	Simetrik
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

### Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	1,5 kV diferansiyel mod ve 1,5 kV ortak moda kadar aşım gerilim koruma seviyesi
--	---

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

### Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	27°

### Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

### Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

### Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
75203099	BVP085 LED42/830	LED42S
75204799	BVP085 LED45/840	LED45S
75201699	BVP085 LED26/830	LED26S
75202399	BVP085 LED28/840	LED28S
75199699	BVP085 LED17/830	LED17S
75200999	BVP085 LED18/840	LED18S
75198999	BVP085 LED09/840	LED9-4S

### Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (Nom.)	İlişkili Renk Sıcaklığı	Işık Akısı
75203099	BVP085 LED42/830	830 sıcak beyaz	3000 K	4.160 lm
75204799	BVP085 LED45/840	840 nötr beyaz	4000 K	4.480 lm
75201699	BVP085 LED26/830	830 sıcak beyaz	3000 K	2.600 lm
75202399	BVP085 LED28/840	840 nötr beyaz	4000 K	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (Nom.)	İlişkili Renk Sıcaklığı	Işık Akısı
75199699	BVP085 LED17/830	830 sıcak beyaz	3000 K	1.690 lm
75200999	BVP085 LED18/840	840 nötr beyaz	4000 K	1.820 lm
75198999	BVP085 LED09/840	840 nötr beyaz	4000 K	910 lm

### Çalıştırma ve Elektrik

## Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
75203099	BVP085 LED42/830	32 W
75204799	BVP085 LED45/840	32 W
75201699	BVP085 LED26/830	20 W
75202399	BVP085 LED28/840	20 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
75199699	BVP085 LED17/830	13 W
75200999	BVP085 LED18/840	13 W
75198999	BVP085 LED09/840	6,5 W

