

Прожектори Ledinaire на сонячних батареях

BVP085



Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу — ваш надійний і доступний вибір для будь-якої роботи.

Встановіть його скрізь, більше немає рахунків за електроенергію. Ця серія прожекторів Ledinaire живиться від сонячної панелі та вбудованої батареї. Пульт дистанційного керування дозволяє вмикати та вимикати її, а також вибирати між різною тривалістю освітлення та можливостями регулювання яскравості. Асортимент пропонує високий рівень якості Philips за конкурентоспроможною ціною. Надійність, енергоефективність і доступність – саме те, що вам потрібно.

Переваги

- Більше немає рахунків за електроенергію, енергія надходить від сонця
- Більше свободи встановлення, відсутність необхідності підключення до електромережі
- Замініть галогенні прожектори потужністю 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт і 500 Вт
- Легке налаштування за допомогою пульта дистанційного керування

Applications

- Відкриті житлові та комерційні зони, відкриті автостоянки, вітрини роздрібних магазинів

Характеристики

- Прожектор із живленням від сонячної панелі та вбудованої батареї
- Інфрачервоний пульт дистанційного керування дозволяє вмикати/вимикати прожектор на відстані, а також вибирати між кількома попередньо встановленими режимами.

- Світловий потік доступний від 900 лм до 4500 лм
- Версії 3000K і 4000K доступні з CRI80
- IP65, IK06
- Клас захисту від удару електричним струмом III

- Прожектор не працюватиме, а батарея не заряджатиметься при температурі нижче 0°C, щоб зберегти термін служби батареї
- Оптимальний заряд акумулятора під яскравим сонцем
- Утилізація після завершення терміну служби: акумулятор має вийняти спеціаліст

Версії



BVP085 Ledinaire floodlight
Solar PP



Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 2600lm




Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 1700lm




Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 900lm


Розміри




BVP085 LED18/840



BVP085 LED45/840



BVP085 LED28/840



BVP085 LED09/840

Деталі по продукції

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview luminaire
and Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside solar





Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail
Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail
Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Luminaire





Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail
Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview luminaire and
Solar




Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview luminaire
and Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview luminaire
and Solar



Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Розширення променя світла світильника	114°
Тип оптичного пристрою – зовнішній	Симетричний

Експлуатаційні й електричні

Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі
--	--

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	10%

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Сірий
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK06 [1 Дж]
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	27°
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Тип кришки об'єктива	Скло

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
911401882102	BVP085 LED42/830	LED42S
911401882202	BVP085 LED45/840	LED45S
911401881902	BVP085 LED26/830	LED26S
911401882002	BVP085 LED28/840	LED28S
911401881702	BVP085 LED17/830	LED17S
911401881802	BVP085 LED18/840	LED18S
911401881602	BVP085 LED09/840	LED9-4S

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Колір джерела світла
911401882102	BVP085 LED42/830	4 160 lm	3000 K	830 теплий білий
911401882202	BVP085 LED45/840	4 480 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401881902	BVP085 LED26/830	2 600 lm	3000 K	830 теплий білий
911401882002	BVP085 LED28/840	2 800 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401881702	BVP085 LED17/830	1 690 lm	3000 K	830 теплий білий
911401881802	BVP085 LED18/840	1 820 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401881602	BVP085 LED09/840	910 lm	4000 K	840 нейтральний білий

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401882102	BVP085 LED42/830	32 W
911401882202	BVP085 LED45/840	32 W
911401881902	BVP085 LED26/830	20 W
911401882002	BVP085 LED28/840	20 W
911401881702	BVP085 LED17/830	13 W
911401881802	BVP085 LED18/840	13 W
911401881602	BVP085 LED09/840	6,5 W

