



Minden olyan projekthez, ahol tényleg fontos a fény – egy az egyben lecserélhetők vele a régi világítótestek

Coreline tempo medium

A Coreline tempo medium a CoreLine termékcsalád ígéretéhez hűen innovatív, egyszerűen használható és kiváló minőségű fényárvilágítást biztosít. A szűk választék megkönnyíti a 100 W-os és 150 W-os HID lámpákkal azonos fényáramot biztosító cseretermékek megkeresését. A CoreLine tempo medium számos alkalmazási területre kínál fényáramcsomagokat, továbbá aszimmetrikus és szimmetrikus optikát. Az U-alakú univerzális rögzítőelemnek és a külső, 3 pólusú gyorscsatlakozónak köszönhetően a LED-es fényárvilágítás egyszerűen felszerelhető. Ideális megoldás kültéren, például ipari/kereskedelmi területeken, parkolóknak stb.

Előnyök

- Ugyanakkora fényerőt biztosít, mint meglévő hagyományos megoldása, de közben energiát takarít meg
- Kiváló minőségű, tempo lámpasoros fényárvilágítás
- Könnyen használható
- Világításieszköz-kezelési és/vagy vezeték nélküli világításszabályozási lehetőség

Coreline tempo medium


Szolgáltatások

- Különbéféle Ledgine O platformú fényelosztók, fényáramcsomagok 8 000 lm-től 16 000 lm-ig
- Tengerparti használatnak ellenálló kezeléssel és uszodai védőbevonattal ellátott változatok is elérhetők
- Hosszú, 100 000 órás élettartam, beépített túlfeszültség-védelem, lehetőség további túlfeszültségvédő eszköz használatára, nagy, IK08-as ütésállóság, IP66
- „Plug and play” beszerelés 1 m-es kábellel és IP66-os csatlakozóval, vízszintes tartóelem oszlopok tetejére történő rögzítéshez
- Az SR-foglalatnak köszönhetően készen áll az olyan világításkezelő rendszerekhez való csatlakoztatáshoz, mint az Interact City és az Interact Sports

Alkalmazás

- Fedett többcélú tornatermek és uszodák
- Kültéri szabadidős sportpályák, pl. kosárlabdapályák stb.
- Kikötők, repülőterek, parkolók

Méretezett rajza



Termék részletei




Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF

Coreline tempo medium

Termék részletei



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Coreline tempo medium

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BVP125

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Cserélhető fényforrás
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nem
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nem
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80	Nem
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED80	Nem
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nem
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nem
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120	Nem
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED120	Nem
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	-
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	-

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Korrelált színvisszaadási index (CRI)
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740	4000 K	70
			semleges		
			fehér		

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Korrelált színvisszaadási index (CRI)
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740	4000 K	70
			semleges		
			fehér		

Coreline tempo medium

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A		Szinvisztaadási index (CRI)
			fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	730 meleg	3000 K	70
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	730 meleg	3000 K	70
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740	4000 K	70
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740	4000 K	70
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	730 meleg	3000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A		Szinvisztaadási index (CRI)
			fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	730 meleg	3000 K	70
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	740	4000 K	70
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	740	4000 K	70
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	840	4000 K	80
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	830 meleg	3000 K	80

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika	
		Fényáram	típusa
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	8 000 lm	Aszimmetrikus
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	8 000 lm	Szimmetrikus
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	8 000 lm	Aszimmetrikus
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	8 000 lm	Szimmetrikus
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	12 000 lm	Aszimmetrikus
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	12 000 lm	Szimmetrikus

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika	
		Fényáram	típusa
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	12 000 lm	Aszimmetrikus
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	12 000 lm	Szimmetrikus
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	16 000 lm	Aszimmetrikus
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	16 000 lm	Szimmetrikus
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	8 000 lm	Aszimmetrikus
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	12 000 lm	Aszimmetrikus


Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	59 W
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	59 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	88 W
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	88 W
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	60 W
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	105 W

Coreline tempo medium


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024001




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024002




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024004




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024003




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057767




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057764



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057766




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057765




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060474

Coreline tempo medium


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060475



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060607



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060603

