



Pentru fiecare proiect în care lumina contează cu adevărat, înlocuiește 1:1 proiectoarele HID

Coreline Tempo Medium

Coreline Tempo Medium respectă promisiunea Coreline de a oferi proiectoare inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. O gamă restrânsă de opțiuni facilitează găsirea celui mai bun înlocuitor lux per lux pentru tehnologiile convenționale și înlocuirea directă a lămpilor HID de 100 W și 150 W. CoreLine Tempo Medium oferă fluxuri luminoase pentru multe domenii de utilizare diferite, precum și o gamă de sisteme optice asimetrice și simetrice de înaltă performanță. Instalarea sistemului de iluminat cu proiectoare cu LED-uri este facilitată datorită suportului de montare universal în formă de U și a conectorului rapid extern cu 3 poli. Este o soluție ideală de iluminat prin proiectie pentru mediile exterioare, cum ar fi zone industriale/comerciale, parcuri etc.

Beneficii

- Aceleași niveluri de lumină ca soluția dumneavoastră convențională existentă, economisind în același timp energie
- Proiectoare Tempo de înaltă calitate
- Ușor de utilizat
- Opțiuni de gestionare a activelor și/sau de control wireless al luminii

Coreline Tempo Medium

Caracteristici

- Variante de distribuție a luminii pentru platforma Ledgine O cu pachete de lumeni de la 8.000 lm până la 16.000 lm
- Sunt disponibile opțiuni rezistente la acțiunea mediului salin generat de apele mărilor și a mediului agresiv din piscine
- Durată de viață mare de 100.000 de ore, protecție contra supratensiunii integrată, opțiunea unui dispozitiv suplimentar de protecție contra supratensiunii, rezistență mare la impact IK08, IP66
- Instalare "plug and play" cu cablu de 1 m și conector IP66, suport orizontal pentru montare pe stâlp
- Pregătit pentru conectare la Interact City și Interact Sports recreațional datorită soclului SR

Cerere


- Săli de gimnastică polivalente și piscine acoperite
- Terenuri de sport de agrement în aer liber, de exemplu terenuri de baschet etc.
- Porturi, aeroporturi, parcuri

Versions



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80

Cote



Coreline Tempo Medium

Detalii produs



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Coreline Tempo Medium

Informații generale

Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0
-----------------------------------	---

Funcționare și sistem electric

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun
---	--

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Culoare carcasă	Gri
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Date despre produs

Cod familie de produse	BVP125
------------------------	--------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Sursă de lumină înlocuibilă
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nu
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nu
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80	Nu
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED80	Nu
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nu
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nu
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120	Nu
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED120	Nu
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	-
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	-

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	Alb neutru 740	4000 K	70

Coreline Tempo Medium

Order Code	Full Product Name	Lă ime			Indice de redare a culorilor (IRC)
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	Alb cald 730	3000 K	70
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	Alb cald 730	3000 K	70
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	Alb neutru 740	4000 K	70
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	Alb neutru 740	4000 K	70
90515600	BVP125 LED120-4S/730	9° - 41° x 102°	Alb cald 730	3000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lă ime			Indice de redare a culorilor (IRC)
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	
	PSU OFA52 ALU C1KC3				
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	Alb cald 730	3000 K	70
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	Alb neutru 740	4000 K	70
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	Alb neutru 740	4000 K	70
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	Alb neutru 840	4000 K	80
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	Alb cald 830	3000 K	80

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic
			exterior
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	8.000 lm	Asimetric
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	8.000 lm	Simetric
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	8.000 lm	Asimetric
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	8.000 lm	Simetric
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	12.000 lm	Asimetric
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	12.000 lm	Simetric

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic
			exterior
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	12.000 lm	Asimetric
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	12.000 lm	Simetric
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	16.000 lm	Asimetric
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	16.000 lm	Simetric
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	8.000 lm	Asimetric
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	12.000 lm	Asimetric


Func ionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	59 W
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	59 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W


Order Code	Full Product Name	Consum de curent
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	88 W
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	88 W
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	60 W
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	105 W

Coreline Tempo Medium


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024001




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024002




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024004




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024003




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057767




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057764



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057766




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057765




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060474

Coreline Tempo Medium


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP1251 -
912300060475



Polar Normal (separate) - BVP1251 -
912300060607



Polar Normal (separate) - BVP1251 -
912300060603

