



Náhrada 1:1 za staršie svietidlá pre každý projekt, v ktorom na svetle skutočne záleží

Coreline tempo medium

Svietidlo Coreline tempo medium napĺňa prísľub radu CoreLine, že bude poskytovať inovatívne, ľahko použiteľné a vysokokvalitné osvetlenie svetlometmi. Obmedzený rozsah možností uľahčuje nájdenie tej najlepšej náhrady konvenčných technológií so zachovaním intenzity osvetlenia a priame nahradenie výbojok HID 100 W a 150 W. Rad svetlometov CoreLine tempo medium ponúka hodnoty svetelného toku pre mnohé rôzne oblasti využitia, rovnako ako výber vysokovýkonnej asymetrickej a symetrickej optiky. Na uľahčenie montáže osvetlenia LED svetlometmi je k dispozícii univerzálna montážna konzola v tvare U a vonkajší trojpólový konektor na rýchle pripojenie. Ide o ideálne riešenie vonkajšieho osvetlenia svetlometmi, napr. pre priemyselné či komerčné areály, parkoviská a pod.

Výhody

- Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri súčasnej úspore energie
- Vysoko kvalitné svetlometry radu tempo
- Ľahké ovládanie
- Možnosť správy prvkov osvetlenia alebo bezdrôtového ovládania osvetlenia

Coreline tempo medium

Vlastnosti

- Výber vyžarovania svetla platformy Ledgine O, hodnoty svetelného toku od 8 000 lm do 16 000 lm
- K dispozícii sú možnosti úpravy na umiestnenie pri mori a ochrany na použitie v blízkosti plaveckých bazénov
- Dlhá životnosť 100 000 hodín, integrovaná ochrana pred prepätím, možnosť použiť dodatočné zariadenie na ochranu pred prepätím, vysoká odolnosť proti nárazom IK08, IP66
- Montáž typu plug and play pomocou kábla s dĺžkou 1 m a konektora s krytím IP66, vodorovná konzola na montáž na vrchol stĺpov
- Pripravené na pripojenie k systémom Interact City a Interact Sports recreational prostredníctvom zásuvky SR

Aplikácie

- Vnútročné viacúčelové telocvične a plavecké bazény
- Vonkajšie rekreačné športoviská, napr. basketbalové ihriská atď.
- Prístavy, letiská, parkoviská

Versions




Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led120

Rozmerový obrázok



Coreline tempo medium

Podrobnosti o produkte



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Coreline tempo medium

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
---------------------------------	---

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime
---	--

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°

Núdzová prevádzka

Centrálne núdzová prevádzka	Nie
-----------------------------	-----

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Údaje o produkte

Kód radu produktov	BVP125
--------------------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Vymeniteľný svetelný zdroj
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Nie
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Nie
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80	Nie
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED80	Nie
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Nie
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Nie
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120	Nie
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED120	Nie
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	-
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	-

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	70
45590300	BVP125 LED80-4S/740	69° x 25°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
	PSU S ALU C1KC3				
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	730 teplá biela	3000 K	70

Coreline tempo medium

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	730 teplá biela	3000 K	70
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	70
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	730 teplá biela	3000 K	70
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	730 teplá biela	3000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	70
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	740 neutrálna biela	4000 K	70
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	840 neutrálna biela	4000 K	80
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	830 teplá biela	3000 K	80

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	8 000 lm	Asymetrická
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	8 000 lm	Symetrická
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	8 000 lm	Asymetrická
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	8 000 lm	Symetrická
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	12 000 lm	Asymetrická
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	12 000 lm	Symetrická

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	12 000 lm	Asymetrická
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	12 000 lm	Symetrická
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	16 000 lm	Asymetrická
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	16 000 lm	Symetrická
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	8 000 lm	Asymetrická
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	12 000 lm	Asymetrická


Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	59 W
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	59 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W


Order Code	Full Product Name	Spotreba
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	88 W
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	88 W
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W
79980600	BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	60 W
79984400	BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3	105 W

Coreline tempo medium


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024001




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024002




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024004




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024003




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300057767




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300057764



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300057766




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300057765




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060474

Coreline tempo medium


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060475



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060607



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060603

