



Költségtakarékos fényvető térvilágításra

CoreLine tempo large

A CoreLine tempo large egy kiváló hatásfokú fényvető család, amely tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére, mivel a már kiépített vezetékeket és oszlopokat használhatjuk. A szűkített termékválaszték megkönnyíti a legjobb azonos teljesítményű megoldás megtalálását. Könnyen felszerelhető és számos alkalmazási területre alkalmas fénycsomagokat kínál ill. aszimmetrikus és szimmetrikus optikát is.

Előnyök

- Rövid megtérülési idő: 50%-os energiamegtakarítás
- Alacsony karbantartási költség a lámpatestek hosszú élettartamának köszönhetően; egyszerű felszerelés és csatlakoztatás
- Ellenálló, jó minőségű bevonat

Szolgáltatások


- Kiemelkedő fényhasznosítás: akár 115 lm/W
- Tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére a 400 W HPI -T-ig bezárólag
- A rendszer fényárama: 16 000 lm, 21 000 lm vagy 26 000 lm
- Hosszú, akár 70 000 órás élettartam (L80B10, Ta = 25°C-on)
- Aszimmetrikus vagy szimmetrikus optika
- Hagyományos kengyel a felszereléshez és kültéri 3 pólusú, IP68 védettségű csatlakozó a gyors bekötéshez
- Villámvédelem: 6 kV

CoreLine tempo large

Alkalmazás

- Térvilágítás és szabadidős sportlétesítmények
- Épülethomlokzatok
- Hirdetőablak
- Közterek
- Biztonsági világítás

Méretezett rajza



Termék részletei




Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif

CoreLine tempo large

Termék részletei



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
-------------------------------	---

Működtetés és elektronika

Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
---	--

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°

Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
------------------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Termékadatok

Termékcsalád kódja	BVP130
--------------------	--------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Cserélhető fényforrás
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Igen
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Igen
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Igen
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Igen
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Igen
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Igen
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	LED260	Igen
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	LED210	Igen
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	LED160	Igen
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Igen
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	LED210	Igen
90525500	BVP130 LED160-4S/730 S	LED160	Igen
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-
79981300	BVP130 LED260-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	-

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740	4000 K	70
			semleges		
			fehér		

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740	4000 K	70
			semleges		
			fehér		

CoreLine tempo large

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A Korrelált		
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
09641000	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	70
	LED160-4S/		semleges		
	740 PSU		fehér		
	OFA52 ALU C1KC3				
09642700	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	70
	LED260-4S/		semleges		
	740 PSU S		fehér		
	ALU C1KC3 T35				
09643400	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	70
	LED210-4S/		semleges		
	740 PSU S		fehér		
	ALU C1KC3				
09644100	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	70
	LED160-4S/		semleges		
	740 PSU S		fehér		
	ALU C1KC3				
90517000	BVP130	52° x 102°	730 meleg	3000 K	70
	LED260-4S/		fehér		
	730 A				
90516300	BVP130	52° x 102°	730 meleg	3000 K	70
	LED210-4S/		fehér		
	730 A				

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A Korrelált		
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
90520000	BVP130	52° x 102°	730 meleg	3000 K	70
	LED160-4S/		fehér		
	730 A				
90523100	BVP130	70° x 21°	730 meleg	3000 K	70
	LED260-4S/		fehér		
	730 S				
90524800	BVP130	70° x 21°	730 meleg	3000 K	70
	LED210-4S/		fehér		
	730 S				
90525500	BVP130	70° x 21°	730 meleg	3000 K	70
	LED160-4S/		fehér		
	730 S				
55898400	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	70
	LED300-4S/		semleges		
	740 OFA52		fehér		
55899100	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	70
	LED300-4S/		semleges		
	740 S		fehér		
79981300	BVP130	52° x 102°	840	4000 K	80
	LED260-4S/		semleges		
	840 PSU		fehér		
	OFA52 ALU				
	C1KC3				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Kültéri optika típusa
		Fényáram	száma	
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	26 000 lm	80	Aszimmetrikus
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	21 000 lm	80	Aszimmetrikus
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	16 000 lm	60	Aszimmetrikus
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	26 000 lm	80	Szimmetrikus
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	21 000 lm	80	Szimmetrikus
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	16 000 lm	60	Szimmetrikus
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	26 000 lm	-	Aszimmetrikus

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Kültéri optika típusa
		Fényáram	száma	
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	21 000 lm	-	Aszimmetrikus
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	16 000 lm	-	Aszimmetrikus
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	26 000 lm	-	Szimmetrikus
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	21 000 lm	-	Szimmetrikus
90525500	BVP130 LED160-4S/730 S	16 000 lm	-	Szimmetrikus
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	30 000 lm	-	Optiflux aszimmetrikus tengelyszög 52°
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	30 000 lm	-	Szimmetrikus
79981300	BVP130 LED260-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	25 917 lm	-	Aszimmetrikus

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W




Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W

CoreLine tempo large

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	191 W
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	153 W
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	114 W
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	153 W
90525500	BVP130 LED160-4S/730 S	114 W
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W
79981300	BVP130 LED260-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	205 W




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057771

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057772


Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057773

CoreLine tempo large


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060476



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060477



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060604

