



Een 1:1 retrofit vervanging voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

CoreLine Tempo groot

CoreLine Tempo Large maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken lampen van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor HID-lampen van 150 W, 250 W en 400 W. Het CoreLine Tempo Large assortiment van schijnwerpers biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale oplossing voor bijvoorbeeld industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

Voordelen

- Snel terug te verdienen: energiebesparing van 65%.
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten.
- Robuuste afwerking van hoge kwaliteit.
- Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over onderhoud, installatie en reserveonderdelen.

CoreLine Tempo groot

Kenmerken

- Zeer efficiënt: tot 130 lm/W
- Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie tot 400 W HPI -T
- Lichtstroom systeem: 16.000, 21.000 of 26.000 lm
- Lange levensduur van 75.000 uur L80 bij Ta 25°C
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken.
- U-vormige universele montagebeugel en externe snelle 3-polige IP68-connector.
- Bescherming tegen hoge schakelpeiken: 6 kV/8kV
- Robuust ontwerp IP66-IP68
- Uitbreiding van opties voor projecten: DALI-regeling, 3000K CCT, speciale coatings.

Toepassing


- Accommodaties en terreinen voor recreatiesporten, gevels van gebouwen, billboards, beveiligingsverlichting.

Versions



Coreline tempo large-BVP130

Maatschets



CoreLine Tempo groot

Productgegevens




Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

CoreLine Tempo groot

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleur lichtbron	740 neutraalwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	70
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/Differential)	Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijk ke modus
--	---

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	Vlak glas
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Productgegevens

Code productfamilie	BVP130
---------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Ja
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Ja
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Ja
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Ja
8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Ja
8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Ja
8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Type optiek buiten	Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Type optiek buiten
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU	52° x 102°	26.000 lm	80	Asymmetrisch		OFA52 ALU C1KC3				




CoreLine Tempo groot

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Type optiek buiten	Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Type optiek buiten
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	21.000 lm	80	Asymmetrisch		ALU C1KC3 T35				
						8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	21.000 lm	80	Symmetrisch
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	16.000 lm	60	Asymmetrisch		ALU C1KC3				
						8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	16.000 lm	60	Symmetrisch
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S	70° x 21°	26.000 lm	80	Symmetrisch	8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	52° x 102°	30.000 lm	-	Optiflux asymmetrische ashoek 52°
						8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	70° x 21°	30.000 lm	-	Symmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W	8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W	8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W	8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W	8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663


Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662

CoreLine Tempo groot


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300023665




Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300023664



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300023661



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060476



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060477

