



Đèn pha LED tin cậy, tiết kiệm năng lượng

Đèn pha LED Essential SmartBright G6

Đèn pha LED Essential SmartBright G6 là sản phẩm kế nhiệm mới, với vỏ nhôm đúc chắc chắn và lớp phủ chống ăn mòn, phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời nói chung. Sản phẩm có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho khách hàng. Sản phẩm có chức năng chống hút ngược để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong suốt thời gian sử dụng lâu dài.

Lợi ích

- Chất lượng và hiệu suất đáng tin cậy, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn CB, CCC và IEC
- Tiết kiệm vượt trội
- Có thể xoay 360 độ với khung gắn lệch, dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh.

Tính năng

- CCT: 3000K, 4000K, 6500K
- Công suất: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W và 200W
- Điện áp đầu vào: 220V-240V
- Hiệu suất quang thông lên tới 100 lm/w
- Nhiệt độ hoạt động từ: -40°C đến +50°C
- IP65, IK06
- Tuổi thọ 20.000 giờ
- PF0.9

Ứng dụng

- Cảnh quan
- Chiếu sáng bãi đỗ xe
- Quảng trường, trung tâm thương mại
- Chiếu sáng kiến trúc
- An ninh

Đèn pha LED Essential SmartBright G6

Phiên bản




Essential SmartBright G6 LED Floodlight




Essential SmartBright G6 LED Floodlight

Bản vẽ kích thước


BVP150 G4 20W SWB MDU




BVP150 G4 30W SWB MDU




BVP150 G4 50W SWB




BVP150 G4 30W SWB



100W




BVP150 G4 70W SWB




Đèn pha LED Essential SmartBright G6

Bản vẽ kích thước


BVP150 G4 20W SWB




BVP150 G4 50W SWB MDU




200W



BVP150 G4 10W SWB



150W



Đèn pha LED Essential SmartBright G6

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển	Có
Bộ điều khiển	EB
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị

Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥80
Số lượng nguồn sáng	1

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	-
Độ mở tối đa	Không áp dụng

Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học	Kính cường lực
Màu sắc vỏ thiết bị	Đen
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu (CCT)	Quang thông
911401864888	BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G4	110°	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	18.800 lm
911401864988	BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G4	110°	840 trắng trung tính	4000 K	20.000 lm
911401865088	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G4	110°	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	20.000 lm
911401862788	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G4	100°	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	940 lm
911401862888	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G4	100°	840 trắng trung tính	4000 K	1.000 lm
911401862988	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G4	100°	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	1.000 lm
911401864288	BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G4	110°	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	9.400 lm
911401864388	BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G4	110°	840 trắng trung tính	4000 K	10.000 lm
911401864488	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G4	110°	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	10.000 lm
911401864588	BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G4	110°	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	14.100 lm
911401864688	BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G4	110°	840 trắng trung tính	4000 K	15.000 lm
911401864788	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G4	110°	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	15.000 lm
911401863988	BVP150 LED70/WW PSU 70W SWB G4	110°	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	6.580 lm
911401864088	BVP150 LED70/NW PSU 70W SWB G4	110°	840 trắng trung tính	4000 K	7.000 lm
911401864188	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G4	110°	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	7.000 lm
911401863688	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G4	110°	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	4.700 lm
911401863788	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G4	110°	840 trắng trung tính	4000 K	5.000 lm
911401863888	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G4	110°	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	5.000 lm
911401865688	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB MDU G4	110°	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	4.700 lm
911401865788	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB MDU G4	110°	840 trắng trung tính	4000 K	5.000 lm
911401865888	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB MDU G4	110°	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	5.000 lm
911401863388	BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G4	110°	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	2.820 lm

Đèn pha LED Essential SmartBright G6

Order Code	Full Product Name	Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh		Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu (CCT)	Quang thông
		đầu	đuôi			
911401863488	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G4	110°		840 trắng trung tính	4000 K	3.000 lm
911401865488	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB MDU G4	110°		840 trắng trung tính	4000 K	3.000 lm
911401865588	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB MDU G4	110°		865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	3.000 lm
911401863088	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G4	110°		830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	1.880 lm
911401863188	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G4	110°		840 trắng trung tính	4000 K	2.000 lm
911401863288	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G4	110°		865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	2.000 lm
911401865188	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB MDU G4	110°		830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	1.880 lm
911401865288	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB MDU G4	110°		840 trắng trung tính	4000 K	2.000 lm
911401865388	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB MDU G4	110°		865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	2.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất	Order Code	Full Product Name	Công suất
911401864888	BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G4	200 W	911401863788	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G4	50 W
911401864988	BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G4	200 W	911401863888	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G4	50 W
911401865088	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G4	200 W	911401865688	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB MDU G4	50 W
911401862788	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G4	10 W	911401865788	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB MDU G4	50 W
911401862888	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G4	10 W	911401865888	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB MDU G4	50 W
911401862988	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G4	10 W	911401863388	BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G4	30 W
911401864288	BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G4	100 W	911401863488	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G4	30 W
911401864388	BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G4	100 W	911401865488	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB MDU G4	30 W
911401864488	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G4	100 W	911401865588	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB MDU G4	30 W
911401864588	BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G4	150 W	911401863088	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G4	20 W
911401864688	BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G4	150 W	911401863188	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G4	20 W
911401864788	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G4	150 W	911401863288	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G4	20 W
911401863988	BVP150 LED70/WW PSU 70W SWB G4	70 W	911401865188	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB MDU G4	20 W
911401864088	BVP150 LED70/NW PSU 70W SWB G4	70 W	911401865288	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB MDU G4	20 W
911401864188	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G4	70 W	911401865388	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB MDU G4	20 W
911401863688	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G4	50 W			

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401864888	BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G4	IK06	911401865088	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G4	IK06
911401864988	BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G4	IK06	911401862788	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G4	IK06

Đèn pha LED Essential SmartBright G6

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401862888	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G4	IK06
911401862988	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G4	IK06
911401864288	BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G4	IK06
911401864388	BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G4	IK06
911401864488	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G4	IK06
911401864588	BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G4	IK06
911401864688	BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G4	IK06
911401864788	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G4	IK06
911401863988	BVP150 LED70/WW PSU 70W SWB G4	IK06
911401864088	BVP150 LED70/NW PSU 70W SWB G4	IK06
911401864188	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G4	IK06
911401863688	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G4	IK06
911401863788	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G4	IK06
911401863888	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G4	IK06

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
911401865688	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB MDU G4	IK05
911401865788	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB MDU G4	IK05
911401865888	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB MDU G4	IK05
911401863388	BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G4	IK06
911401863488	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G4	IK06
911401865488	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB MDU G4	IK05
911401865588	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB MDU G4	IK05
911401863088	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G4	IK06
911401863188	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G4	IK06
911401863288	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G4	IK06
911401865188	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB MDU G4	IK05
911401865288	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB MDU G4	IK05
911401865388	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB MDU G4	IK05

