



Lampu Sorot LED yang Andal dan Hemat Energi, CCT Dapat Dipilih

SmartBright All-in Floodlight

Lampu Sorot All-in SmartBright hadir dengan desain kompak dan kokoh. Ini adalah rangkaian produk baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi luar ruangan secara umum. CCT yang dapat dipilih tersedia sehingga lebih praktis untuk berbagai kebutuhan pelanggan, menghemat lebih banyak waktu untuk pemilihan produk.

Benefits

- Beragam aplikasi
- Kualitas dan performa yang andal
- Penghematan energi luar biasa
- Mudah dipasang & disesuaikan
- Lebih mudah untuk manajemen stok

Features

- CCT Dapat Dipilih: Warm White (WW), Neutral White (NW), dan Cool White (CW) dalam satu paket
- Daya: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W dan 200W
- Tegangan masuk: 220V-240V
- Kemanjuran lumen hingga 120lm/w
- Suhu kerja: -25°C hingga +40°C
- Masa pakai 50.000 jam

SmartBright All-in Floodlight

Application

- Gudang penyimpanan
- Lanskap
- Arena dan Olahraga
- Cahaya arsitektur
- Papan iklan
- Pencahayaan area parkir
- Hiasan

Versions



SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT



SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT



SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT



SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT



SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT





SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT








SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT

Dimensional drawing



SmartBright All-in Floodlight

Dimensional drawing



Product details



BVP158 CCT switch

SmartBright All-in Floodlight

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Alat	-
Jumlah unit alat	1 unit
Teknis Lampu	
Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Warna sumber cahaya	3000K/4200K/ 6500K
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Jumlah sumber cahaya	1
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Kaca
Warna Housing	Abu-abu
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
911401875286	BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB GM	7.700 lm
911401873286	BVP158 LED36/WW_NW_CW PSU 30W SWB GM	3.300 lm
911401871286	BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB GM	1.100 lm
911401877286	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB GM	16.500 lm
911401876286	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB GM	11.000 lm
911401878286	BVP158 LED240/WW_NW_CW PSU 200W SWB GM	22.000 lm
911401874286	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM	5.500 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401875286	BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB GM	70 W
911401873286	BVP158 LED36/WW_NW_CW PSU 30W SWB GM	30 W
911401871286	BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB GM	10 W
911401877286	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB GM	150 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401876286	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB GM	100 W
911401878286	BVP158 LED240/WW_NW_CW PSU 200W SWB GM	200 W
911401874286	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM	50 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis
911401875286	BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB GM	IK08
911401873286	BVP158 LED36/WW_NW_CW PSU 30W SWB GM	IK07
911401871286	BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB GM	IK07
911401877286	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB GM	IK08

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis
911401876286	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB GM	IK08
911401878286	BVP158 LED240/WW_NW_CW PSU 200W SWB GM	IK08
911401874286	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM	IK07

SmartBright All-in Floodlight

