

Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin

BVP166



Taattua laatua. Helposti asennettuna. Aina luotettava ja edullinen valinta jokaiseen kohteeseen

Etsitkö tehokasta ja toimintavarmaa valonheitintä ulkovalaistukseen? Tutustu suuritehoiseen Ledinaire-valonheittimeen! Tämä jopa 60 000 luumenin valonheitin valaisee tehokkaasti pimeimmätkin sopukat. Korkealaatuinen LED-teknologia takaa korkean energiatehokkuuden ja jopa 120 lm/W:n valotehokkuuden. Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on myös kestävä ratkaisu, sillä siinä on luokan I sähkösuojaus ja IP65-luokitus. Kestävä rakenne ja IK08-luokitus tekevät Ledinairesta loistavan valinnan vaativimpiinkin ulkotiloihin. Valonheittimen valo on kirkas ja luonnollinen, ja symmetrinen valonjako tekee Ledinairesta erinomaisen valinnan myös alue- ja julkisivuvalaistukseen. Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on kaikin tavoin laadukas ja toimintavarma valinta. Valittavissa on neljä eri kokoa. Kallistettava yleisasennuskiinnike ja esiasennettu kaapeli tekevät asennuksesta nopeaa ja vaivatonta. Päivitä ulkovalaistuksesi suuritehoisilla Ledinaire-valonheittimillä ja nauti tehokkuuden ja tyylin yhdistelmästä.

Hyödyt

- Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on tehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu monenlaisiin ulkokohteisiin. Sen valovirta on jopa 60 000 lm ja valovirran toleranssi +/- 10 %.
- Valonheittimessä hyödynnetty LED-teknologia takaa korkean energiatehokkuuden – valotehokkuus on 120 lm/W ja tehokerroin >0,9. Tämä auttaa pienentämään sekä sähkölaskua että hiilijalanjälkeä.
- Painevaletusta alumiinista valmistettu runko ja karkaistu lasi tekevät valonheittimestä kestävän ja pitkäikäisen. Sähkösuojausluokka I ja IP65-luokitus takaavat luotettavan suorituskyvyn vaativissakin sääolosuhteissa.
- 360 astetta kääntyvä U-kiinnike ja esiasennettu 1 metrin virtaliitin sujuvoittavat ja helpottavat asennusta.
- Valonheittimen muotokieli takaa modernin tyylikkään ja hienostuneen valaistusratkaisun. Harmaa väri (RAL 7043) sulautuu saumattomasti ulkotiloihin.
- Valonheittimen käyttölämpötila-alue on laaja, joten se kestää monenlaisia sääolosuhteita ja sopii siten täydellisesti lukuisiin eri ulkokohteisiin.
- Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on pitkäikäinen, mikä antaa vastinetta rahalle ja vähentää valaisimien vaihdon tarvetta.

Applications

- Sillat, muistomerkit ja julkisivut
- Areenat ja urheilutilat

Versions



Ledinaire high wattage
floodlight BVP166 PSU 500W
AWB RTP



Ledinaire high wattage
floodlight BVP166 PSU 300W
AWB RTP

- Maisemat
- Rakennusten julkisivut, myymälät
- Pihat, alikulkuväylät
- Mainostaulut
- Ulkotilat, pysäköintialueet
- Myymälöiden julkisivut
- Varastorakennusten ympäristö
- Pienet urheilukentät tai julkiset monitoimihallit

Ominaisuudet

- Valovirta jopa 60 000 lm, valovirran toleranssi +/- 10 %
- Energiatehokas LED-tekniikka – valotehokkuus 120 lm/W, tehokerroin >0,9
- Runko painevalettua alumiinia, karkaistu lasi. Sähkösuojausluokka I, IP65.
- 360 astetta kääntyvä U-kiinnike sujuvoittaa ja helpottaa asentamista
- Tyylikäs harmaa RAL 7043-väri sulautuu ulkotiloihin
- Laaja käyttölämpötila-alue, -25...+40 °C
- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia (L70B50, 25 °C käyttölämpötilassa), 3 vuoden takuu




Ledinaire high wattage
floodlight BVP166 PSU 400W
AWB RTP




Ledinaire high wattage
floodlight BVP166 PSU 250W
AWB RTP


Mittapiirros




BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB



BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB



BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB



BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB

Tuotetiedot

	Ledinaire Floodlight BVP166 LED300/840 PSU 250W Backside DPP		Ledinaire Floodlight BVP166 LED480/840 PSU 400W Backside DPP
	Ledinaire Floodlight BVP166 Detail Hinge DDP		Ledinaire Floodlight BVP166 LED360/840 PSU 300W Backside DPP
	Ledinaire Floodlight BVP166 LED600/840 PSU 500W Backside DPP		

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen väri	840 Neutral white
Valaisimen valokeila	110°
Optiikka (ulkovalaistus)	Symmetrinen

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri Alumiini ja harmaa

Suojausluokan koodi IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Iskunkestävyysluokka IK08 [6 J]

Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa -

Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa -

Optiikan suojan tyyppi Tasolasi

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

CE-merkintä Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteiden lukumäärä
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 yksikköä
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 yksikköä
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 yksikköä
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV kV
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV kV
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV kV
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV kV