



Taattua laatua. Joka päivä.

Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin

Etsitkö tehokasta ja toimintavarmaa valonheitintä ulkovalaistukseen? Tutustu suuritehoiseen Ledinaire-valonheittimeen! Tämä jopa 60 000 lumenin valonheitin valaisee tehokkaasti pimeimmätkin sopukat. Korkealaatuinen LED-teknologia takaa korkean energiatehokkuuden ja jopa 120 lm/W:n valotehokkuuden. Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on myös kestävä ratkaisu, sillä siinä on luokan I sähkösuojaus ja IP65-luokitus. Kestävä rakenne ja IK08-luokitus tekevät Ledinairesta loistavan valinnan vaativimpiinkin ulkotiloihin. Valonheittimen valo on kirkas ja luonnollinen, ja symmetrinen valonjako tekee Ledinairesta erinomaisen valinnan myös alue- ja julkisivuvalaistukseen. Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on kaikin tavoin laadukas ja toimintavarma valinta. Valittavissa on neljä eri kokoa. Kallistettava yleisasennuskiinnike ja esiasennettu kaapeli tekevät asennuksesta nopeaa ja vaivatonta. Päivitä ulkovalaistuksesi suuritehoisilla Ledinaire-valonheittimillä ja nauti tehokkuuden ja tyylin yhdistelmästä.

Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin

Hyödyt

- Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on tehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu monenlaisiin ulkokohteisiin. Sen valovirta on jopa 60 000 lm ja valovirran toleranssi +/- 10 %.
- Valonheittimessä hyödynnetty LED-teknologia takaa korkean energiatehokkuuden – valotehokkuus on 120 lm/W ja tehokerroin >0,9. Tämä auttaa pienentämään sekä sähkölaskua että hiilijalanjälkeä.
- Painevaletusta alumiinista valmistettu runko ja karkaistu lasi tekevät valonheittimestä kestävä ja pitkäikäisen. Sähkösuojaluokka I ja IP65-luokitus takaavat luotettavan suorituskyvyn vaativissakin sääolosuhteissa.
- 360 astetta kääntyvä U-kiinnike ja esiasennettu 1 metrin virtaliitin sujuvoittavat ja helpottavat asennusta.
- Valonheittimen muotokieli takaa modernin tyylikkään ja hienostuneen valaistusratkaisun. Harmaa väri (RAL 7043) sulautuu saumattomasti ulkotiloihin.
- Valonheittimen käyttölämpötila-alue on laaja, joten se kestää monenlaisia sääolosuhteita ja sopii siten täydellisesti lukuisiin eri ulkokohteisiin.
- Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on pitkäikäinen, mikä antaa vastinetta rahalle ja vähentää valaisimien vaihdon tarvetta.

Ominaisuudet

- Valovirta jopa 60 000 lm, valovirran toleranssi +/-10 %
- Energiatehokas LED-teknikka – valotehokkuus 120 lm/W, tehokerroin >0,9
- Runko paineallettua alumiinia, karkaistu lasi. Sähkösuojaluokka I, IP65.
- 360 astetta kääntyvä U-kiinnike sujuvoittaa ja helpottaa asentamista
- Tyylikäs harmaa RAL 7043-väri sulautuu ulkotiloihin
- Laaja käyttölämpötila-alue, -25...+40 °C
- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia (L70B50, 25 °C käyttölämpötilassa), 3 vuoden takuu

Käyttökohteet

- Sillat, muistomerkit ja julkisivut
- Areenat ja urheilutilat
- Maisemat
- Rakennusten julkisivut, myymälät
- Pihat, alikulkuväylät
- Mainostaulut
- Ulkotilat, pysäköintialueet
- Myymälöiden julkisivut
- Varastorakennusten ympäristö
- Pienet urheilukentät tai julkiset monitoimihallit

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP



Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin

Versions







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP

Mittapiirros



Tuotetiedot



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP

Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin

Tuotetiedot



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampputuotepölyn koodi	-
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	110°
Valonlähteen väri	840 Neutral white
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Optiikka (ulkovalaistus)	Symmetrinen
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Rungon väri	Alumiini ja harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP65
Vakiokallistuskulma variasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteiden lukumäärä
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 yksikkö
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 yksikköä
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 yksikköä
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 yksikköä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Valovirta
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

		Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)	
Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV kV
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV kV

		Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)	
Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV kV
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV kV

Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin

