



Performanță de încredere. În fiecare zi.

Proiector Ledinaire de mare putere

Cau i un proiector puternic și fiabil pentru nevoile tale de iluminat exterior? Căutarea a luat sfârșit, datorită reflectorului Ledinaire de mare putere! Cu o putere luminoasă de până la 60.000 lm, acest reflector este foarte puternic. Tehnologia sa LED de înaltă calitate asigură o eficiență energetică excepțională, cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W. Proiectorul Ledinaire de mare putere se mândrește și cu o durabilitate impresionantă, cu o clasă de protecție de clasa I și un indice de protecție IP65. Construcția sa robustă și gradul de protecție IK08 îl fac potrivit chiar și pentru cele mai dificile medii exterioare. Reflectorul nostru oferă o lumină puternică și naturală, care îmbunătățește aspectul și atmosfera oricărui spațiu exterior. Și datorită distribuției simetrice a luminii, este ideală pentru fațadele clădirilor și iluminatul zonelor. Poți fi sigur că sistemul tău de iluminat va fi fiabil și constant. Proiectorul Ledinaire de mare putere este disponibil în patru dimensiuni diferite. Cu suportul de montare universal înclinat și cablul preasamblat, instalarea este rapidă și ușoară. Așadar, modernizați-vă astăzi sistemul de iluminat exterior cu proiectorul Ledinaire de mare putere - combinația perfectă între putere, eficiență și stil.

Proiector Ledinaire de mare putere

Beneficii

- Flux luminos ridicat: Cu un flux luminos de până la 60.000 lm și o toleranță de flux luminos de +/-10%, acest proiector oferă iluminat puternic și fiabil pentru o gamă largă de aplicații exterioare.
- Eficiență energetică: Tehnologia LED utilizată în acest proiector asigură o eficiență energetică excepțională, cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W și un factor de putere de >0,9. Acest lucru te ajută să economisești bani la facturile de energie electrică, reducând în același timp amprenta ta de carbon.
- Construcție durabilă: Carcasa din aluminiu turnat sub presiune și capacul din sticlă securizată fac ca acest proiector să fie durabil și rezistent, în timp ce clasa de protecție I și gradele de protecție IP65 asigură performanțe fiabile chiar și în cele mai dificile condiții meteorologice.
- Montare versatilă: Suportul în formă de U, orientabil la 360°, permite o instalare flexibilă și ușoară, în timp ce conexiunea de alimentare preasamblată de 1 metru face instalarea foarte simplă.
- Design elegant: Cu un design elegant și modern, acest proiector adaugă o notă de rafinament oricărui spațiu exterior, în timp ce opțiunea de culoare gri RAL 7043 asigură o integrare perfectă în împrejurimi.
- Interval larg de temperatură de funcționare: acest proiector poate rezista la o gamă largă de condiții de mediu, fiind potrivit pentru utilizarea într-o varietate de medii exterioare.
- Durată lungă de viață: proiectorul Ledinaire de mare putere oferă un raport calitate-preț excepțional și liniște sufletească.

Caracteristici

- Flux luminos ridicat de până la 60.000 lm cu o toleranță de +/-10%
- Tehnologie LED eficientă energetică cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W și un factor de putere de >0,9
- Carcasă durabilă din aluminiu turnat sub presiune și difuzor din sticlă securizată cu clasa de protecție I și grad de protecție IP65
- Suport versatil în formă de U, orientabil la 360°, pentru o instalare flexibilă și ușoară
- Opțiune elegantă de culoare gri RAL 7043 care se integrează perfect în mediul exterior
- Interval larg de temperatură de funcționare de la -25°C la +40°C
- Durată lungă de viață de până la 50.000 de ore (L70B50 la 25°C) și garanție de 3 ani

Cerere

- Poduri, monumente și fațade
- Arene și zone sportive
- Peisagistică
- Fațade clădiri, magazine
- Grădini, pasaje subterane
- Panouri publicitare
- Zone exterioare, parcuri
- Fațade magazine
- Împrejurimi depozite
- Unități sportive municipale multifuncționale sau terenuri sportive de recreere mici

Proiector Ledinaire de mare putere

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Cote



Proiector Ledinaire de mare putere

Detalii produs



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Proiector Ledinaire de mare putere

Informații generale

Balast inclus	Da
Cod familie lămpi	-

Funcționare și sistem electric

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Tip optic exterior	Simetric
Randament luminos orientat în sus	0

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Culoare carcasă	Aluminiu și gri
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Număr de unități de echipament
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 unitate
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 unități
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 unități
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 unități

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Order Code	Full Product Name	Flux luminos
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000 lm	76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000 lm

