



Перевірена якість. Легке встановлення. Завжди ваш надійний і доступний вибір для будь-якої роботи.

Прожектор Ledinaire високої потужності

Шукаєте потужний та надійний прожектор для зовнішнього освітлення?

Високопотужний прожектор Ledinaire – це все, що вам потрібно. Зі світловим потоком до 60 000 лм цей прожектор має серйозну потужність. Його високоякісна світлодіодна технологія забезпечує виняткову системну енергоефективність у 120 лм/Вт. Прожектор Ledinaire високої потужності також може похвалитися вражаючою довговічністю, класом захисту I та рейтингом захисту IP65. Його міцна конструкція та клас захисту IK08 роблять його придатним навіть для найскладніших умов на відкритому повітрі. Наші прожектори дають яскраве й природнє світло, яке покращує зовнішній вигляд будь-якого відкритого простору. Завдяки симетричному розподілу світла вони ідеально підходять для освітлення фасадів будівель і територій. Ви можете бути впевнені, що ваша система освітлення буде надійною та безперебійною. Прожектор Ledinaire високої потужності доступний у чотирьох різних розмірах. Завдяки похилому універсальному монтажному кронштейну та попередньо зібраному кабелю, встановлення відбувається швидко та легко. Тож оновіть свою систему зовнішнього освітлення вже сьогодні за допомогою прожектора Ledinaire високої потужності — ідеального поєднання потужності, ефективності та стилю.

Прожектор Ledinaire високої потужності

Переваги

- Високий світловий потік. Завдяки світловому потоку до 60 000 люмен і допустимому відхиленню +/-10% цей прожектор забезпечує потужне й надійне освітлення для використання надворі.
- Енергоефективність. Світлодіодна технологія, що використовується в цьому прожекторі, забезпечує виняткову енергоефективність зі світловіддачею 120 лм/Вт і коефіцієнтом потужності >0,9. Це допомагає вам заощаджувати гроші на рахунках за електроенергію, одночасно зменшуючи ваш вуглецевий слід.
- Міцна конструкція: литий алюмінієвий корпус та кришка із загартованого скла роблять цей прожектор міцним та довговічним, а клас захисту I та рівень захисту IP65 забезпечують надійну роботу навіть у найскладніших погодних умовах.
- Універсальне кріплення. Поворотний на 360° U-подібний зміщений кронштейн забезпечує гнучке й просте встановлення, а попередньо зібраний 1-метровий кабель живлення значно спрощує налаштування.
- Стильний дизайн: Завдяки елегантному та сучасному дизайну цей прожектор додасть нотку вишуканості будь-якому відкритому простору, а сірий колір RAL 7043 гарантує, що він бездоганно поєднається з навколишнім середовищем.
- Широкий діапазон робочих температур: цей прожектор може витримувати широкий спектр умов навколишнього середовища, що робить його придатним для використання в різних умовах зовнішнього середовища.
- Тривалий термін служби: прожектор Ledinaire високої потужності пропонує виняткове співвідношення ціни та якості та забезпечує душевний спокій.

Характеристики

- Високий світловий потік до 60 000 люмен із допустимим відхиленням +/-10%
- Енергоефективна світлодіодна технологія із системною ефективністю 120 лм/Вт і коефіцієнтом потужності >0,9
- Міцний литий алюмінієвий корпус та кришка із загартованого скла з класом захисту I та рейтингом IP65
- Універсальний U-подібний кронштейн, що орієнтується на 360°, для гнучкого та легкого монтажу
- Стильний сірий колір RAL 7043, який гармонійно поєднується з навколишнім середовищем
- Широкий діапазон робочих температур від -25°C до +40°C
- Тривалий термін служби до 50 000 годин (L70B50 при 25°C) та 3-річна гарантія

Застосування

- Мости, пам'ятники, фасади
- Арени та спортивні стадіони
- Ландшафти
- Фасади будівель, магазини роздрібної торгівлі
- Сади, підземні переходи
- Рекламні щити
- Відкриті майданчики, автостоянки
- Вітрини крамниць роздрібної торгівлі
- Околиці складів
- Невеликий спортивний майданчик для відпочинку або муніципальні багатофункціональні спортивні споруди

Прожектор Ledinaire високої потужності

Версії



Ledinaire high wattage floodlight
BVP166 PSU 500W AWB RTP



Ledinaire high wattage floodlight
BVP166 PSU 300W AWB RTP







Ledinaire high wattage floodlight
BVP166 PSU 400W AWB RTP



Ledinaire high wattage floodlight
BVP166 PSU 250W AWB RTP

Розміри



Прожектор Ledinaire високої потужності

Деталі по продукції



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Прожектор Ledinaire високої потужності

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Код сімейства ламп	-
Service tag	Hi

Світлотехнічні

Розширення променя світла світильника	110°
Колір джерела світла	840 нейтральний білий
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Тип оптичного пристрою – зовнішній	Симетричний
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Пласке скло
Колір корпусу	Алюмінієвий і сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Кількість розподільних коробок
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 шт.
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 шт.
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 шт.
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 шт.

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 кВ kV
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 кВ kV

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 кВ kV
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 кВ kV

Прожектор Ledinaire високої потужності

