



System osvětlení pomocí světlometů Ledinaire – prostě skvělé LED

Světlomety Ledinaire All-in

U této řady univerzálních reflektorů Ledinaire můžete snadno nastavovat teplotu chromatičnosti pomocí jednoduchého přepínače. Už si nemusíte vybírat mezi teplou bílou, neutrální bílou nebo studenou bílou variantou svítidla. Vše získáte v jediném produktu! Tato řada se vyznačuje vysokou kvalitou Philips za konkurenceschopnou cenu. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Snadno upravujete teplotu chromatičnosti na světlometu
- Navrženo pro širokou škálu aplikací
- Snadná montáž
- Spolehlivé

Vlastnosti


- Chromatičnost 3000 K – 4000 K – 6500 K přepínatelná spínačem na zadní straně světlometu
- Široké možnosti použití, světelný tok od 1 200 lm do 24 000 lm
- Dlouhá životnost 50 000 hodin (L80)
- K dispozici se symetrickou a asymetrickou optikou
- K dispozici s pohybovým senzorem i bez něj
- IP65 – IK07 (řada BVP167) – IK08 (řada BVP169)

Aplikace

- Venkovní plochy, parkoviště, průčelí maloobchodních prodejen, okolí skladu, malé rekreační sportoviště nebo obecní víceúčelová sportoviště

Světlořetědy Ledinaire All-in

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Světlomety Ledinaire All-in

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Světlomety Ledinaire All-in

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Světlomety Ledinaire All-in

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Typ All-in	All-in, Multi Color Temperature
Barva světelného zdroje	Volitelná chromatičnost
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany do 1,5 kV v diferenciálním režimu a 1,5 kV v běžném režimu
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	27°
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku		
		svítidla	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1 100 lm	Symetrická

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku		
		svítidla	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3 300 lm	Symetrická

Světlomety Ledinaire All-in

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku			Typ optiky, exteriéry
		svítidla	Světelný tok		
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22 000 lm		Symetrická
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10 000 lm		Asymetrický
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5 500 lm		Symetrická
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16 500 lm		Symetrická
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3 300 lm		Symetrická
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2 200 lm		Symetrická
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11 000 lm		Symetrická

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku			Typ optiky, exteriéry
		svítidla	Světelný tok		
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15 000 lm		Asymetrický
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20 000 lm		Asymetrický
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2 200 lm		Symetrická
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7 700 lm		Symetrická
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7 000 lm		Asymetrický
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5 500 lm		Symetrická
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1 100 lm		Symetrická

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

