



Ledinaire projektor – Simpel fantastisk LED

Ledinaire All-in projektorer

Med denne Ledinaire all-in projektorserie kan du nemt justere farvetemperaturen med en kontakt. Du behøver ikke længere at vælge mellem varm hvid, neutral hvid eller kold hvid, du får alt dette i ét enkelt produkt! Serien leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til en overkommelig pris – lige hvad du har brug for.

Fordele

- Nemt at tilpasse farvetemperaturen
- Designet til en bred vifte af applikationer
- Hurtig og nem installation
- Pålideligt produkt

Funktioner


- 3000K, 4000K, og 6500K CCT'er kan skiftes med en kontakt bag på projektøren
- Bredt udvalg af applikationer med lumenoutput fra 1200lm, op til 24000lm
- Lang levetid på 50.000 timer (L80) Symmetrisk og asymmetrisk optik tilgængelig
- Fås med og uden bevægelsessensor
- IP65 – IK07 (BVP167-serien) – IK08 (BVP169-serien)

Anvendelsesområder

- Udendørsarealer, parkeringspladser, detailbutikkers fronter, varehuse, mindre sportsplads eller kommunale multifunktionelle sportsfaciliteter

Ledinaire All-in projektører

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Ledinaire All-in projektører

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Ledinaire All-in projektører

Målskitse



Oplysninger om produktet



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Ledinaire All-in projektører

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature
Lyskildefarve	Farvetemperatur i flere farver
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Sikring mod spændingsudsvin g op til 1,5 kV differentialtilstand og 1,5 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Glas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	27°
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændeli ge overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til		Optiktype til
		lysstrålespredning	Lysstrøm	brug udendørs
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1.100 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til		Optiktype til
		lysstrålespredning	Lysstrøm	brug udendørs
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3.300 lm	Symmetrisk

Ledinaire All-in projektører

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Armaturlysstrålespredning	Lysstrømundendørs
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22.000 lm
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10.000 lm
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5.500 lm
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16.500 lm
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3.300 lm
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2.200 lm
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11.000 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Armaturlysstrålespredning	Lysstrømundendørs
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15.000 lm
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20.000 lm
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2.200 lm
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7.700 lm
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7.000 lm
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5.500 lm
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1.100 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

Ledinaire All-in projektører

