



Προβολέας Ledinaire – απλά κορυφαίο LED

Προβολείς Ledinaire All-in

Με αυτή τη σειρά προβολέων all-in Ledinaire, μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος με έναν απλό διακόπτη. Δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξετε μεταξύ θερμού λευκού, ουδέτερου λευκού ή ψυχρού λευκού, όλα αυτά τα έχετε σε ένα μόνο προϊόν! Η σειρά έρχεται με τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Philips σε ανταγωνιστική τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ρυθμίστε εύκολα τη θερμοκρασία χρώματος στον προβολέα
- Σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Αξιόπιστο


Χαρακτηριστικά

- 3000K-4000K-6500K CCT δυνατότητα εναλλαγής με διακόπτη στο πίσω μέρος του προβολέα
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών με απόδοση φωτισμού από 1200 lm έως 24000 lm
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών (L80)
- Διατίθεται με συμμετρικές και ασύμμετρες οπτικές δέσμες
- Διατίθεται με και χωρίς αισθητήρα κίνησης
- IP65 – IK07 (σειρά BVP167) – IK08 (σειρά BVP169)

Εφαρμογή

- Υπαιθριοι χώροι, χώροι στάθμευσης, προσόψεις καταστημάτων, περιβάλλον αποθήκης, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδων ή δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλής χρήσης

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Προβολείς Ledinaire All-in

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Τύπος All-in	All-in, Multi Color Temperature
Χρώμα πηγής φωτός	Θερμοκρασία πολλαπλών χρωμάτων
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	27°
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γενικές πληροφορίες		
Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Προβολείς Ledinaire All-in

Order Code	Full Product Name	Διάχυση	Φωτιστική ροή	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
		φωτεινής δέσμης φωτιστικού		
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1.100 lm	Συμμετρικό
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3.300 lm	Συμμετρικό
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22.000 lm	Συμμετρικό
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10.000 lm	Ασύμμετρο
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5.500 lm	Συμμετρικό
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16.500 lm	Συμμετρικό
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3.300 lm	Συμμετρικό
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2.200 lm	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Διάχυση	Φωτιστική ροή	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
		φωτεινής δέσμης φωτιστικού		
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11.000 lm	Συμμετρικό
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15.000 lm	Ασύμμετρο
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20.000 lm	Ασύμμετρο
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2.200 lm	Συμμετρικό
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7.700 lm	Συμμετρικό
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7.000 lm	Ασύμμετρο
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5.500 lm	Συμμετρικό
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1.100 lm	Συμμετρικό

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

