



Ledinaire floodlight – tehokas LED- valonheitin

Ledinaire All-in -valonheittimet

Ledinaire All-in -valonheittinten värilämpötilaa voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä. Enää ei tarvitse valita valonheitintä lämpimän valkoisen, neutraalin valkoisen tai kylmän valkoisen värilämpötilan välillä, sillä nyt kaikki vaihtoehdot ovat saatavilla yhdessä valaisimessa. Tuotevalikoima sisältää laadukkaita Philips-valaisimia kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Hyödyt

- Vaihda valonheittimen värilämpötilaa helposti
- Sopii erilaisiin käyttökohteisiin
- Helppo asennus
- Luotettava

Ominaisuudet

- Valaisimen värilämpötilaa voidaan vaihtaa asennuspaikalla dip-kytkimellä (3000K-4000K-6500K)
- Sopii useisiin eri käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tehokasta valaistusta: 1 200–24 000 lm.
- Pitkä käyttöikä: 50 000 tuntia (L80)
- Saatavilla symmetrisellä ja epäsymmetrisellä optiikalla
- Saatavana myös liiketunnistimella
- IP65 – IK07 (BVP167-sarja) – IK08 (BVP169-sarja)

Käyttökohteet

- Ulkoalueet, pysäköintialueet, myymälöiden julkisivut, varastorakennusten ympäristöt, pienet urheilukentät ja kunnalliset monitoimihallit

Ledinaire All-in -valonheittimet

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Ledinaire All-in -valonheittimet

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Ledinaire All-in -valonheittimet

Mittapiirros



Tuotetiedot



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Ledinaire All-in -valonheittimet

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature
Valonlähteen väri	Vaihdeettava värilämpötila (All-in)
Värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Ylijännitesuoja 1,5 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Lasi
Rungon väri	Harmaa
Suojausluokan koodi	IP65
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	27°
Hätätilakäyttö	
Keskusastollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Valaistuksen tekniset tiedot

		Valaisimen		Optiikka			Valaisimen		Optiikka
Order Code	Full Product Name	valo keila	Valovirta	(ulkovalaistus)	Order Code	Full Product Name	valo keila	Valovirta	(ulkovalaistus)
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1 100 lm	Symmetrinen	911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3 300 lm	Symmetrinen

Ledinaire All-in -valonheittimet

Order Code	Full Product Name	Valaisimen		Optiikka
		valokeila	Valovirta	(ulkovalaistus)
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22 000 lm	Symmetrinen
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10 000 lm	Epäsymmetrinen
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5 500 lm	Symmetrinen
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16 500 lm	Symmetrinen
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3 300 lm	Symmetrinen
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2 200 lm	Symmetrinen
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11 000 lm	Symmetrinen

Order Code	Full Product Name	Valaisimen		Optiikka
		valokeila	Valovirta	(ulkovalaistus)
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15 000 lm	Epäsymmetrinen
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20 000 lm	Epäsymmetrinen
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2 200 lm	Symmetrinen
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7 700 lm	Symmetrinen
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7 000 lm	Epäsymmetrinen
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5 500 lm	Symmetrinen
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1 100 lm	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

Ledinaire All-in -valonheittimet

