



# Proiector Ledinaire – pur și simplu LED excelent

## Proiectoare Ledinaire All-in

Cu această gamă de proiectoare universale Ledinaire, puteți regla cu ușurință temperatura de culoare cu ajutorul unui simplu întrerupător. Nu mai e nevoie să alegeți între alb cald, alb neutru sau alb rece, primești toate acestea într-un singur produs! Gama asigură nivelurile înalte de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

### Beneficii

- Reglați cu ușurință temperatura de culoare a proiectoarelor
- Proiectat pentru o gamă largă de aplicații
- Ușor de instalat
- Fiabil

### Caracteristici


- CCT-uri 3000K-4000K-6500K comutabile printr-un comutator din spatele reflectorului
- Gamă largă de aplicații, cu putere luminoasă de la 1.200 lm până la 24.000 lm
- Durată mare de viață de 50.000 de ore (L80)
- Sunt disponibile sisteme optice simetrice și asimetrice
- Disponibil cu și fără senzor de mișcare
- IP65 - IK07 (seria BVP167) - IK08 (seria BVP169)

### Cerere

- Zone exterioare, parcuri, fațadele magazinelor, împrejurimile depozitelor, terenuri sportive de agrement de dimensiuni mici sau unități sportive municipale multifuncționale

# Proiectoare Ledinaire All-in

## Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W  
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W  
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W  
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W  
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W  
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W  
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W  
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W  
All in RTP

# Proiectoare Ledinaire All-in

## Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W  
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W  
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W  
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W  
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W  
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W  
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W  
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W  
All in RTP

# Proiectoare Ledinaire All-in

## Cote



## Detalii produs



Ledinaire floodlight All-in -  
BVP167 - 10W

## Proiectoare Ledinaire All-in

### Informații generale

Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate

### Date tehnice lumină

Tip universal	All-in, Multi Color Temperature
Culoare sursă de lumină	Temperatură culori multiple
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Randament luminos orientat în sus	0

### Funcționare și sistem electric

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun
---	--

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

### Sistem mecanic și carcasă

Tip capac optic/lentilă	Sticlă
Culoare carcasă	Gri
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	27°

### Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

### Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s

### Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

### Date tehnice lumină

## Proiectoare Ledinaire All-in

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos	Tip optic exterior
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1.100 lm	Simetric
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3.300 lm	Simetric
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22.000 lm	Simetric
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10.000 lm	Asimetric
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5.500 lm	Simetric
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16.500 lm	Simetric
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3.300 lm	Simetric
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2.200 lm	Simetric

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Flux luminos	Tip optic exterior
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11.000 lm	Simetric
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15.000 lm	Asimetric
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20.000 lm	Asimetric
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2.200 lm	Simetric
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7.700 lm	Simetric
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7.000 lm	Asimetric
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5.500 lm	Simetric
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1.100 lm	Simetric

### Func ionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

### Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod de protec ie împotriva impactului mecanic
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Cod de protec ie împotriva impactului mecanic
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

