



Svetlomet Ledinaire – jednoduché skvelé svietidlo LED

Svetlomety Ledinaire All-in

V prípade tohto radu univerzálnych reflektorov Ledinaire môžete ľahko nastavovať teplotu chromatickosti pomocou jednoduchého prepínača. Už si nemusíte vyberať medzi teplou bielou, neutrálnou bielou alebo studenou bielou verziou svietidla. Všetko získate v jedinom produkte! Tento rad prichádza s vysokou úrovňou kvality od spoločnosti Philips za konkurencieschopnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Ľahko upravujete teplotu chromatickosti na svetlomete
- Navrhnuté pre širokú škálu aplikácií
- Jednoduchá montáž
- Spoľahlivé

Vlastnosti


- Chromatickosť 3 000 K – 4 000 K – 6 500 K prepínateľná spínačom na zadnej strane svetlometu
- Široká škála použití, svetelný výkon od 1 200 lm do 24 000 lm
- Dlhá životnosť 50 000 hodín (L80)
- Dostupné so symetrickou a asymetrickou optikou
- Dostupné s pohybovým senzorom aj bez neho
- IP65 – IK07 (séria BVP167) – IK08 (séria BVP169)

Aplikácie

- Vonkajšie plochy, parkoviská, priečelia maloobchodných predajní, okolie skladov, malé rekreačné športoviská alebo mestské viacúčelové športové zariadenia

Svetlometry Ledinaire All-in

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Svetlometry Ledinaire All-in

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Svetlomety Ledinaire All-in

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Typ „všetko v jednom“	All-in, Multi Color Temperature
Farba svetelného zdroja	Viaceré teploty chromatickosti
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Prevádzkové a elektrické	
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 1,5 kV v diferenciálnom režime a 1,5 kV v bežnom režime
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Sklo
Farba telesa	Sivá
Krytie IP	IP65
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	27°
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Svetelné technické

		Rozptyl svetelného	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér			Rozptyl svetelného	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
Order Code	Full Product Name	lúča svetidla			Order Code	Full Product Name	lúča svetidla		
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1 100 lm	Symetrická	73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22 000 lm	Symetrická
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3 300 lm	Symetrická	73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10 000 lm	Asymetrická

Svetlomety Ledinaire All-in

Order Code	Full Product Name	Rozptyl		Typ optiky, exteriér
		svetelného lúča svietidla	Svetelný tok	
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5 500 lm	Symetrická
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16 500 lm	Symetrická
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3 300 lm	Symetrická
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2 200 lm	Symetrická
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11 000 lm	Symetrická
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15 000 lm	Asymetrická

Order Code	Full Product Name	Rozptyl		Typ optiky, exteriér
		svetelného lúča svietidla	Svetelný tok	
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20 000 lm	Asymetrická
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2 200 lm	Symetrická
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7 700 lm	Symetrická
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7 000 lm	Asymetrická
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5 500 lm	Symetrická
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1 100 lm	Symetrická

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07

