



# Ledinaire projektör: Her açıdan mükemmel LED

## Ledinaire Hepsi bir arada projektörler

Ledinaire hepsi bir arada projektör serisiyle, renk sıcaklığını basit bir geçişle kolayca ayarlayabilirsiniz. Artık sıcak beyaz, nötr beyaz veya soğuk beyaz arasında seçim yapmanıza gerek yok, hepsi tek bir üründe! Ürün yelpazesi, Philips'in yüksek kalite seviyelerini rekabetçi bir fiyatla sunuyor. Güvenilir, enerji açısından verimli ve ekonomik; tam da ihtiyaç duyduğunuz özellikler.

### Faydaları

- Projektördeki renk sıcaklığını kolayca ayarlayın
- Çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır
- Kurulumu kolay
- Güvenilir

### Özellikler

- 3000K-4000K-6500K CCT'ler projektörün arkasındaki bir anahtarla değiştirilebilir
- 1200lm'den 24000lm'ye kadar lümen çıkışlarıyla geniş uygulama yelpazesi
- 50.000 saatlik uzun ömür (L80)
- Simetrik ve Asimetrik optik kısımlar mevcuttur
- Hareket sensörlü ve hareket sensörsüz olarak mevcuttur
- IP65 - IK07 (BVP167 serisi) - IK08 (BVP169 serisi)

### Uygulama

- Açık alanlar, otoparklar, perakende mağazaların önleri, depo çevreleri, küçük rekreasyonel spor alanları veya belediyeye ait çok amaçlı spor tesisleri

# Ledinaire Hepsi bir arada projektörler

## Versions


Ledinaire Floodlight BVP167 150W  
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W  
AWB All in RTP



## Boyutlu çizim



## ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire floodlight All-in -  
BVP167 - 10W

## Ledinaire Hepsi bir arada projektörler

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Işık Teknik Ayrıntıları	
Hepsi bir arada Tipi	All-in, Multi Color Temperature
Işık kaynağı rengi	Çoklu Renk Sıcaklığı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Çalıştırma ve Elektrik	
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	1,5 kV diferansiyel mod ve 1,5 kV ortak moda kadar aşın gerilim koruma seviyesi
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	27°
Acil Durumda Çalıştırma	
Merkezi Acil Durum	Hayır
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

### Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S

### Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem	
		armatürü ışık	ışını yayılması	türü dış	mekan
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16.500 lm	Simetrik	
Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem	
		armatürü ışık	ışını yayılması	ışık Akısı	mekan
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15.000 lm	Asimetrik	

### Çalıştırma ve Elektrik

## Ledinaire Hepsi bir arada projektörler

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W	73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W

