



Lampu Sorot LED dengan Tampilan Ikonik dan Performa Sepenuhnya Baru

Tempo HE dibangun berdasarkan desain ikonik dari generasi sebelumnya, BVP17X, mempertahankan estetika yang elegan dan minimalis sekaligus menandai evolusi lengkap dalam kinerja. Dirancang sebagai lumener generasi baru sepenuhnya, produk ini mengintegrasikan chip LED efisiensi tinggi, sistem optik canggih, pendingin yang efisien, dan driver berkinerja tinggi ke dalam rumah lampu all-in-one yang ringkas—menyederhanakan struktur dan mempermudah instalasi. Seri Tempo HE memberikan penghematan energi yang luar biasa dan pencahayaan yang terang serta nyaman, dipadukan dengan daya tahan yang lebih baik dan masa pakai yang lebih panjang.

Benefits

- Hemat energi
- Kecerahan yang nyaman
- Keandalan jangka panjang

Applications

- Pencahayaan area
- Pencahayaan arsitektural
- Taman
- Lampu papan iklan


- Area parkir
- Pencahayaan fasilitas

Features


- Efikasi sistem tinggi—hingga 160 lm/W (840/857) dan 150 lm/W (830)—untuk performa energi maksimum
- Bebas kedip di seluruh rentang untuk kenyamanan visual
- Rumah aluminium diecast dengan penutup PC yang tahan lama, berperingkat IP66 dan IK08, serta masa pakai 50.000 jam—dirancang untuk performa dan daya tahan.

- Braket U 360° dengan posisi lubang pemasangan yang sama dengan BVP17X untuk kemudahan retrofit
- Lubang kabel pengaman disediakan untuk meningkatkan keselamatan instalasi
- Cocok untuk aplikasi luar ruangan umum, TIDAK direkomendasikan untuk kondisi yang sangat ekstrem (wilayah laut, pantai, gurun, atau lingkungan yang keras)

Versions



Dimensional drawing



BVP186 LED320/CW 200W WB CE

Informasi Umum	
Alat	-
Driver tercakup	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	200 W
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing

Warna Housing	RAL 7043
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5] perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	-

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	-
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Warna sumber cahaya
911401631312	BVP186 LED320/CW 200W WB CE	32.000 lm	5700 K	857 daylight
911401631512	BVP186 LED300/WW 200W WB CE	30.000 lm	3000 K	830 warm white