



Lampu Sorot LED dengan Tampilan Ikonik dan Performa Sepenuhnya Baru

Tempo HE

Tempo HE dibangun berdasarkan desain ikonik dari generasi sebelumnya, BVP17X, mempertahankan estetika yang elegan dan minimalis sekaligus menandai evolusi lengkap dalam kinerja. Dirancang sebagai lumener generasi baru sepenuhnya, produk ini mengintegrasikan chip LED efisiensi tinggi, sistem optik canggih, pendingin yang efisien, dan driver berkinerja tinggi ke dalam rumah lampu all-in-one yang ringkas—menyederhanakan struktur dan mempermudah instalasi. Seri Tempo HE memberikan penghematan energi yang luar biasa dan pencahayaan yang terang serta nyaman, dipadukan dengan daya tahan yang lebih baik dan masa pakai yang lebih panjang.

Benefits

- Hemat energi
- Kecerahan yang nyaman
- Keandalan jangka panjang

Features

- Efikasi sistem tinggi—hingga 160 lm/W (840/857) dan 150 lm/W (830)—untuk performa energi maksimum
- Bebas kedip di seluruh rentang untuk kenyamanan visual
- Rumah aluminium diecast dengan penutup PC yang tahan lama, berperingkat IP66 dan IK08, serta masa pakai 50.000 jam—dirancang untuk performa dan daya tahan.
- Braket U 360° dengan posisi lubang pemasangan yang sama dengan BVP17X untuk kemudahan retrofit
- Lubang kabel pengaman disediakan untuk meningkatkan keselamatan instalasi

Application

- Pencahayaan area
- Pencahayaan arsitektural
- Taman
- Lampu papan iklan
- Area parkir
- Pencahayaan fasilitas

Warnings and Safety


- Cocok untuk aplikasi luar ruangan umum, TIDAK direkomendasikan untuk kondisi yang sangat ekstrem (wilayah laut, pantai, gurun, atau lingkungan yang keras)

Versions



Tempo HE LED Floodlight

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Alat	-
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	200 W
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	-
Warna Housing	RAL 7043
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	-

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber	Suhu Warna Terkorelasi	Flux Cahaya
		cahaya	(Nom)	
911401631312	BVP186 LED320/CW 200W WB	857 daylight	5700 K	32.000 lm
	CE			
911401631512	BVP186 LED300/WW 200W WB	830 warm white	3000 K	30.000 lm
	CE			

