PHILIPS

Lighting



Valoa uusiin korkeuksiin. Tämä suuren valovirran ja pitkän kantaman suurikokoinen LED-valonheitin sopii kiinteisiin ja dynaamisiin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin ja julkisivujen valaisemiseen.

UniFlood G

Suorakaiteenmuotoinen UniFlood G on ulkokäyttöön tarkoitettu tehokas, arkkitehtoninen LED-jättivalonheitin, joka on suunniteltu julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja erittäin tehokas optinen muotoilu tekevät tästä mallista ihanteellisen ratkaisun korkeiden julkisivujen, siltojen,

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Valon värivaihtoehdot: valkoinen, monokromaattiset värit, RGB, RGBW ja tunable white (valkoisen valon eri sävyt). Saatavilla kahdeksan eri levitinlissiä kapeasta spotista laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto. Tämä ratkaisu antaa arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

Hyödyt

- Pitkä kantama
- Vankka rakenne ja IP66-luokitus ulkokäyttöä varten
- Laaja valikoima keilakulmia kapeasta leveään keilaan

Ominaisuudet

- Vakiona: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K
- Valinnaisena: 5 000 K, monokromaattiset värit, RGBA ja tunable white (valkoisen valon sävyt)
- DMX512/RDM-ohjauskäyttöliittymä saatavilla
- Saatavilla 8 erilaista optista valonjakoa kapeasta spotista leveään keilaan

Käyttökohteet

- Sillat, muistomerkit ja julkisivut
- Maisemat
- Puistot ja aukiot

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.