



UniFlood M gen2: un proyector de alta potencia super versátil

UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes, etc. El diseño robusto, modular y rectangular, cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar multitud de aplicaciones, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco afinable. Disponible con seis lentes dispersoras diferentes que van desde haces estrechos a anchos y con opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Beneficios

- Gran flexibilidad de diseño con cabezales y controles de inclinación individual
- Crea el efecto de iluminación adecuado con seis lentes dispersoras diferentes (de haz estrecho a ancho)
- Fácil de controlar con DMX512/RDM
- Robustos, IP66 para uso en exteriores

Características

- Estándar: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K y 4000 K
- Opcional: 5000 K, colores monocromáticos y blanco afinable
- Longitudes flexibles de 155 a 569 mm
- Ángulos de inclinación ajustables para cada cabezal y para todo el conjunto
- Soportes de acero







Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Parques y plazas
- Paisajismo









Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



Información general	
Driver incluido	Sí
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Mecánicos y de carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Color de la carcasa	Gris oscuro
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06
Código de protección de entrada	IP66
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 blanco cálido	3000 K	4.710 lm
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	4.400 lm
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.855 lm
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.985 lm
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	840 blanco neutro	4000 K	5.520 lm
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	827 blanco cálido	2700 K	4.430 lm
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3.130 lm
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 blanco cálido	3000 K	5.125 lm
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3.105 lm
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 blanco cálido	2700 K	4.740 lm
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 blanco cálido	3000 K	4.945 lm
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	840 blanco neutro	4000 K	5.520 lm
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3.000 lm
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3.130 lm
92788900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	830 blanco cálido	3000 K	16.555 lm
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	15.270 lm
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.505 lm
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.975 lm
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	830 blanco cálido	3000 K	17.385 lm
92800800	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	16.035 lm
92804600	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	11.520 lm
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	827 blanco cálido	2700 K	17.260 lm
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 blanco cálido	3000 K	18.005 lm
92809100	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	16.605 lm
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11.425 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92813800	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11.935 lm
92814500	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	827 blanco cálido	2700 K	16.665 lm
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 blanco cálido	3000 K	17.385 lm
92818300	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	16.035 lm
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11.520 lm
92827500	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	17.605 lm
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 blanco cálido	3000 K	19.795 lm
92836700	BVP354 120LED 30K 220V L50 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	18.485 lm
92840400	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	11.750 lm
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	830 blanco cálido	3000 K	20.500 lm
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	840 blanco neutro	4000 K	22.875 lm
92845900	BVP354 120LED 30K 220V L50 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	19.145 lm
92848000	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	11.655 lm
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12.170 lm
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 blanco cálido	3000 K	19.795 lm
92854100	BVP354 120LED 30K 220V L50 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	18.485 lm
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.255 lm
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.750 lm
92860200	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	830 blanco cálido	3000 K	23.745 lm
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14.395 lm
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15.030 lm
92869500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	830 blanco cálido	3000 K	24.930 lm
92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	23.755 lm
92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15.115 lm
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15.785 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 blanco cálido	3000 K	25.820 lm
92881700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	24.605 lm
92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	15.655 lm
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16.345 lm
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 blanco cálido	2700 K	23.900 lm
92887900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	830 blanco cálido	3000 K	24.930 lm
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	23.755 lm
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.115 lm
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.785 lm
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 blanco cálido	3000 K	11.870 lm
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	840 blanco neutro	4000 K	13.245 lm
92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	11.310 lm
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.195 lm
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.515 lm
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 blanco cálido	2700 K	11.950 lm
92761299	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	830 blanco cálido	3000 K	12.465 lm
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	840 blanco neutro	4000 K	13.905 lm
92764399	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	11.875 lm
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.555 lm
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.890 lm
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 blanco cálido	2700 K	12.375 lm
92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	830 blanco cálido	3000 K	12.910 lm
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	840 blanco neutro	4000 K	14.405 lm
92773599	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	12.300 lm
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7.825 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8.170 lm
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 blanco cálido	2700 K	11.950 lm
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 blanco cálido	3000 K	12.465 lm
92782799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	11.875 lm
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.555 lm
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.890 lm
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	2.755 lm
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1.945 lm
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	830 blanco cálido	3000 K	3.115 lm
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2.040 lm
92560199	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2.025 lm
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2.115 lm
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 blanco cálido	2700 K	2.985 lm
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	830 blanco cálido	3000 K	3.115 lm
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	RGB	-	1.640 lm
92570099	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	RGBW	-	2.040 lm
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 blanco cálido	2700 K	1.760 lm
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 blanco cálido	3000 K	1.835 lm
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 blanco neutro	4000 K	2.050 lm
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	827 blanco cálido	2700 K	1.615 lm
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	1.685 lm
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.175 lm
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.225 lm
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 blanco cálido	2700 K	1.845 lm
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	830 blanco cálido	3000 K	1.925 lm
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	840 blanco neutro	4000 K	2.150 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	1.770 lm
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1.230 lm
92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1.285 lm
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 blanco cálido	2700 K	1.915 lm
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 blanco cálido	3000 K	1.995 lm
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	840 blanco neutro	4000 K	2.225 lm
92484099	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	827 blanco cálido	2700 K	1.755 lm
92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	1.830 lm
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	RGBW	-	1.330 lm
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 blanco cálido	2700 K	1.845 lm
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	830 blanco cálido	3000 K	1.925 lm
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	840 blanco neutro	4000 K	2.150 lm
92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	1.770 lm
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.230 lm
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.285 lm
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 blanco cálido	3000 K	6.205 lm
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	840 blanco neutro	4000 K	6.925 lm
92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	5.585 lm
92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	830 blanco cálido	3000 K	6.515 lm
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 blanco neutro	4000 K	7.270 lm
92656199	BVP353 36LED 30K 220V L35 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	5.860 lm
92659299	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 15 DMX	RGBW	-	3.825 lm
92660899	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	RGBW	-	3.995 lm
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 blanco cálido	2700 K	6.470 lm
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	830 blanco cálido	3000 K	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 blanco neutro	4000 K	7.530 lm
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	6.070 lm
92668499	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 30 DMX	RGBW	-	3.960 lm
92669199	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX	RGBW	-	4.135 lm
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 blanco cálido	2700 K	6.245 lm
92671499	BVP353 36LED 30K 220V L35 45	830 blanco cálido	3000 K	6.515 lm
92674599	BVP353 36LED 30K 220V L35 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	5.860 lm
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3.995 lm
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 blanco cálido	3000 K	3.770 lm
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	840 blanco neutro	4000 K	4.205 lm
92575599	BVP353 24LED 30K 220V L24 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	3.615 lm
92578699	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX	RGBW	-	2.350 lm
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 blanco cálido	2700 K	3.795 lm
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 blanco cálido	3000 K	3.955 lm
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	840 blanco neutro	4000 K	4.415 lm
92584799	BVP353 24LED 30K 220V L24 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	3.800 lm
92588599	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	RGBW	-	2.575 lm
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 blanco cálido	3000 K	4.100 lm
92593999	BVP353 24LED 30K 220V L24 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	3.935 lm
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2.555 lm
92597799	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2.665 lm
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 blanco cálido	2700 K	3.795 lm
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 blanco cálido	3000 K	3.955 lm
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	840 blanco neutro	4000 K	4.415 lm
92602899	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	3.800 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92605999	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	RGBW	-	2.465 lm
92606699	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	RGBW	-	2.575 lm
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 blanco cálido	2700 K	9.150 lm
92719399	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	9.185 lm
92723099	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-	6.260 lm
92728599	BVP353 60LED 30K 220V L50 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	9.645 lm
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6.575 lm
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 blanco cálido	2700 K	9.950 lm
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 blanco cálido	3000 K	10.380 lm
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 blanco neutro	4000 K	11.580 lm
92737799	BVP353 60LED 30K 220V L50 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	9.990 lm
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6.810 lm
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 blanco cálido	2700 K	9.605 lm
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	830 blanco cálido	3000 K	10.020 lm
92746999	BVP353 60LED 30K 220V L50 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	9.645 lm
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6.295 lm
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6.575 lm
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	2.145 lm
92506999	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 10 DMX	RGBW	-	1.425 lm
92507699	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX	RGBW	-	1.490 lm
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 blanco cálido	3000 K	3.020 lm
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 blanco neutro	4000 K	3.365 lm
92515199	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 15 DMX	RGBW	-	1.500 lm
92516899	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	RGBW	-	1.565 lm
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 blanco cálido	3000 K	3.125 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92524399	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 30 DMX	RGBW	-	1.550 lm
92525099	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	RGBW	-	1.620 lm
92533599	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1.500 lm
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1.565 lm
92896100	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	830 blanco cálido	3000 K	35.615 lm
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	840 blanco neutro	4000 K	39.740 lm
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	33.935 lm
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21.590 lm
92903600	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	22.550 lm
92911100	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	22.670 lm
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23.675 lm
92914200	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	830 blanco cálido	3000 K	38.735 lm
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 blanco cálido	3000 K	37.400 lm
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	22.670 lm
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23.675 lm
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	840 blanco neutro	4000 K	31.945 lm
92935700	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	27.565 lm
92939500	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-	18.790 lm
92940100	BVP355 180LED 27K 220V L50 15	827 blanco cálido	2700 K	28.820 lm
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	840 blanco neutro	4000 K	33.540 lm
92947000	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	18.890 lm
92948700	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	19.730 lm
92950000	BVP355 180LED 30K 220V L50 30	830 blanco cálido	3000 K	31.140 lm
92953100	BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	29.975 lm
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20.435 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	840 blanco neutro	4000 K	33.540 lm
92962300	BVP355 180LED 30K 220V L50 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	28.940 lm
92966100	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	19.730 lm
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	830 blanco cálido	3000 K	7.155 lm
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.250 lm
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.485 lm
92688299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	827 blanco cálido	2700 K	7.810 lm
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 blanco neutro	4000 K	9.090 lm
92692999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	830 blanco cálido	3000 K	7.515 lm
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	5.515 lm
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	5.760 lm
92697499	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	827 blanco cálido	2700 K	8.090 lm
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 blanco neutro	4000 K	9.415 lm
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	830 blanco cálido	3000 K	7.785 lm
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5.710 lm
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5.965 lm
92706399	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	827 blanco cálido	2700 K	7.810 lm
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	830 blanco cálido	3000 K	8.145 lm
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	840 blanco neutro	4000 K	9.090 lm
92710099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	830 blanco cálido	3000 K	7.515 lm
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5.515 lm
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5.760 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W	92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	60 W	92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 W
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W	92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	60 W
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	60 W
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W
92788900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	200 W
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	200 W
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	200 W
92800800	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	200 W
92804600	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	200 W
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	200 W
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W
92809100	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	200 W
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W
92813800	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	200 W
92814500	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	200 W
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W
92818300	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	200 W
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W
92827500	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	240 W
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W
92836700	BVP354 120LED 30K 220V L50 15 DMX	240 W
92840400	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	240 W
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	240 W
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240 W
92845900	BVP354 120LED 30K 220V L50 30 DMX	240 W
92848000	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX	240 W
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W
92854100	BVP354 120LED 30K 220V L50 45 DMX	240 W
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W
92860200	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	300 W
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
92869500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	300 W
92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	300 W
92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	300 W
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W
92881700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	300 W
92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	300 W
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W
92887900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	300 W
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 W
92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	150 W
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W
92761299	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	150 W
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 W
92764399	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	150 W
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	150 W
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 W
92773599	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	150 W
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
92782799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	150 W
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	40 W
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	40 W
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
92560199	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	40 W
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	40 W
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40 W
92570099	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	40 W
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 W
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 W
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	24 W
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 W
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 W
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	24 W
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 W
92484099	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	24 W
92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	24 W
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	24 W
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 W
92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	24 W
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80 W
92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	80 W
92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	80 W
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
92656199	BVP353 36LED 30K 220V L35 15 DMX	80 W
92659299	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 15 DMX	80 W
92660899	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	80 W
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	80 W
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80 W
92668499	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 30 DMX	80 W
92669199	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX	80 W
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
92671499	BVP353 36LED 30K 220V L35 45	80 W
92674599	BVP353 36LED 30K 220V L35 45 DMX	80 W
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 W
92575599	BVP353 24LED 30K 220V L24 10 DMX	50 W
92578699	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX	50 W
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50 W
92584799	BVP353 24LED 30K 220V L24 15 DMX	50 W
92588599	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	50 W
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
92593999	BVP353 24LED 30K 220V L24 30 DMX	50 W
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
92597799	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	50 W
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 W
92602899	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	50 W
92605999	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	50 W
92606699	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	50 W
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
92719399	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	120 W
92723099	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX	120 W
92728599	BVP353 60LED 30K 220V L50 15 DMX	120 W
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
92737799	BVP353 60LED 30K 220V L50 30 DMX	120 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	120 W
92746999	BVP353 60LED 30K 220V L50 45 DMX	120 W
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 W
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30 W
92506999	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 10 DMX	30 W
92507699	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX	30 W
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
92515199	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 15 DMX	30 W
92516899	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	30 W
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W
92524399	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 30 DMX	30 W
92525099	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	30 W
92533599	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	30 W
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
92896100	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	450 W
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 W
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	450 W
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
92903600	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	450 W
92911100	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	450 W
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
92914200	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	450 W
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	450 W
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360 W
92935700	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	360 W
92939500	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	360 W
92940100	BVP355 180LED 27K 220V L50 15	360 W
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360 W
92947000	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX	360 W
92948700	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	360 W
92950000	BVP355 180LED 30K 220V L50 30	360 W
92953100	BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX	360 W
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360 W
92962300	BVP355 180LED 30K 220V L50 45 DMX	360 W
92966100	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	360 W
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	100 W
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
92688299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	100 W
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
92692999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	100 W
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	100 W
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	100 W
92697499	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	100 W
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	100 W
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	100 W
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
92706399	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	100 W
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 W
92710099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	100 W
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	100 W
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	No
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	Sí
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Sí
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Sí
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	No
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	Sí
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Sí
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	No
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Sí
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	No
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	No
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	No
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	Sí
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Sí
92788900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	No
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	Sí
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Sí
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Sí
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	No
92800800	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	Sí
92804600	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	Sí
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	No
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	No
92809100	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	Sí
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Sí
92813800	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Sí
92814500	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	No
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	No
92818300	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	Sí
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Sí
92827500	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	Sí
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	No
92836700	BVP354 120LED 30K 220V L50 15 DMX	Sí
92840400	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Sí
92842800	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	No
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	No
92845900	BVP354 120LED 30K 220V L50 30 DMX	Sí
92848000	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX	Sí
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Sí
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	No
92854100	BVP354 120LED 30K 220V L50 45 DMX	Sí
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Sí
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
92860200	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	No
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Sí
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Sí
92869500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	No
92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	Sí
92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Sí
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Sí
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	No
92881700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	Sí
92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Sí
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Sí
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	No
92887900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	No
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Sí
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Sí
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Sí
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	No
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	No
92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	Sí
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Sí
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Sí
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	No
92761299	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	No
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	No
92764399	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	Sí
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Sí
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Sí
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	No
92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	No
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	No
92773599	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	Sí
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Sí
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Sí
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	No
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	No
92782799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	Sí
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Sí
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Sí
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	Sí
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Sí
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	No
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Sí
92560199	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Si
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	No
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	No
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	Si
92570099	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	Si
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	No
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	No
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	No
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	Si
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	Si
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Si
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Si
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	No
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	No
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	No
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	Si
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Si
92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	Si
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	No
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	No
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	No
92484099	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	Si
92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	Si
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	Si
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	No
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	No
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	No
92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	Si
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Si
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Si
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	No
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	No
92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	Si
92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	No
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	No
92656199	BVP353 36LED 30K 220V L35 15 DMX	Si
92659299	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 15 DMX	Si
92660899	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	Si
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	No
92662299	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	No
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	No
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	Si
92668499	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 30 DMX	Si
92669199	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX	Si
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	No
92671499	BVP353 36LED 30K 220V L35 45	No
92674599	BVP353 36LED 30K 220V L35 45 DMX	Si
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	Si
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	No
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	No
92575599	BVP353 24LED 30K 220V L24 10 DMX	Si
92578699	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	No
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	No
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	No
92584799	BVP353 24LED 30K 220V L24 15 DMX	Si
92588599	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	Si
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	No
92593999	BVP353 24LED 30K 220V L24 30 DMX	Si
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	Si
92597799	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	Si
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	No
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	No
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	No
92602899	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	Si
92605999	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	Si
92606699	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	Si
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	No
92719399	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	Si
92723099	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Si
92728599	BVP353 60LED 30K 220V L50 15 DMX	Si
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Si
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	No
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	No
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	No
92737799	BVP353 60LED 30K 220V L50 30 DMX	Si
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Si
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	No
92743899	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	No
92746999	BVP353 60LED 30K 220V L50 45 DMX	Si
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Si
92750699	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Si
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	Si
92506999	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 10 DMX	Si
92507699	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX	Si
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	No
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	No
92515199	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 15 DMX	Si
92516899	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	Si
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	No
92524399	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 30 DMX	Si
92525099	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	Si
92533599	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	Si
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	Si
92896100	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	No
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	No
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	Si
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Si
92903600	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Si
92911100	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Si
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Si
92914200	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	No
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	No
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Si
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	No
92935700	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	Si
92939500	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Si
92940100	BVP355 180LED 27K 220V L50 15	No
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	No
92947000	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX	Si
92948700	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Si
92950000	BVP355 180LED 30K 220V L50 30	No
92953100	BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX	Si
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Si
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	No
92962300	BVP355 180LED 30K 220V L50 45 DMX	Si
92966100	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Si
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	Si
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Si
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
92688299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	No
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	No
92692999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	Si
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	Si
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	Si
92697499	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	No
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	No
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	Si
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Si
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Si
92706399	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	No
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	No
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	No
92710099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	Si
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	Si
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Si

