



# UniFlood M gen2 – Tehokas, modulaarinen valonheitin

## UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 on kustannustehokas, ulkokäyttöön sopiva arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on suunniteltu julkisivujen, maisemien ja ulkotilojen valaistukseen. Vankka, modulaarinen, suorakaiteen muotoinen valaisin sisältää erittäin tehokkaan optiikan, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Tämä LED-valonheitin on saatavana valkoisena, yksivärisenä, RGB- tai RGBW-versiona sekä säädettävänä valkoisena. Valonheittimeen on saatavilla kuusi erilaista levitinlinssiä kapeasta laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto.

### Hyödyt

- Yksilöllisesti kallistettavat päät ja monipuoliset ohjausjärjestelmät joustavaan suunnitteluun
- Luo haluttu valaistusefekti kuudella eri levitinlinssillä (kapeasta spotista leveään keilaan)
- Helppo ohjata DMX512/RDM:llä
- Kestävä valinta, jolla on IP66-luokitus ulkokäyttöön

### Ominaisuudet

- Vakiona: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K
- Tilauksesta: 5000 K, monokromaattiset värit ja tunable white (valkoisen eri sävyt)
- Joustavat pituudet välillä 155–569 mm
- Koko sarjan ja myös kaikkien päiden kallistuksen voi säätää erikseen
- Teräskiinnikkeet

# UniFlood M G2

## Käyttökohteet

- Sillat, muistomerkit ja julkisivut
- Puistot ja aukiot
- Maisemat





## Rajoitukset ja turvallisuus

- Vain ulkokäyttöön.









## Versions



## Mittapiirros



## Mittapiirros



Mittapiirros



| Yleistä tietoa                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä                |
| Valaistuksen tekniset tiedot        |                      |
| Värintoistoindeksi (CRI)            | >80                  |
| Mekaaniset tiedot ja runko          |                      |
| Optiikan suojan tyyppi              | Kirkas lasi          |
| Rungon väri                         | Tummanharmaa         |
| Iskunkestävyysluokka                | IK06                 |
| Suojausluokan koodi                 | IP66                 |
| Merkinnät ja luokitukset            |                      |
| CE-merkintä                         | Kyllä                |
| Syttyvyysluokka                     | Soveltuu             |
|                                     | asennettavaksi       |
|                                     | normaalisti          |
|                                     | syttyville pinnoille |

Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name                   | Valonlähteen väri | Väriämpötila (nim.) | Valovirta |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 911401746873 | BVP353 30LED 30K 220V L30 10        | 830 Warm white    | 3000 K              | 4 710 lm  |
| 911401746933 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX  | RGBW              | -                   | 2 855 lm  |
| 911401746943 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX  | RGBW              | -                   | 2 985 lm  |
| 911401747033 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX  | RGBW              | -                   | 3 130 lm  |
| 911401747053 | BVP353 30LED 30K 220V L30 30        | 830 Warm white    | 3000 K              | 5 125 lm  |
| 911401747113 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX  | RGBW              | -                   | 3 105 lm  |
| 911401747133 | BVP353 30LED 27K 220V L30 45        | 827 Warm white    | 2700 K              | 4 740 lm  |
| 911401747143 | BVP353 30LED 30K 220V L30 45        | 830 Warm white    | 3000 K              | 4 945 lm  |
| 911401747193 | BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX    | RGB               | -                   | 2 620 lm  |
| 911401747213 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX  | RGBW              | -                   | 3 130 lm  |
| 911401748733 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | RGBW              | -                   | 10 505 lm |
| 911401748743 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | RGBW              | -                   | 10 975 lm |
| 911401748823 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX  | RGBW              | -                   | 11 030 lm |
| 911401748853 | BVP354 96LED 30K 220V L40 30        | 830 Warm white    | 3000 K              | 18 005 lm |
| 911401748913 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX  | RGBW              | -                   | 11 425 lm |
| 911401748943 | BVP354 96LED 30K 220V L40 45        | 830 Warm white    | 3000 K              | 17 385 lm |
| 911401749013 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | RGBW              | -                   | 11 520 lm |
| 911401749123 | BVP354 120LED 30K 220V L50 15       | 830 Warm white    | 3000 K              | 19 795 lm |
| 911401749283 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX | RGBW              | -                   | 12 170 lm |
| 911401749303 | BVP354 120LED 30K 220V L50 45       | 830 Warm white    | 3000 K              | 19 795 lm |
| 911401749363 | BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX | RGBW              | -                   | 11 255 lm |
| 911401749373 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX | RGBW              | -                   | 11 750 lm |
| 911401749453 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX | RGBW              | -                   | 14 395 lm |
| 911401749463 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX | RGBW              | -                   | 15 030 lm |
| 911401749553 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX | RGBW              | -                   | 15 785 lm |
| 911401749573 | BVP354 144LED 30K 220V L57 30       | 830 Warm white    | 3000 K              | 25 820 lm |
| 911401749643 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX | RGBW              | -                   | 16 345 lm |
| 911401749653 | BVP354 144LED 27K 220V L57 45       | 827 Warm white    | 2700 K              | 23 900 lm |
| 911401749723 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX | RGBW              | -                   | 15 115 lm |
| 911401749733 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX | RGBW              | -                   | 15 785 lm |
| 911401748313 | BVP353 72LED 30K 220V L57 10        | 830 Warm white    | 3000 K              | 11 870 lm |
| 911401748373 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX  | RGBW              | -                   | 7 195 lm  |
| 911401748383 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX  | RGBW              | -                   | 7 515 lm  |
| 911401748393 | BVP353 72LED 27K 220V L57 15        | 827 Warm white    | 2700 K              | 11 950 lm |
| 911401748463 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX  | RGBW              | -                   | 7 555 lm  |

| Order Code   | Full Product Name                  | Valonlähteen väri | Väriämpötila (nim.) | Valovirta |
|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 911401748473 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX | RGBW              | -                   | 7 890 lm  |
| 911401748483 | BVP353 72LED 27K 220V L57 30       | 827 Warm white    | 2700 K              | 12 375 lm |
| 911401748553 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX | RGBW              | -                   | 7 825 lm  |
| 911401748563 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX | RGBW              | -                   | 8 170 lm  |
| 911401748573 | BVP353 72LED 27K 220V L57 45       | 827 Warm white    | 2700 K              | 11 950 lm |
| 911401748583 | BVP353 72LED 30K 220V L57 45       | 830 Warm white    | 3000 K              | 12 465 lm |
| 911401748643 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX | RGBW              | -                   | 7 555 lm  |
| 911401748653 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX | RGBW              | -                   | 7 890 lm  |
| 911401746223 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX | RGBW              | -                   | 1 945 lm  |
| 911401746313 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX | RGBW              | -                   | 2 040 lm  |
| 911401746403 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX | RGBW              | -                   | 2 115 lm  |
| 911401746413 | BVP353 18LED 27K 220V L21 45       | 827 Warm white    | 2700 K              | 2 985 lm  |
| 911401745423 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10       | 827 Warm white    | 2700 K              | 1 760 lm  |
| 911401745433 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10       | 830 Warm white    | 3000 K              | 1 835 lm  |
| 911401745493 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX | RGBW              | -                   | 1 175 lm  |
| 911401745503 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX | RGBW              | -                   | 1 225 lm  |
| 911401745513 | BVP353 12LED 27K 220V L15 15       | 827 Warm white    | 2700 K              | 1 845 lm  |
| 911401745583 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX | RGBW              | -                   | 1 230 lm  |
| 911401745603 | BVP353 12LED 27K 220V L15 30       | 827 Warm white    | 2700 K              | 1 915 lm  |
| 911401745613 | BVP353 12LED 30K 220V L15 30       | 830 Warm white    | 3000 K              | 1 995 lm  |
| 911401745693 | BVP353 12LED 27K 220V L15 45       | 827 Warm white    | 2700 K              | 1 845 lm  |
| 911401745703 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45       | 830 Warm white    | 3000 K              | 1 925 lm  |
| 911401745763 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX | RGBW              | -                   | 1 230 lm  |
| 911401745773 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX | RGBW              | -                   | 1 285 lm  |
| 911401747233 | BVP353 36LED 30K 220V L35 10       | 830 Warm white    | 3000 K              | 6 205 lm  |
| 911401747333 | BVP353 36LED 40K 220V L35 15       | 840 Neutral white | 4000 K              | 7 270 lm  |
| 911401747403 | BVP353 36LED 27K 220V L35 30       | 827 Warm white    | 2700 K              | 6 470 lm  |
| 911401747423 | BVP353 36LED 40K 220V L35 30       | 840 Neutral white | 4000 K              | 7 530 lm  |
| 911401747493 | BVP353 36LED 27K 220V L35 45       | 827 Warm white    | 2700 K              | 6 245 lm  |
| 911401747513 | BVP353 36LED 40K 220V L35 45       | 840 Neutral white | 4000 K              | 7 270 lm  |
| 911401747573 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX | RGBW              | -                   | 3 995 lm  |
| 911401746513 | BVP353 24LED 30K 220V L24 10       | 830 Warm white    | 3000 K              | 3 770 lm  |
| 911401746573 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX | RGBW              | -                   | 2 350 lm  |
| 911401746583 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX | RGBW              | -                   | 2 450 lm  |
| 911401746593 | BVP353 24LED 27K 220V L24 15       | 827 Warm white    | 2700 K              | 3 795 lm  |
| 911401746603 | BVP353 24LED 30K 220V L24 15       | 830 Warm white    | 3000 K              | 3 955 lm  |
| 911401746693 | BVP353 24LED 30K 220V L24 30       | 830 Warm white    | 3000 K              | 4 100 lm  |
| 911401746753 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX | RGBW              | -                   | 2 555 lm  |
| 911401746763 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX | RGBW              | -                   | 2 665 lm  |
| 911401746773 | BVP353 24LED 27K 220V L24 45       | 827 Warm white    | 2700 K              | 3 795 lm  |
| 911401746783 | BVP353 24LED 30K 220V L24 45       | 830 Warm white    | 3000 K              | 3 955 lm  |
| 911401746833 | BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX   | RGB               | -                   | 2 190 lm  |
| 911401746853 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX | RGBW              | -                   | 2 575 lm  |
| 911401747943 | BVP353 60LED 27K 220V L50 10       | 827 Warm white    | 2700 K              | 9 150 lm  |
| 911401748113 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX | RGBW              | -                   | 6 575 lm  |
| 911401748123 | BVP353 60LED 27K 220V L50 30       | 827 Warm white    | 2700 K              | 9 950 lm  |
| 911401748133 | BVP353 60LED 30K 220V L50 30       | 830 Warm white    | 3000 K              | 10 380 lm |
| 911401748143 | BVP353 60LED 40K 220V L50 30       | 840 Neutral white | 4000 K              | 11 580 lm |
| 911401748203 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX | RGBW              | -                   | 6 810 lm  |
| 911401748213 | BVP353 60LED 27K 220V L50 45       | 827 Warm white    | 2700 K              | 9 605 lm  |
| 911401748283 | BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX | RGBW              | -                   | 6 295 lm  |
| 911401748293 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX | RGBW              | -                   | 6 575 lm  |

| Order Code   | Full Product Name                   | Valonlähteen väri | Väriämpötila (nim.) | Valovirta |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 911401745793 | BVP353 16LED 30K 220V L18 10        | 830 Warm white    | 3000 K              | 2 875 lm  |
| 911401745883 | BVP353 16LED 30K 220V L18 15        | 830 Warm white    | 3000 K              | 3 020 lm  |
| 911401745893 | BVP353 16LED 40K 220V L18 15        | 840 Neutral white | 4000 K              | 3 365 lm  |
| 911401745973 | BVP353 16LED 30K 220V L18 30        | 830 Warm white    | 3000 K              | 3 125 lm  |
| 911401746073 | BVP353 16LED 40K 220V L18 45        | 840 Neutral white | 4000 K              | 3 365 lm  |
| 911401746133 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX  | RGBW              | -                   | 1 565 lm  |
| 911401749813 | BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX | RGBW              | -                   | 21 590 lm |
| 911401749823 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX | RGBW              | -                   | 22 550 lm |
| 911401749913 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX | RGBW              | -                   | 23 675 lm |
| 911401750023 | BVP355 216LED 30K 220V L57 45       | 830 Warm white    | 3000 K              | 37 400 lm |
| 911401750093 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX | RGBW              | -                   | 23 675 lm |
| 911401750183 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX | RGBW              | -                   | 18 790 lm |
| 911401750353 | BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX | RGBW              | -                   | 19 565 lm |
| 911401750363 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX | RGBW              | -                   | 20 435 lm |
| 911401747603 | BVP353 48LED 40K 220V L40 10        | 840 Neutral white | 4000 K              | 8 655 lm  |
| 911401747653 | BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | RGBW              | -                   | 5 250 lm  |
| 911401747663 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | RGBW              | -                   | 5 485 lm  |
| 911401747693 | BVP353 48LED 40K 220V L40 15        | 840 Neutral white | 4000 K              | 9 090 lm  |
| 911401747783 | BVP353 48LED 40K 220V L40 30        | 840 Neutral white | 4000 K              | 9 415 lm  |
| 911401747843 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX  | RGBW              | -                   | 5 965 lm  |
| 911401747933 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | RGBW              | -                   | 5 760 lm  |

Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                   | Tehonkulutus | Order Code   | Full Product Name                   | Tehonkulutus |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 911401746873 | BVP353 30LED 30K 220V L30 10        | 60 W         | 911401749643 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX | 300 W        |
| 911401746933 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX  | 60 W         | 911401749653 | BVP354 144LED 27K 220V L57 45       | 300 W        |
| 911401746943 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX  | 60 W         | 911401749723 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX | 300 W        |
| 911401747033 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX  | 60 W         | 911401749733 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX | 300 W        |
| 911401747053 | BVP353 30LED 30K 220V L30 30        | 60 W         | 911401748313 | BVP353 72LED 30K 220V L57 10        | 150 W        |
| 911401747113 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX  | 60 W         | 911401748373 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX  | 150 W        |
| 911401747133 | BVP353 30LED 27K 220V L30 45        | 60 W         | 911401748383 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX  | 150 W        |
| 911401747143 | BVP353 30LED 30K 220V L30 45        | 60 W         | 911401748393 | BVP353 72LED 27K 220V L57 15        | 150 W        |
| 911401747193 | BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX    | 60 W         | 911401748463 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX  | 150 W        |
| 911401747213 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX  | 60 W         | 911401748473 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX  | 150 W        |
| 911401748733 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | 200 W        | 911401748483 | BVP353 72LED 27K 220V L57 30        | 150 W        |
| 911401748743 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | 200 W        | 911401748553 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX  | 150 W        |
| 911401748823 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX  | 200 W        | 911401748563 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX  | 150 W        |
| 911401748853 | BVP354 96LED 30K 220V L40 30        | 200 W        | 911401748573 | BVP353 72LED 27K 220V L57 45        | 150 W        |
| 911401748913 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX  | 200 W        | 911401748583 | BVP353 72LED 30K 220V L57 45        | 150 W        |
| 911401748943 | BVP354 96LED 30K 220V L40 45        | 200 W        | 911401748643 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX  | 150 W        |
| 911401749013 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | 200 W        | 911401748653 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX  | 150 W        |
| 911401749123 | BVP354 120LED 30K 220V L50 15       | 240 W        | 911401746223 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX  | 40 W         |
| 911401749283 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX | 240 W        | 911401746313 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX  | 40 W         |
| 911401749303 | BVP354 120LED 30K 220V L50 45       | 240 W        | 911401746403 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX  | 40 W         |
| 911401749363 | BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX | 240 W        | 911401746413 | BVP353 18LED 27K 220V L21 45        | 40 W         |
| 911401749373 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX | 240 W        | 911401745423 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10        | 24 W         |
| 911401749453 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX | 300 W        | 911401745433 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10        | 24 W         |
| 911401749463 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX | 300 W        | 911401745493 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX  | 24 W         |
| 911401749553 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX | 300 W        | 911401745503 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX  | 24 W         |
| 911401749573 | BVP354 144LED 30K 220V L57 30       | 300 W        | 911401745513 | BVP353 12LED 27K 220V L15 15        | 24 W         |

| Order Code   | Full Product Name                  | Tehonkulutus |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| 911401745583 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX | 24 W         |
| 911401745603 | BVP353 12LED 27K 220V L15 30       | 24 W         |
| 911401745613 | BVP353 12LED 30K 220V L15 30       | 24 W         |
| 911401745693 | BVP353 12LED 27K 220V L15 45       | 24 W         |
| 911401745703 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45       | 24 W         |
| 911401745763 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX | 24 W         |
| 911401745773 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX | 24 W         |
| 911401747233 | BVP353 36LED 30K 220V L35 10       | 80 W         |
| 911401747333 | BVP353 36LED 40K 220V L35 15       | 80 W         |
| 911401747403 | BVP353 36LED 27K 220V L35 30       | 80 W         |
| 911401747423 | BVP353 36LED 40K 220V L35 30       | 80 W         |
| 911401747493 | BVP353 36LED 27K 220V L35 45       | 80 W         |
| 911401747513 | BVP353 36LED 40K 220V L35 45       | 80 W         |
| 911401747573 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX | 80 W         |
| 911401746513 | BVP353 24LED 30K 220V L24 10       | 50 W         |
| 911401746573 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX | 50 W         |
| 911401746583 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX | 50 W         |
| 911401746593 | BVP353 24LED 27K 220V L24 15       | 50 W         |
| 911401746603 | BVP353 24LED 30K 220V L24 15       | 50 W         |
| 911401746693 | BVP353 24LED 30K 220V L24 30       | 50 W         |
| 911401746753 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX | 50 W         |
| 911401746763 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX | 50 W         |
| 911401746773 | BVP353 24LED 27K 220V L24 45       | 50 W         |
| 911401746783 | BVP353 24LED 30K 220V L24 45       | 50 W         |
| 911401746833 | BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX   | 50 W         |
| 911401746853 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX | 50 W         |
| 911401747943 | BVP353 60LED 27K 220V L50 10       | 120 W        |
| 911401748113 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX | 120 W        |

| Order Code   | Full Product Name                   | Tehonkulutus |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 911401748123 | BVP353 60LED 27K 220V L50 30        | 120 W        |
| 911401748133 | BVP353 60LED 30K 220V L50 30        | 120 W        |
| 911401748143 | BVP353 60LED 40K 220V L50 30        | 120 W        |
| 911401748203 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX  | 120 W        |
| 911401748213 | BVP353 60LED 27K 220V L50 45        | 120 W        |
| 911401748283 | BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX  | 120 W        |
| 911401748293 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX  | 120 W        |
| 911401745793 | BVP353 16LED 30K 220V L18 10        | 30 W         |
| 911401745883 | BVP353 16LED 30K 220V L18 15        | 30 W         |
| 911401745893 | BVP353 16LED 40K 220V L18 15        | 30 W         |
| 911401745973 | BVP353 16LED 30K 220V L18 30        | 30 W         |
| 911401746073 | BVP353 16LED 40K 220V L18 45        | 30 W         |
| 911401746133 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX  | 30 W         |
| 911401749813 | BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX | 450 W        |
| 911401749823 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX | 450 W        |
| 911401749913 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX | 450 W        |
| 911401750023 | BVP355 216LED 30K 220V L57 45       | 450 W        |
| 911401750093 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX | 450 W        |
| 911401750183 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX | 360 W        |
| 911401750353 | BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX | 360 W        |
| 911401750363 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX | 360 W        |
| 911401747603 | BVP353 48LED 40K 220V L40 10        | 100 W        |
| 911401747653 | BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | 100 W        |
| 911401747663 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | 100 W        |
| 911401747693 | BVP353 48LED 40K 220V L40 15        | 100 W        |
| 911401747783 | BVP353 48LED 40K 220V L40 30        | 100 W        |
| 911401747843 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX  | 100 W        |
| 911401747933 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | 100 W        |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| Order Code   | Full Product Name                   | Himmennettävä |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 911401746873 | BVP353 30LED 30K 220V L30 10        | Ei            |
| 911401746933 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX  | Kyllä         |
| 911401746943 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX  | Kyllä         |
| 911401747033 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX  | Kyllä         |
| 911401747053 | BVP353 30LED 30K 220V L30 30        | Ei            |
| 911401747113 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX  | Kyllä         |
| 911401747133 | BVP353 30LED 27K 220V L30 45        | Ei            |
| 911401747143 | BVP353 30LED 30K 220V L30 45        | Ei            |
| 911401747193 | BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX    | Kyllä         |
| 911401747213 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX  | Kyllä         |
| 911401748733 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | Kyllä         |
| 911401748743 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | Kyllä         |
| 911401748823 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX  | Kyllä         |
| 911401748853 | BVP354 96LED 30K 220V L40 30        | Ei            |
| 911401748913 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX  | Kyllä         |
| 911401748943 | BVP354 96LED 30K 220V L40 45        | Ei            |
| 911401749013 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | Kyllä         |
| 911401749123 | BVP354 120LED 30K 220V L50 15       | Ei            |
| 911401749283 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX | Kyllä         |
| 911401749303 | BVP354 120LED 30K 220V L50 45       | Ei            |

| Order Code   | Full Product Name                   | Himmennettävä |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 911401749363 | BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX | Kyllä         |
| 911401749373 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX | Kyllä         |
| 911401749453 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX | Kyllä         |
| 911401749463 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX | Kyllä         |
| 911401749553 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX | Kyllä         |
| 911401749573 | BVP354 144LED 30K 220V L57 30       | Ei            |
| 911401749643 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX | Kyllä         |
| 911401749653 | BVP354 144LED 27K 220V L57 45       | Ei            |
| 911401749723 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX | Kyllä         |
| 911401749733 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX | Kyllä         |
| 911401748313 | BVP353 72LED 30K 220V L57 10        | Ei            |
| 911401748373 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX  | Kyllä         |
| 911401748383 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX  | Kyllä         |
| 911401748393 | BVP353 72LED 27K 220V L57 15        | Ei            |
| 911401748463 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX  | Kyllä         |
| 911401748473 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX  | Kyllä         |
| 911401748483 | BVP353 72LED 27K 220V L57 30        | Ei            |
| 911401748553 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX  | Kyllä         |
| 911401748563 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX  | Kyllä         |
| 911401748573 | BVP353 72LED 27K 220V L57 45        | Ei            |

| Order Code   | Full Product Name                  | Himmennettävä |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 911401748583 | BVP353 72LED 30K 220V L57 45       | Ei            |
| 911401748643 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX | Kyllä         |
| 911401748653 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX | Kyllä         |
| 911401746223 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX | Kyllä         |
| 911401746313 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX | Kyllä         |
| 911401746403 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX | Kyllä         |
| 911401746413 | BVP353 18LED 27K 220V L21 45       | Ei            |
| 911401745423 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10       | Ei            |
| 911401745433 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10       | Ei            |
| 911401745493 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX | Kyllä         |
| 911401745503 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX | Kyllä         |
| 911401745513 | BVP353 12LED 27K 220V L15 15       | Ei            |
| 911401745583 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX | Kyllä         |
| 911401745603 | BVP353 12LED 27K 220V L15 30       | Ei            |
| 911401745613 | BVP353 12LED 30K 220V L15 30       | Ei            |
| 911401745693 | BVP353 12LED 27K 220V L15 45       | Ei            |
| 911401745703 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45       | Ei            |
| 911401745763 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX | Kyllä         |
| 911401745773 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX | Kyllä         |
| 911401747233 | BVP353 36LED 30K 220V L35 10       | Ei            |
| 911401747333 | BVP353 36LED 40K 220V L35 15       | Ei            |
| 911401747403 | BVP353 36LED 27K 220V L35 30       | Ei            |
| 911401747423 | BVP353 36LED 40K 220V L35 30       | Ei            |
| 911401747493 | BVP353 36LED 27K 220V L35 45       | Ei            |
| 911401747513 | BVP353 36LED 40K 220V L35 45       | Ei            |
| 911401747573 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX | Kyllä         |
| 911401746513 | BVP353 24LED 30K 220V L24 10       | Ei            |
| 911401746573 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX | Kyllä         |
| 911401746583 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX | Kyllä         |
| 911401746593 | BVP353 24LED 27K 220V L24 15       | Ei            |
| 911401746603 | BVP353 24LED 30K 220V L24 15       | Ei            |
| 911401746693 | BVP353 24LED 30K 220V L24 30       | Ei            |
| 911401746753 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX | Kyllä         |
| 911401746763 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX | Kyllä         |

| Order Code   | Full Product Name                   | Himmennettävä |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 911401746773 | BVP353 24LED 27K 220V L24 45        | Ei            |
| 911401746783 | BVP353 24LED 30K 220V L24 45        | Ei            |
| 911401746833 | BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX    | Kyllä         |
| 911401746853 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX  | Kyllä         |
| 911401747943 | BVP353 60LED 27K 220V L50 10        | Ei            |
| 911401748113 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX  | Kyllä         |
| 911401748123 | BVP353 60LED 27K 220V L50 30        | Ei            |
| 911401748133 | BVP353 60LED 30K 220V L50 30        | Ei            |
| 911401748143 | BVP353 60LED 40K 220V L50 30        | Ei            |
| 911401748203 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX  | Kyllä         |
| 911401748213 | BVP353 60LED 27K 220V L50 45        | Ei            |
| 911401748283 | BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX  | Kyllä         |
| 911401748293 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX  | Kyllä         |
| 911401745793 | BVP353 16LED 30K 220V L18 10        | Ei            |
| 911401745883 | BVP353 16LED 30K 220V L18 15        | Ei            |
| 911401745893 | BVP353 16LED 40K 220V L18 15        | Ei            |
| 911401745973 | BVP353 16LED 30K 220V L18 30        | Ei            |
| 911401746073 | BVP353 16LED 40K 220V L18 45        | Ei            |
| 911401746133 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX  | Kyllä         |
| 911401749813 | BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX | Kyllä         |
| 911401749823 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX | Kyllä         |
| 911401749913 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX | Kyllä         |
| 911401750023 | BVP355 216LED 30K 220V L57 45       | Ei            |
| 911401750093 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX | Kyllä         |
| 911401750183 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX | Kyllä         |
| 911401750353 | BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX | Kyllä         |
| 911401750363 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX | Kyllä         |
| 911401747603 | BVP353 48LED 40K 220V L40 10        | Ei            |
| 911401747653 | BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | Kyllä         |
| 911401747663 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | Kyllä         |
| 911401747693 | BVP353 48LED 40K 220V L40 15        | Ei            |
| 911401747783 | BVP353 48LED 40K 220V L40 30        | Ei            |
| 911401747843 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX  | Kyllä         |
| 911401747933 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | Kyllä         |

