



# Un projecteur haute puissance au sein d'une grande famille modulaire

## UniFlood M G2

UniFlood M G2 est un projecteur LED architectural économique pour l'extérieur, conçu pour les applications d'éclairage par projection sur façade, monuments, paysages en extérieur. Sa conception rectangulaire robuste et modulaire offre des optiques très efficaces, ce qui le rend idéal pour tout éclairer, qu'il s'agisse de façades à plusieurs étages, de ponts, de lieux d'intérêt touristiques ou de monuments. Ce projecteur LED est disponible en Blanc, Couleurs Monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Il est fourni avec six optiques différentes allant du spot intensif au projecteur extensif et dispose d'une option de contrôle DMX512/RDM. Il s'agit d'un projecteur véritablement modulaire qui offre aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

### Avantages

- Conception de grande flexibilité avec des supports et modules orientables individuellement
- Créez l'effet lumineux souhaité grâce à six optiques différentes (du spot intensif au projecteur extensif)
- Facile à contrôler avec DMX512/RDM
- Construction robuste et conforme à la norme IP66 pour une utilisation en extérieur

# UniFlood M G2

## Fonctions

- Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K
- En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique
- Différentes tailles flexibles de 155 à 569 mm
- Angles d'inclinaison ajustables pour chaque module et pour l'intégralité de l'ensemble
- Supports en acier

## Application

- Ponts, monuments, façades
- Places et parcs
- Jardins et paysages

## Mises en garde et sécurité



- Pour une utilisation en extérieur uniquement.

## Versions









UniFlood M Gen2

## Schéma dimensionnel



## Schéma dimensionnel



## Informations générales

Driver inclus Oui

## Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC) >80

## Mécanique et boîtier

Type de cache optique/de lentille Verre transparent

Couleur du corps Gris foncé

Protection contre les chocs mécaniques IK06

Indice de protection IP66

## Approbation et application

Marquage CE Oui

Inflammabilité Pour montage sur surfaces normalement inflammables

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92607399	BVP353 30LED 27K 220V L30 10	827 blanc chaud	2700 K	4 515 lm
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 blanc chaud	3000 K	4 710 lm
92609799	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	840 blanc neutre	4000 K	5 255 lm
92610399	BVP353 30LED 27K 220V L30 10 DMX	827 blanc chaud	2700 K	4 220 lm
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	830 blanc chaud	3000 K	4 400 lm
92612799	BVP353 30LED 40K 220V L30 10 DMX	840 blanc neutre	4000 K	4 910 lm
92613499	BVP353 30LED RGB 220V L30 10 DMX	RGB	-	2 495 lm
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RVBW	-	2 855 lm
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RVBW	-	2 985 lm
92616599	BVP353 30LED 27K 220V L30 15	827 blanc chaud	2700 K	4 740 lm
92617299	BVP353 30LED 30K 220V L30 15	830 blanc chaud	3000 K	4 945 lm
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	840 blanc neutre	4000 K	5 520 lm
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	827 blanc chaud	2700 K	4 430 lm
92620299	BVP353 30LED 30K 220V L30 15 DMX	830 blanc chaud	3000 K	4 620 lm
92621999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15 DMX	840 blanc neutre	4000 K	5 155 lm
92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	RGB	-	2 620 lm
92623399	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	RVBW	-	3 000 lm
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RVBW	-	3 130 lm
92625799	BVP353 30LED 27K 220V L30 30	827 blanc chaud	2700 K	4 910 lm
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 blanc chaud	3000 K	5 125 lm
92627199	BVP353 30LED 40K 220V L30 30	840 blanc neutre	4000 K	5 715 lm
92628899	BVP353 30LED 27K 220V L30 30 DMX	827 blanc chaud	2700 K	4 585 lm
92629599	BVP353 30LED 30K 220V L30 30 DMX	830 blanc chaud	3000 K	4 785 lm
92630199	BVP353 30LED 40K 220V L30 30 DMX	840 blanc neutre	4000 K	5 340 lm
92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	RGB	-	2 715 lm
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RVBW	-	3 105 lm
92633299	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 30 DMX	RVBW	-	3 245 lm
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 blanc chaud	2700 K	4 740 lm
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 blanc chaud	3000 K	4 945 lm
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	840 blanc neutre	4000 K	5 520 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92637099	BVP353 30LED 27K 220V L30 45 DMX	827 blanc chaud	2700 K	4 430 lm
92638799	BVP353 30LED 30K 220V L30 45 DMX	830 blanc chaud	3000 K	4 620 lm
92639499	BVP353 30LED 40K 220V L30 45 DMX	840 blanc neutre	4000 K	5 155 lm
92640099	BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX	RGB	-	2 620 lm
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	RVBW	-	3 000 lm
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RVBW	-	3 130 lm
92787200	BVP354 96LED 27K 220V L40 10	827 blanc chaud	2700 K	15 870 lm
92788900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	830 blanc chaud	3000 K	16 555 lm
92789600	BVP354 96LED 40K 220V L40 10	840 blanc neutre	4000 K	18 470 lm
92790200	BVP354 96LED 27K 220V L40 10 DMX	827 blanc chaud	2700 K	14 640 lm
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	830 blanc chaud	3000 K	15 270 lm
92792600	BVP354 96LED 40K 220V L40 10 DMX	840 blanc neutre	4000 K	17 035 lm
92793300	BVP354 96LED RGB 220V L40 10 DMX	RGB	-	8 170 lm
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RVBW	-	10 505 lm
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RVBW	-	10 975 lm
92796400	BVP354 96LED 27K 220V L40 15	827 blanc chaud	2700 K	16 665 lm
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	830 blanc chaud	3000 K	17 385 lm
92798800	BVP354 96LED 40K 220V L40 15	840 blanc neutre	4000 K	19 395 lm
92799500	BVP354 96LED 27K 220V L40 15 DMX	827 blanc chaud	2700 K	15 370 lm
92800800	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	830 blanc chaud	3000 K	16 035 lm
92801500	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX	840 blanc neutre	4000 K	17 890 lm
92802200	BVP354 96LED RGB 220V L40 15 DMX	RGB	-	8 580 lm
92803900	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX	RVBW	-	11 030 lm
92804600	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	RVBW	-	11 520 lm
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	827 blanc chaud	2700 K	17 260 lm
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 blanc chaud	3000 K	18 005 lm
92807700	BVP354 96LED 40K 220V L40 30	840 blanc neutre	4000 K	20 085 lm
92808400	BVP354 96LED 27K 220V L40 30 DMX	827 blanc chaud	2700 K	15 920 lm
92809100	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	830 blanc chaud	3000 K	16 605 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92810700	BVP354 96LED 40K 220V L40 30 DMX	840 blanc neutre	4000 K	18 525 lm
92811400	BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX	RGB	-	8 885 lm
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RVBW	-	11 425 lm
92813800	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RVBW	-	11 935 lm
92814500	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	827 blanc chaud	2700 K	16 665 lm
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 blanc chaud	3000 K	17 385 lm
92816900	BVP354 96LED 40K 220V L40 45	840 blanc neutre	4000 K	19 395 lm
92817600	BVP354 96LED 27K 220V L40 45 DMX	827 blanc chaud	2700 K	15 370 lm
92818300	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	830 blanc chaud	3000 K	16 035 lm
92819000	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX	840 blanc neutre	4000 K	17 890 lm
92820600	BVP354 96LED RGB 220V L40 45 DMX	RGB	-	8 580 lm
92821300	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 45 DMX	RVBW	-	11 030 lm
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RVBW	-	11 520 lm
92859600	BVP354 144LED 27K 220V L57 10	827 blanc chaud	2700 K	22 765 lm
92860200	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	830 blanc chaud	3000 K	23 745 lm
92861900	BVP354 144LED 40K 220V L57 10	840 blanc neutre	4000 K	26 490 lm
92862600	BVP354 144LED 27K 220V L57 10 DMX	827 blanc chaud	2700 K	21 690 lm
92863300	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	830 blanc chaud	3000 K	22 625 lm
92864000	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	840 blanc neutre	4000 K	25 240 lm
92865700	BVP354 144LED RGB 220V L57 10 DMX	RGB	-	13 410 lm
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RVBW	-	14 395 lm
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RVBW	-	15 030 lm
92868800	BVP354 144LED 27K 220V L57 15	827 blanc chaud	2700 K	23 900 lm
92869500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	830 blanc chaud	3000 K	24 930 lm
92870100	BVP354 144LED 40K 220V L57 15	840 blanc neutre	4000 K	27 815 lm
92871800	BVP354 144LED 27K 220V L57 15 DMX	827 blanc chaud	2700 K	22 775 lm
92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	830 blanc chaud	3000 K	23 755 lm
92873200	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	840 blanc neutre	4000 K	26 505 lm
92874900	BVP354 144LED RGB 220V L57 15 DMX	RGB	-	14 080 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RVBW	-	15 115 lm
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RVBW	-	15 785 lm
92877000	BVP354 144LED 27K 220V L57 30	827 blanc chaud	2700 K	24 755 lm
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 blanc chaud	3000 K	25 820 lm
92879400	BVP354 144LED 40K 220V L57 30	840 blanc neutre	4000 K	28 810 lm
92880000	BVP354 144LED 27K 220V L57 30 DMX	827 blanc chaud	2700 K	23 585 lm
92881700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	830 blanc chaud	3000 K	24 605 lm
92882400	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	840 blanc neutre	4000 K	27 450 lm
92883100	BVP354 144LED RGB 220V L57 30 DMX	RGB	-	14 585 lm
92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RVBW	-	15 655 lm
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RVBW	-	16 345 lm
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 blanc chaud	2700 K	23 900 lm
92887900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	830 blanc chaud	3000 K	24 930 lm
92888600	BVP354 144LED 40K 220V L57 45	840 blanc neutre	4000 K	27 815 lm
92889300	BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	827 blanc chaud	2700 K	22 775 lm
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	830 blanc chaud	3000 K	23 755 lm
92891600	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	840 blanc neutre	4000 K	26 505 lm
92892300	BVP354 144LED RGB 220V L57 45 DMX	RGB	-	14 080 lm
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RVBW	-	15 115 lm
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RVBW	-	15 785 lm
92751399	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	827 blanc chaud	2700 K	11 380 lm
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 blanc chaud	3000 K	11 870 lm
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	840 blanc neutre	4000 K	13 245 lm
92754499	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	827 blanc chaud	2700 K	10 845 lm
92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	830 blanc chaud	3000 K	11 310 lm
92756899	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	840 blanc neutre	4000 K	12 620 lm
92757599	BVP353 72LED RGB 220V L57 10 DMX	RGB	-	6 705 lm
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RVBW	-	7 195 lm
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RVBW	-	7 515 lm
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 blanc chaud	2700 K	11 950 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92761299	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	830 blanc chaud	3000 K	12 465 lm
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	840 blanc neutre	4000 K	13 905 lm
92763699	BVP353 72LED 27K 220V L57 15 DMX	827 blanc chaud	2700 K	11 385 lm
92764399	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	830 blanc chaud	3000 K	11 875 lm
92765099	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	840 blanc neutre	4000 K	13 250 lm
92766799	BVP353 72LED RGB 220V L57 15 DMX	RGB	-	7 040 lm
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RVBW	-	7 555 lm
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RVBW	-	7 890 lm
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 blanc chaud	2700 K	12 375 lm
92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	830 blanc chaud	3000 K	12 910 lm
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	840 blanc neutre	4000 K	14 405 lm
92772899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30 DMX	827 blanc chaud	2700 K	11 790 lm
92773599	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	830 blanc chaud	3000 K	12 300 lm
92774299	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	840 blanc neutre	4000 K	13 725 lm
92775999	BVP353 72LED RGB 220V L57 30 DMX	RGB	-	7 290 lm
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RVBW	-	7 825 lm
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RVBW	-	8 170 lm
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 blanc chaud	2700 K	11 950 lm
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 blanc chaud	3000 K	12 465 lm
92780399	BVP353 72LED 40K 220V L57 45	840 blanc neutre	4000 K	13 905 lm
92781099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45 DMX	827 blanc chaud	2700 K	11 385 lm
92782799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	830 blanc chaud	3000 K	11 875 lm
92783499	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	840 blanc neutre	4000 K	13 250 lm
92784199	BVP353 72LED RGB 220V L57 45 DMX	RGB	-	7 040 lm
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RVBW	-	7 555 lm
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RVBW	-	7 890 lm
92535999	BVP353 18LED 27K 220V L21 10	827 blanc chaud	2700 K	2 845 lm
92536699	BVP353 18LED 30K 220V L21 10	830 blanc chaud	3000 K	2 965 lm
92537399	BVP353 18LED 40K 220V L21 10	840 blanc neutre	4000 K	3 310 lm
92538099	BVP353 18LED 27K 220V L21 10 DMX	827 blanc chaud	2700 K	2 640 lm
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	830 blanc chaud	3000 K	2 755 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92540399	BVP353 18LED 40K 220V L21 10 DMX	840 blanc neutre	4000 K	3 075 lm
92541099	BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX	RGB	-	1 565 lm
92542799	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	RVBW	-	1 860 lm
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RVBW	-	1 945 lm
92544199	BVP353 18LED 27K 220V L21 15	827 blanc chaud	2700 K	2 985 lm
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	830 blanc chaud	3000 K	3 115 lm
92546599	BVP353 18LED 40K 220V L21 15	840 blanc neutre	4000 K	3 475 lm
92547299	BVP353 18LED 27K 220V L21 15 DMX	827 blanc chaud	2700 K	2 770 lm
92548999	BVP353 18LED 30K 220V L21 15 DMX	830 blanc chaud	3000 K	2 890 lm
92549699	BVP353 18LED 40K 220V L21 15 DMX	840 blanc neutre	4000 K	3 225 lm
92550299	BVP353 18LED RGB 220V L21 15 DMX	RGB	-	1 640 lm
92551999	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 15 DMX	RVBW	-	1 955 lm
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RVBW	-	2 040 lm
92553399	BVP353 18LED 27K 220V L21 30	827 blanc chaud	2700 K	3 090 lm
92554099	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	830 blanc chaud	3000 K	3 225 lm
92555799	BVP353 18LED 40K 220V L21 30	840 blanc neutre	4000 K	3 600 lm
92556499	BVP353 18LED 27K 220V L21 30 DMX	827 blanc chaud	2700 K	2 870 lm
92557199	BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX	830 blanc chaud	3000 K	2 995 lm
92558899	BVP353 18LED 40K 220V L21 30 DMX	840 blanc neutre	4000 K	3 340 lm
92559599	BVP353 18LED RGB 220V L21 30 DMX	RGB	-	1 700 lm
92560199	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	RVBW	-	2 025 lm
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RVBW	-	2 115 lm
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 blanc chaud	2700 K	2 985 lm
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	830 blanc chaud	3000 K	3 115 lm
92564999	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	840 blanc neutre	4000 K	3 475 lm
92565699	BVP353 18LED 27K 220V L21 45 DMX	827 blanc chaud	2700 K	2 770 lm
92566399	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	830 blanc chaud	3000 K	2 890 lm
92567099	BVP353 18LED 40K 220V L21 45 DMX	840 blanc neutre	4000 K	3 225 lm
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	RGB	-	1 640 lm
92569499	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 45 DMX	RVBW	-	1 955 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92570099	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	RVBW	-	2 040 lm
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 blanc chaud	2700 K	1 760 lm
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 blanc chaud	3000 K	1 835 lm
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 blanc neutre	4000 K	2 050 lm
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	827 blanc chaud	2700 K	1 615 lm
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	830 blanc chaud	3000 K	1 685 lm
92468099	BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX	840 blanc neutre	4000 K	1 880 lm
92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	RGB	-	960 lm
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RVBW	-	1 175 lm
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RVBW	-	1 225 lm
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 blanc chaud	2700 K	1 845 lm
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	830 blanc chaud	3000 K	1 925 lm
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	840 blanc neutre	4000 K	2 150 lm
92475899	BVP353 12LED 27K 220V L15 15 DMX	827 blanc chaud	2700 K	1 695 lm
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	830 blanc chaud	3000 K	1 770 lm
92477299	BVP353 12LED 40K 220V L15 15 DMX	840 blanc neutre	4000 K	1 975 lm
92478999	BVP353 12LED RGB 220V L15 15 DMX	RGB	-	1 010 lm
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RVBW	-	1 230 lm
92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	RVBW	-	1 285 lm
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 blanc chaud	2700 K	1 915 lm
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 blanc chaud	3000 K	1 995 lm
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	840 blanc neutre	4000 K	2 225 lm
92484099	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	827 blanc chaud	2700 K	1 755 lm
92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	830 blanc chaud	3000 K	1 830 lm
92486499	BVP353 12LED 40K 220V L15 30 DMX	840 blanc neutre	4000 K	2 045 lm
92487199	BVP353 12LED RGB 220V L15 30 DMX	RGB	-	1 045 lm
92488899	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX	RVBW	-	1 275 lm
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	RVBW	-	1 330 lm
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 blanc chaud	2700 K	1 845 lm
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	830 blanc chaud	3000 K	1 925 lm
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	840 blanc neutre	4000 K	2 150 lm
92493299	BVP353 12LED 27K 220V L15 45 DMX	827 blanc chaud	2700 K	1 695 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	830 blanc chaud	3000 K	1 770 lm
92495699	BVP353 12LED 40K 220V L15 45 DMX	840 blanc neutre	4000 K	1 975 lm
92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	RGB	-	1 010 lm
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RVBW	-	1 230 lm
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RVBW	-	1 285 lm
92895400	BVP355 216LED 27K 220V L57 10	827 blanc chaud	2700 K	34 145 lm
92896100	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	830 blanc chaud	3000 K	35 615 lm
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	840 blanc neutre	4000 K	39 740 lm
92898500	BVP355 216LED 27K 220V L57 10 DMX	827 blanc chaud	2700 K	32 535 lm
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	830 blanc chaud	3000 K	33 935 lm
92900500	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	840 blanc neutre	4000 K	37 860 lm
92901200	BVP355 216LED RGB 220V L57 10 DMX	RGB	-	20 115 lm
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RVBW	-	21 590 lm
92903600	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RVBW	-	22 550 lm
92904300	BVP355 216LED 27K 220V L57 15	827 blanc chaud	2700 K	35 850 lm
92905000	BVP355 216LED 30K 220V L57 15	830 blanc chaud	3000 K	37 400 lm
92906700	BVP355 216LED 40K 220V L57 15	840 blanc neutre	4000 K	41 725 lm
92907400	BVP355 216LED 27K 220V L57 15 DMX	827 blanc chaud	2700 K	34 160 lm
92908100	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	830 blanc chaud	3000 K	35 635 lm
92909800	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	840 blanc neutre	4000 K	39 755 lm
92910400	BVP355 216LED RGB 220V L57 15 DMX	RGB	-	21 120 lm
92911100	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RVBW	-	22 670 lm
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RVBW	-	23 675 lm
92913500	BVP355 216LED 27K 220V L57 30	827 blanc chaud	2700 K	37 135 lm
92914200	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	830 blanc chaud	3000 K	38 735 lm
92915900	BVP355 216LED 40K 220V L57 30	840 blanc neutre	4000 K	43 215 lm
92916600	BVP355 216LED 27K 220V L57 30 DMX	827 blanc chaud	2700 K	35 380 lm
92917300	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	830 blanc chaud	3000 K	36 905 lm
92918000	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	840 blanc neutre	4000 K	41 175 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92919700	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	RGB	-	21 875 lm
92920300	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RVBW	-	23 480 lm
92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RVBW	-	24 520 lm
92922700	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	827 blanc chaud	2700 K	35 850 lm
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 blanc chaud	3000 K	37 400 lm
92924100	BVP355 216LED 40K 220V L57 45	840 blanc neutre	4000 K	41 725 lm
92925800	BVP355 216LED 27K 220V L57 45 DMX	827 blanc chaud	2700 K	34 160 lm
92926500	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	830 blanc chaud	3000 K	35 635 lm
92927200	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	840 blanc neutre	4000 K	39 755 lm
92928900	BVP355 216LED RGB 220V L57 45 DMX	RGB	-	21 120 lm
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RVBW	-	22 670 lm
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RVBW	-	23 675 lm
92679099	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	827 blanc chaud	2700 K	7 440 lm
92680699	BVP353 48LED 30K 220V L40 10	830 blanc chaud	3000 K	7 760 lm
92681399	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	840 blanc neutre	4000 K	8 655 lm
92682099	BVP353 48LED 27K 220V L40 10 DMX	827 blanc chaud	2700 K	6 860 lm
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	830 blanc chaud	3000 K	7 155 lm
92684499	BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX	840 blanc neutre	4000 K	7 985 lm
92685199	BVP353 48LED RGB 220V L40 10 DMX	RGB	-	3 830 lm
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RVBW	-	5 250 lm
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RVBW	-	5 485 lm
92688299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	827 blanc chaud	2700 K	7 810 lm
92689999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15	830 blanc chaud	3000 K	8 145 lm
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 blanc neutre	4000 K	9 090 lm
92691299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15 DMX	827 blanc chaud	2700 K	7 205 lm
92692999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	830 blanc chaud	3000 K	7 515 lm
92693699	BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX	840 blanc neutre	4000 K	8 385 lm
92694399	BVP353 48LED RGB 220V L40 15 DMX	RGB	-	4 020 lm
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	RVBW	-	5 515 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	RVBW	-	5 760 lm
92697499	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	827 blanc chaud	2700 K	8 090 lm
92698199	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	830 blanc chaud	3000 K	8 440 lm
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 blanc neutre	4000 K	9 415 lm
92700199	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	827 blanc chaud	2700 K	7 460 lm
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	830 blanc chaud	3000 K	7 785 lm
92702599	BVP353 48LED 40K 220V L40 30 DMX	840 blanc neutre	4000 K	8 685 lm
92703299	BVP353 48LED RGB 220V L40 30 DMX	RGB	-	4 165 lm
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RVBW	-	5 710 lm
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RVBW	-	5 965 lm
92706399	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	827 blanc chaud	2700 K	7 810 lm
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	830 blanc chaud	3000 K	8 145 lm
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	840 blanc neutre	4000 K	9 090 lm
92709499	BVP353 48LED 27K 220V L40 45 DMX	827 blanc chaud	2700 K	7 205 lm
92710099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	830 blanc chaud	3000 K	7 515 lm
92711799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX	840 blanc neutre	4000 K	8 385 lm
92712499	BVP353 48LED RGB 220V L40 45 DMX	RGB	-	4 020 lm
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	RVBW	-	5 515 lm
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RVBW	-	5 760 lm

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
92607399	BVP353 30LED 27K 220V L30 10	60 W	92621999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15 DMX	60 W
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W	92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	60 W
92609799	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	60 W	92623399	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	60 W
92610399	BVP353 30LED 27K 220V L30 10 DMX	60 W	92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	60 W	92625799	BVP353 30LED 27K 220V L30 30	60 W
92612799	BVP353 30LED 40K 220V L30 10 DMX	60 W	92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W
92613499	BVP353 30LED RGB 220V L30 10 DMX	60 W	92627199	BVP353 30LED 40K 220V L30 30	60 W
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W	92628899	BVP353 30LED 27K 220V L30 30 DMX	60 W
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W	92629599	BVP353 30LED 30K 220V L30 30 DMX	60 W
92616599	BVP353 30LED 27K 220V L30 15	60 W	92630199	BVP353 30LED 40K 220V L30 30 DMX	60 W
92617299	BVP353 30LED 30K 220V L30 15	60 W	92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	60 W
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 W	92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 W	92633299	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 30 DMX	60 W
92620299	BVP353 30LED 30K 220V L30 15 DMX	60 W	92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W	92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	60 W	92868800	BVP354 144LED 27K 220V L57 15	300 W
92637099	BVP353 30LED 27K 220V L30 45 DMX	60 W	92869500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	300 W
92638799	BVP353 30LED 30K 220V L30 45 DMX	60 W	92870100	BVP354 144LED 40K 220V L57 15	300 W
92639499	BVP353 30LED 40K 220V L30 45 DMX	60 W	92871800	BVP354 144LED 27K 220V L57 15 DMX	300 W
92640099	BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX	60 W	92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	300 W
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	60 W	92873200	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	300 W
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W	92874900	BVP354 144LED RGB 220V L57 15 DMX	300 W
92787200	BVP354 96LED 27K 220V L40 10	200 W	92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	300 W
92788900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	200 W	92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
92789600	BVP354 96LED 40K 220V L40 10	200 W	92877000	BVP354 144LED 27K 220V L57 30	300 W
92790200	BVP354 96LED 27K 220V L40 10 DMX	200 W	92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	200 W	92879400	BVP354 144LED 40K 220V L57 30	300 W
92792600	BVP354 96LED 40K 220V L40 10 DMX	200 W	92880000	BVP354 144LED 27K 220V L57 30 DMX	300 W
92793300	BVP354 96LED RGB 220V L40 10 DMX	200 W	92881700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	300 W
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W	92882400	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	300 W
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W	92883100	BVP354 144LED RGB 220V L57 30 DMX	300 W
92796400	BVP354 96LED 27K 220V L40 15	200 W	92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	300 W
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	200 W	92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
92798800	BVP354 96LED 40K 220V L40 15	200 W	92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W
92799500	BVP354 96LED 27K 220V L40 15 DMX	200 W	92887900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	300 W
92800800	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	200 W	92888600	BVP354 144LED 40K 220V L57 45	300 W
92801500	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX	200 W	92889300	BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	300 W
92802200	BVP354 96LED RGB 220V L40 15 DMX	200 W	92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W
92803900	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX	200 W	92891600	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	300 W
92804600	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	200 W	92892300	BVP354 144LED RGB 220V L57 45 DMX	300 W
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	200 W	92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W	92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
92807700	BVP354 96LED 40K 220V L40 30	200 W	92751399	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	150 W
92808400	BVP354 96LED 27K 220V L40 30 DMX	200 W	92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W
92809100	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	200 W	92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 W
92810700	BVP354 96LED 40K 220V L40 30 DMX	200 W	92754499	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	150 W
92811400	BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX	200 W	92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	150 W
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W	92756899	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	150 W
92813800	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	200 W	92757599	BVP353 72LED RGB 220V L57 10 DMX	150 W
92814500	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	200 W	92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W	92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
92816900	BVP354 96LED 40K 220V L40 45	200 W	92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W
92817600	BVP354 96LED 27K 220V L40 45 DMX	200 W	92761299	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	150 W
92818300	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	200 W	92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 W
92819000	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX	200 W	92763699	BVP353 72LED 27K 220V L57 15 DMX	150 W
92820600	BVP354 96LED RGB 220V L40 45 DMX	200 W	92764399	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	150 W
92821300	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 45 DMX	200 W	92765099	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	150 W
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W	92766799	BVP353 72LED RGB 220V L57 15 DMX	150 W
92859600	BVP354 144LED 27K 220V L57 10	300 W	92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W
92860200	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	300 W	92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
92861900	BVP354 144LED 40K 220V L57 10	300 W	92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
92862600	BVP354 144LED 27K 220V L57 10 DMX	300 W	92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	150 W
92863300	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	300 W	92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 W
92864000	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	300 W	92772899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30 DMX	150 W
92865700	BVP354 144LED RGB 220V L57 10 DMX	300 W	92773599	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	150 W
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W	92774299	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	150 W

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
92775999	BVP353 72LED RGB 220V L57 30 DMX	150 W
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
92780399	BVP353 72LED 40K 220V L57 45	150 W
92781099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45 DMX	150 W
92782799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	150 W
92783499	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	150 W
92784199	BVP353 72LED RGB 220V L57 45 DMX	150 W
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
92535999	BVP353 18LED 27K 220V L21 10	40 W
92536699	BVP353 18LED 30K 220V L21 10	40 W
92537399	BVP353 18LED 40K 220V L21 10	40 W
92538099	BVP353 18LED 27K 220V L21 10 DMX	40 W
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	40 W
92540399	BVP353 18LED 40K 220V L21 10 DMX	40 W
92541099	BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX	40 W
92542799	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	40 W
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
92544199	BVP353 18LED 27K 220V L21 15	40 W
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	40 W
92546599	BVP353 18LED 40K 220V L21 15	40 W
92547299	BVP353 18LED 27K 220V L21 15 DMX	40 W
92548999	BVP353 18LED 30K 220V L21 15 DMX	40 W
92549699	BVP353 18LED 40K 220V L21 15 DMX	40 W
92550299	BVP353 18LED RGB 220V L21 15 DMX	40 W
92551999	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 15 DMX	40 W
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
92553399	BVP353 18LED 27K 220V L21 30	40 W
92554099	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	40 W
92555799	BVP353 18LED 40K 220V L21 30	40 W
92556499	BVP353 18LED 27K 220V L21 30 DMX	40 W
92557199	BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX	40 W
92558899	BVP353 18LED 40K 220V L21 30 DMX	40 W
92559599	BVP353 18LED RGB 220V L21 30 DMX	40 W
92560199	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	40 W
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	40 W
92564999	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	40 W
92565699	BVP353 18LED 27K 220V L21 45 DMX	40 W
92566399	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	40 W
92567099	BVP353 18LED 40K 220V L21 45 DMX	40 W
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40 W
92569499	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 45 DMX	40 W
92570099	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	40 W
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 W
92468099	BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX	24 W
92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	24 W
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	24 W
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 W
92475899	BVP353 12LED 27K 220V L15 15 DMX	24 W
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 W
92477299	BVP353 12LED 40K 220V L15 15 DMX	24 W
92478999	BVP353 12LED RGB 220V L15 15 DMX	24 W
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	24 W
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 W
92484099	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	24 W
92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	24 W
92486499	BVP353 12LED 40K 220V L15 30 DMX	24 W
92487199	BVP353 12LED RGB 220V L15 30 DMX	24 W
92488899	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX	24 W
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	24 W
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	24 W
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 W
92493299	BVP353 12LED 27K 220V L15 45 DMX	24 W
92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	24 W
92495699	BVP353 12LED 40K 220V L15 45 DMX	24 W
92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	24 W
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
92895400	BVP355 216LED 27K 220V L57 10	450 W
92896100	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	450 W
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 W
92898500	BVP355 216LED 27K 220V L57 10 DMX	450 W
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	450 W
92900500	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	450 W
92901200	BVP355 216LED RGB 220V L57 10 DMX	450 W
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
92903600	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	450 W
92904300	BVP355 216LED 27K 220V L57 15	450 W
92905000	BVP355 216LED 30K 220V L57 15	450 W
92906700	BVP355 216LED 40K 220V L57 15	450 W
92907400	BVP355 216LED 27K 220V L57 15 DMX	450 W
92908100	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	450 W
92909800	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	450 W
92910400	BVP355 216LED RGB 220V L57 15 DMX	450 W
92911100	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	450 W
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
92913500	BVP355 216LED 27K 220V L57 30	450 W
92914200	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	450 W

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
92915900	BVP355 216LED 40K 220V L57 30	450 W
92916600	BVP355 216LED 27K 220V L57 30 DMX	450 W
92917300	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	450 W
92918000	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	450 W
92919700	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	450 W
92920300	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	450 W
92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	450 W
92922700	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	450 W
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
92924100	BVP355 216LED 40K 220V L57 45	450 W
92925800	BVP355 216LED 27K 220V L57 45 DMX	450 W
92926500	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	450 W
92927200	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	450 W
92928900	BVP355 216LED RGB 220V L57 45 DMX	450 W
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	450 W
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
92679099	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	100 W
92680699	BVP353 48LED 30K 220V L40 10	100 W
92681399	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	100 W
92682099	BVP353 48LED 27K 220V L40 10 DMX	100 W
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	100 W
92684499	BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX	100 W
92685199	BVP353 48LED RGB 220V L40 10 DMX	100 W
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
92688299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	100 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
92689999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15	100 W
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
92691299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15 DMX	100 W
92692999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	100 W
92693699	BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX	100 W
92694399	BVP353 48LED RGB 220V L40 15 DMX	100 W
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	100 W
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	100 W
92697499	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	100 W
92698199	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	100 W
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
92700199	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	100 W
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	100 W
92702599	BVP353 48LED 40K 220V L40 30 DMX	100 W
92703299	BVP353 48LED RGB 220V L40 30 DMX	100 W
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	100 W
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
92706399	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	100 W
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	100 W
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 W
92709499	BVP353 48LED 27K 220V L40 45 DMX	100 W
92710099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	100 W
92711799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX	100 W
92712499	BVP353 48LED RGB 220V L40 45 DMX	100 W
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	100 W
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

### Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
92607399	BVP353 30LED 27K 220V L30 10	Non
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	Non
92609799	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	Non
92610399	BVP353 30LED 27K 220V L30 10 DMX	Oui
92611099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	Oui
92612799	BVP353 30LED 40K 220V L30 10 DMX	Oui
92613499	BVP353 30LED RGB 220V L30 10 DMX	Oui
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Oui
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Oui
92616599	BVP353 30LED 27K 220V L30 15	Non
92617299	BVP353 30LED 30K 220V L30 15	Non
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	Non
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	Oui
92620299	BVP353 30LED 30K 220V L30 15 DMX	Oui
92621999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15 DMX	Oui
92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	Oui
92623399	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	Oui
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Oui
92625799	BVP353 30LED 27K 220V L30 30	Non
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	Non
92627199	BVP353 30LED 40K 220V L30 30	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
92628899	BVP353 30LED 27K 220V L30 30 DMX	Oui
92629599	BVP353 30LED 30K 220V L30 30 DMX	Oui
92630199	BVP353 30LED 40K 220V L30 30 DMX	Oui
92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	Oui
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Oui
92633299	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 30 DMX	Oui
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	Non
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	Non
92636399	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	Non
92637099	BVP353 30LED 27K 220V L30 45 DMX	Oui
92638799	BVP353 30LED 30K 220V L30 45 DMX	Oui
92639499	BVP353 30LED 40K 220V L30 45 DMX	Oui
92640099	BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX	Oui
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	Oui
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Oui
92787200	BVP354 96LED 27K 220V L40 10	Non
92788900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	Non
92789600	BVP354 96LED 40K 220V L40 10	Non
92790200	BVP354 96LED 27K 220V L40 10 DMX	Oui
92791900	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	Oui
92792600	BVP354 96LED 40K 220V L40 10 DMX	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
92793300	BVP354 96LED RGB 220V L40 10 DMX	Oui
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Oui
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Oui
92796400	BVP354 96LED 27K 220V L40 15	Non
92797100	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	Non
92798800	BVP354 96LED 40K 220V L40 15	Non
92799500	BVP354 96LED 27K 220V L40 15 DMX	Oui
92800800	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	Oui
92801500	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX	Oui
92802200	BVP354 96LED RGB 220V L40 15 DMX	Oui
92803900	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX	Oui
92804600	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	Oui
92805300	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	Non
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	Non
92807700	BVP354 96LED 40K 220V L40 30	Non
92808400	BVP354 96LED 27K 220V L40 30 DMX	Oui
92809100	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	Oui
92810700	BVP354 96LED 40K 220V L40 30 DMX	Oui
92811400	BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX	Oui
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Oui
92813800	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Oui
92814500	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	Non
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	Non
92816900	BVP354 96LED 40K 220V L40 45	Non
92817600	BVP354 96LED 27K 220V L40 45 DMX	Oui
92818300	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	Oui
92819000	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX	Oui
92820600	BVP354 96LED RGB 220V L40 45 DMX	Oui
92821300	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 45 DMX	Oui
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Oui
92859600	BVP354 144LED 27K 220V L57 10	Non
92860200	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	Non
92861900	BVP354 144LED 40K 220V L57 10	Non
92862600	BVP354 144LED 27K 220V L57 10 DMX	Oui
92863300	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	Oui
92864000	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	Oui
92865700	BVP354 144LED RGB 220V L57 10 DMX	Oui
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Oui
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Oui
92868800	BVP354 144LED 27K 220V L57 15	Non
92869500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	Non
92870100	BVP354 144LED 40K 220V L57 15	Non
92871800	BVP354 144LED 27K 220V L57 15 DMX	Oui
92872500	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	Oui
92873200	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	Oui
92874900	BVP354 144LED RGB 220V L57 15 DMX	Oui
92875600	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Oui
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Oui
92877000	BVP354 144LED 27K 220V L57 30	Non
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	Non
92879400	BVP354 144LED 40K 220V L57 30	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
92880000	BVP354 144LED 27K 220V L57 30 DMX	Oui
92881700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	Oui
92882400	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	Oui
92883100	BVP354 144LED RGB 220V L57 30 DMX	Oui
92884800	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Oui
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Oui
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Non
92887900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	Non
92888600	BVP354 144LED 40K 220V L57 45	Non
92889300	BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	Oui
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Oui
92891600	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	Oui
92892300	BVP354 144LED RGB 220V L57 45 DMX	Oui
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Oui
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Oui
92751399	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	Non
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	Non
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	Non
92754499	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	Oui
92755199	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	Oui
92756899	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	Oui
92757599	BVP353 72LED RGB 220V L57 10 DMX	Oui
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Oui
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Oui
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	Non
92761299	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	Non
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	Non
92763699	BVP353 72LED 27K 220V L57 15 DMX	Oui
92764399	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	Oui
92765099	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	Oui
92766799	BVP353 72LED RGB 220V L57 15 DMX	Oui
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Oui
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Oui
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Non
92770499	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	Non
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	Non
92772899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30 DMX	Oui
92773599	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	Oui
92774299	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	Oui
92775999	BVP353 72LED RGB 220V L57 30 DMX	Oui
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Oui
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Oui
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Non
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	Non
92780399	BVP353 72LED 40K 220V L57 45	Non
92781099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45 DMX	Oui
92782799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	Oui
92783499	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	Oui
92784199	BVP353 72LED RGB 220V L57 45 DMX	Oui
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Oui
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
92535999	BVP353 18LED 27K 220V L21 10	Non
92536699	BVP353 18LED 30K 220V L21 10	Non
92537399	BVP353 18LED 40K 220V L21 10	Non
92538099	BVP353 18LED 27K 220V L21 10 DMX	Oui
92539799	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	Oui
92540399	BVP353 18LED 40K 220V L21 10 DMX	Oui
92541099	BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX	Oui
92542799	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	Oui
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Oui
92544199	BVP353 18LED 27K 220V L21 15	Non
92545899	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	Non
92546599	BVP353 18LED 40K 220V L21 15	Non
92547299	BVP353 18LED 27K 220V L21 15 DMX	Oui
92548999	BVP353 18LED 30K 220V L21 15 DMX	Oui
92549699	BVP353 18LED 40K 220V L21 15 DMX	Oui
92550299	BVP353 18LED RGB 220V L21 15 DMX	Oui
92551999	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 15 DMX	Oui
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Oui
92553399	BVP353 18LED 27K 220V L21 30	Non
92554099	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	Non
92555799	BVP353 18LED 40K 220V L21 30	Non
92556499	BVP353 18LED 27K 220V L21 30 DMX	Oui
92557199	BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX	Oui
92558899	BVP353 18LED 40K 220V L21 30 DMX	Oui
92559599	BVP353 18LED RGB 220V L21 30 DMX	Oui
92560199	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	Oui
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Oui
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	Non
92563299	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	Non
92564999	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	Non
92565699	BVP353 18LED 27K 220V L21 45 DMX	Oui
92566399	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	Oui
92567099	BVP353 18LED 40K 220V L21 45 DMX	Oui
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	Oui
92569499	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 45 DMX	Oui
92570099	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	Oui
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	Non
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Non
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	Non
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	Oui
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	Oui
92468099	BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX	Oui
92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	Oui
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Oui
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Oui
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	Non
92473499	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	Non
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	Non
92475899	BVP353 12LED 27K 220V L15 15 DMX	Oui
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	Oui
92477299	BVP353 12LED 40K 220V L15 15 DMX	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
92478999	BVP353 12LED RGB 220V L15 15 DMX	Oui
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Oui
92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	Oui
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	Non
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Non
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	Non
92484099	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	Oui
92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	Oui
92486499	BVP353 12LED 40K 220V L15 30 DMX	Oui
92487199	BVP353 12LED RGB 220V L15 30 DMX	Oui
92488899	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX	Oui
92489599	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	Oui
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	Non
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	Non
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	Non
92493299	BVP353 12LED 27K 220V L15 45 DMX	Oui
92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	Oui
92495699	BVP353 12LED 40K 220V L15 45 DMX	Oui
92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	Oui
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Oui
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Oui
92895400	BVP355 216LED 27K 220V L57 10	Non
92896100	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	Non
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	Non
92898500	BVP355 216LED 27K 220V L57 10 DMX	Oui
92899200	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	Oui
92900500	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	Oui
92901200	BVP355 216LED RGB 220V L57 10 DMX	Oui
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Oui
92903600	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Oui
92904300	BVP355 216LED 27K 220V L57 15	Non
92905000	BVP355 216LED 30K 220V L57 15	Non
92906700	BVP355 216LED 40K 220V L57 15	Non
92907400	BVP355 216LED 27K 220V L57 15 DMX	Oui
92908100	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	Oui
92909800	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	Oui
92910400	BVP355 216LED RGB 220V L57 15 DMX	Oui
92911100	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Oui
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Oui
92913500	BVP355 216LED 27K 220V L57 30	Non
92914200	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	Non
92915900	BVP355 216LED 40K 220V L57 30	Non
92916600	BVP355 216LED 27K 220V L57 30 DMX	Oui
92917300	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	Oui
92918000	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	Oui
92919700	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	Oui
92920300	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Oui
92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Oui
92922700	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	Non
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	Non
92924100	BVP355 216LED 40K 220V L57 45	Non

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
92925800	BVP355 216LED 27K 220V L57 45 DMX	Oui
92926500	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	Oui
92927200	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	Oui
92928900	BVP355 216LED RGB 220V L57 45 DMX	Oui
92929600	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Oui
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Oui
92679099	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	Non
92680699	BVP353 48LED 30K 220V L40 10	Non
92681399	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	Non
92682099	BVP353 48LED 27K 220V L40 10 DMX	Oui
92683799	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	Oui
92684499	BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX	Oui
92685199	BVP353 48LED RGB 220V L40 10 DMX	Oui
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Oui
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Oui
92688299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	Non
92689999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15	Non
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	Non
92691299	BVP353 48LED 27K 220V L40 15 DMX	Oui
92692999	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	Oui
92693699	BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
92694399	BVP353 48LED RGB 220V L40 15 DMX	Oui
92695099	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	Oui
92696799	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	Oui
92697499	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	Non
92698199	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	Non
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	Non
92700199	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	Oui
92701899	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	Oui
92702599	BVP353 48LED 40K 220V L40 30 DMX	Oui
92703299	BVP353 48LED RGB 220V L40 30 DMX	Oui
92704999	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Oui
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Oui
92706399	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	Non
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	Non
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	Non
92709499	BVP353 48LED 27K 220V L40 45 DMX	Oui
92710099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	Oui
92711799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX	Oui
92712499	BVP353 48LED RGB 220V L40 45 DMX	Oui
92713199	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	Oui
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Oui

