



UniFlood M gen2: Een krachtige schijnwerper met echte modulariteit

UniFlood M G2

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

- Grote ontwerpflexibiliteit met individuele, kantelende koppen en regelaars
- Creëer het juiste verlichtingseffect met zes verschillende spreidingslenzen (smalle spot tot brede hoek)
- Gemakkelijk te bedienen met DMX512/RDM
- Een robuuste keuze met IP66-classificering voor buitengebruik

Kenmerken

- Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K
- Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit
- Flexibele lengtes van 155 tot 569 mm
- Aanpasbare kantelhoeken voor elke kop en voor de hele set
- Stalen uithouders







Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Parken en pleinen
- Landschap









Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik.

Maatschets



Maatschets



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI) >80

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap Helder glas

Kleur behuizing Donkergrijs

IK-classificatie IK06

Beschermingsklasse IP 66

Keurmerken en classificaties

CE-markering Ja

Brandbaarheidsmarkering

Voor montage op
normaal
brandbare
oppervlakken

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde	
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8719514926073	BVP353 30LED 27K 220V L30 10	827 warmwit	2700 K	4.515 lm
8719514926080	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 warmwit	3000 K	4.710 lm
8719514926097	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	840 neutraalwit	4000 K	5.255 lm
8719514926103	BVP353 30LED 27K 220V L30 10 DMX	827 warmwit	2700 K	4.220 lm
8719514926110	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	830 warmwit	3000 K	4.400 lm
8719514926127	BVP353 30LED 40K 220V L30 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K	4.910 lm
8719514926134	BVP353 30LED RGB 220V L30 10 DMX	RGB	-	2.495 lm
8719514926141	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.855 lm
8719514926158	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.985 lm
8719514926165	BVP353 30LED 27K 220V L30 15	827 warmwit	2700 K	4.740 lm
8719514926172	BVP353 30LED 30K 220V L30 15	830 warmwit	3000 K	4.945 lm
8719514926189	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	840 neutraalwit	4000 K	5.520 lm
8719514926196	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	827 warmwit	2700 K	4.430 lm
8719514926202	BVP353 30LED 30K 220V L30 15 DMX	830 warmwit	3000 K	4.620 lm
8719514926219	BVP353 30LED 40K 220V L30 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K	5.155 lm
8719514926226	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	RGB	-	2.620 lm
8719514926233	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3.000 lm
8719514926240	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3.130 lm
8719514926257	BVP353 30LED 27K 220V L30 30	827 warmwit	2700 K	4.910 lm
8719514926264	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 warmwit	3000 K	5.125 lm
8719514926271	BVP353 30LED 40K 220V L30 30	840 neutraalwit	4000 K	5.715 lm
8719514926288	BVP353 30LED 27K 220V L30 30 DMX	827 warmwit	2700 K	4.585 lm
8719514926295	BVP353 30LED 30K 220V L30 30 DMX	830 warmwit	3000 K	4.785 lm
8719514926301	BVP353 30LED 40K 220V L30 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K	5.340 lm
8719514926318	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	RGB	-	2.715 lm
8719514926325	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3.105 lm
8719514926332	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3.245 lm
8719514926349	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 warmwit	2700 K	4.740 lm
8719514926356	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 warmwit	3000 K	4.945 lm
8719514926363	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	840 neutraalwit	4000 K	5.520 lm
8719514926370	BVP353 30LED 27K 220V L30 45 DMX	827 warmwit	2700 K	4.430 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	
8719514926387	BVP353 30LED 30K 220V L30 45 DMX	830 warmwit	3000 K	4.620 lm
8719514926394	BVP353 30LED 40K 220V L30 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K	5.155 lm
8719514926400	BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX	RGB	-	2.620 lm
8719514926417	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3.000 lm
8719514926424	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3.130 lm
8719514927872	BVP354 96LED 27K 220V L40 10	827 warmwit	2700 K	15.870 lm
8719514927889	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	830 warmwit	3000 K	16.555 lm
8719514927896	BVP354 96LED 40K 220V L40 10	840 neutraalwit	4000 K	18.470 lm
8719514927902	BVP354 96LED 27K 220V L40 10 DMX	827 warmwit	2700 K	14.640 lm
8719514927919	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	830 warmwit	3000 K	15.270 lm
8719514927926	BVP354 96LED 40K 220V L40 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K	17.035 lm
8719514927933	BVP354 96LED RGB 220V L40 10 DMX	RGB	-	8.170 lm
8719514927940	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.505 lm
8719514927957	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.975 lm
8719514927964	BVP354 96LED 27K 220V L40 15	827 warmwit	2700 K	16.665 lm
8719514927971	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	830 warmwit	3000 K	17.385 lm
8719514927988	BVP354 96LED 40K 220V L40 15	840 neutraalwit	4000 K	19.395 lm
8719514927995	BVP354 96LED 27K 220V L40 15 DMX	827 warmwit	2700 K	15.370 lm
8719514928008	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	830 warmwit	3000 K	16.035 lm
8719514928015	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K	17.890 lm
8719514928022	BVP354 96LED RGB 220V L40 15 DMX	RGB	-	8.580 lm
8719514928039	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	11.030 lm
8719514928046	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	11.520 lm
8719514928053	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	827 warmwit	2700 K	17.260 lm
8719514928060	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 warmwit	3000 K	18.005 lm
8719514928077	BVP354 96LED 40K 220V L40 30	840 neutraalwit	4000 K	20.085 lm
8719514928084	BVP354 96LED 27K 220V L40 30 DMX	827 warmwit	2700 K	15.920 lm
8719514928091	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	830 warmwit	3000 K	16.605 lm
8719514928107	BVP354 96LED 40K 220V L40 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K	18.525 lm
8719514928114	BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX	RGB	-	8.885 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde		Lichtstroom
			kleurtemperatuur (nom.)		
8719514928121	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-		11.425 lm
8719514928138	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-		11.935 lm
8719514928145	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	827 warmwit	2700 K		16.665 lm
8719514928152	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 warmwit	3000 K		17.385 lm
8719514928169	BVP354 96LED 40K 220V L40 45	840 neutraalwit	4000 K		19.395 lm
8719514928176	BVP354 96LED 27K 220V L40 45 DMX	827 warmwit	2700 K		15.370 lm
8719514928183	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	830 warmwit	3000 K		16.035 lm
8719514928190	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K		17.890 lm
8719514928206	BVP354 96LED RGB 220V L40 45 DMX	RGB	-		8.580 lm
8719514928213	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 45 DMX	RGBW	-		11.030 lm
8719514928220	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-		11.520 lm
8719514928237	BVP354 120LED 27K 220V L50 10	827 warmwit	2700 K		18.075 lm
8719514928244	BVP354 120LED 30K 220V L50 10	830 warmwit	3000 K		18.850 lm
8719514928251	BVP354 120LED 40K 220V L50 10	840 neutraalwit	4000 K		21.035 lm
8719514928268	BVP354 120LED 27K 220V L50 10 DMX	827 warmwit	2700 K		16.880 lm
8719514928275	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	830 warmwit	3000 K		17.605 lm
8719514928282	BVP354 120LED 40K 220V L50 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K		19.645 lm
8719514928299	BVP354 120LED RGB 220V L50 10 DMX	RGB	-		9.985 lm
8719514928305	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX	RGBW	-		10.720 lm
8719514928312	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-		11.190 lm
8719514928329	BVP354 120LED 27K 220V L50 15	827 warmwit	2700 K		18.975 lm
8719514928336	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 warmwit	3000 K		19.795 lm
8719514928343	BVP354 120LED 40K 220V L50 15	840 neutraalwit	4000 K		22.085 lm
8719514928350	BVP354 120LED 27K 220V L50 15 DMX	827 warmwit	2700 K		17.720 lm
8719514928367	BVP354 120LED 30K 220V L50 15 DMX	830 warmwit	3000 K		18.485 lm
8719514928374	BVP354 120LED 40K 220V L50 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K		20.625 lm
8719514928381	BVP354 120LED RGB 220V L50 15 DMX	RGB	-		10.485 lm
8719514928398	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX	RGBW	-		11.255 lm
8719514928404	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-		11.750 lm
8719514928411	BVP354 120LED 27K 220V L50 30	827 warmwit	2700 K		19.655 lm
8719514928428	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	830 warmwit	3000 K		20.500 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	
8719514928435	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	840 neutraalwit	4000 K	22.875 lm
8719514928442	BVP354 120LED 27K 220V L50 30 DMX	827 warmwit	2700 K	18.355 lm
8719514928459	BVP354 120LED 30K 220V L50 30 DMX	830 warmwit	3000 K	19.145 lm
8719514928466	BVP354 120LED 40K 220V L50 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K	21.360 lm
8719514928473	BVP354 120LED RGB 220V L50 30 DMX	RGB	-	10.860 lm
8719514928480	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	11.655 lm
8719514928497	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12.170 lm
8719514928503	BVP354 120LED 27K 220V L50 45	827 warmwit	2700 K	18.975 lm
8719514928510	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 warmwit	3000 K	19.795 lm
8719514928527	BVP354 120LED 40K 220V L50 45	840 neutraalwit	4000 K	22.085 lm
8719514928534	BVP354 120LED 27K 220V L50 45 DMX	827 warmwit	2700 K	17.720 lm
8719514928541	BVP354 120LED 30K 220V L50 45 DMX	830 warmwit	3000 K	18.485 lm
8719514928558	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K	20.625 lm
8719514928565	BVP354 120LED RGB 220V L50 45 DMX	RGB	-	10.485 lm
8719514928572	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.255 lm
8719514928589	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.750 lm
8719514928596	BVP354 144LED 27K 220V L57 10	827 warmwit	2700 K	22.765 lm
8719514928602	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	830 warmwit	3000 K	23.745 lm
8719514928619	BVP354 144LED 40K 220V L57 10	840 neutraalwit	4000 K	26.490 lm
8719514928626	BVP354 144LED 27K 220V L57 10 DMX	827 warmwit	2700 K	21.690 lm
8719514928633	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	830 warmwit	3000 K	22.625 lm
8719514928640	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K	25.240 lm
8719514928657	BVP354 144LED RGB 220V L57 10 DMX	RGB	-	13.410 lm
8719514928664	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14.395 lm
8719514928671	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15.030 lm
8719514928688	BVP354 144LED 27K 220V L57 15	827 warmwit	2700 K	23.900 lm
8719514928695	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	830 warmwit	3000 K	24.930 lm
8719514928701	BVP354 144LED 40K 220V L57 15	840 neutraalwit	4000 K	27.815 lm
8719514928718	BVP354 144LED 27K 220V L57 15 DMX	827 warmwit	2700 K	22.775 lm
8719514928725	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	830 warmwit	3000 K	23.755 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	
8719514928732	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K	26.505 lm
8719514928749	BVP354 144LED RGB 220V L57 15 DMX	RGB	-	14.080 lm
8719514928756	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15.115 lm
8719514928763	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15.785 lm
8719514928770	BVP354 144LED 27K 220V L57 30	827 warmwit	2700 K	24.755 lm
8719514928787	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 warmwit	3000 K	25.820 lm
8719514928794	BVP354 144LED 40K 220V L57 30	840 neutraalwit	4000 K	28.810 lm
8719514928800	BVP354 144LED 27K 220V L57 30 DMX	827 warmwit	2700 K	23.585 lm
8719514928817	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	830 warmwit	3000 K	24.605 lm
8719514928824	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K	27.450 lm
8719514928831	BVP354 144LED RGB 220V L57 30 DMX	RGB	-	14.585 lm
8719514928848	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	15.655 lm
8719514928855	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16.345 lm
8719514928862	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 warmwit	2700 K	23.900 lm
8719514928879	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	830 warmwit	3000 K	24.930 lm
8719514928886	BVP354 144LED 40K 220V L57 45	840 neutraalwit	4000 K	27.815 lm
8719514928893	BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	827 warmwit	2700 K	22.775 lm
8719514928909	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	830 warmwit	3000 K	23.755 lm
8719514928916	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K	26.505 lm
8719514928923	BVP354 144LED RGB 220V L57 45 DMX	RGB	-	14.080 lm
8719514928930	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.115 lm
8719514928947	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.785 lm
8719514927513	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	827 warmwit	2700 K	11.380 lm
8719514927520	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 warmwit	3000 K	11.870 lm
8719514927537	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	840 neutraalwit	4000 K	13.245 lm
8719514927544	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	827 warmwit	2700 K	10.845 lm
8719514927551	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	830 warmwit	3000 K	11.310 lm
8719514927568	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K	12.620 lm
8719514927575	BVP353 72LED RGB 220V L57 10 DMX	RGB	-	6.705 lm
8719514927582	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.195 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde	
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8719514927599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.515 lm
8719514927605	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 warmwit	2700 K	11.950 lm
8719514927612	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	830 warmwit	3000 K	12.465 lm
8719514927629	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	840 neutraalwit	4000 K	13.905 lm
8719514927636	BVP353 72LED 27K 220V L57 15 DMX	827 warmwit	2700 K	11.385 lm
8719514927643	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	830 warmwit	3000 K	11.875 lm
8719514927650	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K	13.250 lm
8719514927667	BVP353 72LED RGB 220V L57 15 DMX	RGB	-	7.040 lm
8719514927674	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.555 lm
8719514927681	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.890 lm
8719514927698	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 warmwit	2700 K	12.375 lm
8719514927704	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	830 warmwit	3000 K	12.910 lm
8719514927711	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	840 neutraalwit	4000 K	14.405 lm
8719514927728	BVP353 72LED 27K 220V L57 30 DMX	827 warmwit	2700 K	11.790 lm
8719514927735	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	830 warmwit	3000 K	12.300 lm
8719514927742	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K	13.725 lm
8719514927759	BVP353 72LED RGB 220V L57 30 DMX	RGB	-	7.290 lm
8719514927766	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7.825 lm
8719514927773	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8.170 lm
8719514927780	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 warmwit	2700 K	11.950 lm
8719514927797	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 warmwit	3000 K	12.465 lm
8719514927803	BVP353 72LED 40K 220V L57 45	840 neutraalwit	4000 K	13.905 lm
8719514927810	BVP353 72LED 27K 220V L57 45 DMX	827 warmwit	2700 K	11.385 lm
8719514927827	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	830 warmwit	3000 K	11.875 lm
8719514927834	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K	13.250 lm
8719514927841	BVP353 72LED RGB 220V L57 45 DMX	RGB	-	7.040 lm
8719514927858	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.555 lm
8719514927865	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.890 lm
8719514925359	BVP353 18LED 27K 220V L21 10	827 warmwit	2700 K	2.845 lm
8719514925366	BVP353 18LED 30K 220V L21 10	830 warmwit	3000 K	2.965 lm
8719514925373	BVP353 18LED 40K 220V L21 10	840 neutraalwit	4000 K	3.310 lm
8719514925380	BVP353 18LED 27K 220V L21 10 DMX	827 warmwit	2700 K	2.640 lm
8719514925397	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	830 warmwit	3000 K	2.755 lm
8719514925403	BVP353 18LED 40K 220V L21 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K	3.075 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde		Lichtstroom
			kleurtemperatuur (nom.)		
8719514925410	BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX	RGB	-		1.565 lm
8719514925427	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	RGBW	-		1.860 lm
8719514925434	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-		1.945 lm
8719514925441	BVP353 18LED 27K 220V L21 15	827 warmwit	2700 K		2.985 lm
8719514925458	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	830 warmwit	3000 K		3.115 lm
8719514925465	BVP353 18LED 40K 220V L21 15	840 neutraalwit	4000 K		3.475 lm
8719514925472	BVP353 18LED 27K 220V L21 15 DMX	827 warmwit	2700 K		2.770 lm
8719514925489	BVP353 18LED 30K 220V L21 15 DMX	830 warmwit	3000 K		2.890 lm
8719514925496	BVP353 18LED 40K 220V L21 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K		3.225 lm
8719514925502	BVP353 18LED RGB 220V L21 15 DMX	RGB	-		1.640 lm
8719514925519	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 15 DMX	RGBW	-		1.955 lm
8719514925526	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-		2.040 lm
8719514925533	BVP353 18LED 27K 220V L21 30	827 warmwit	2700 K		3.090 lm
8719514925540	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	830 warmwit	3000 K		3.225 lm
8719514925557	BVP353 18LED 40K 220V L21 30	840 neutraalwit	4000 K		3.600 lm
8719514925564	BVP353 18LED 27K 220V L21 30 DMX	827 warmwit	2700 K		2.870 lm
8719514925571	BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX	830 warmwit	3000 K		2.995 lm
8719514925588	BVP353 18LED 40K 220V L21 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K		3.340 lm
8719514925595	BVP353 18LED RGB 220V L21 30 DMX	RGB	-		1.700 lm
8719514925601	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	RGBW	-		2.025 lm
8719514925618	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-		2.115 lm
8719514925625	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 warmwit	2700 K		2.985 lm
8719514925632	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	830 warmwit	3000 K		3.115 lm
8719514925649	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	840 neutraalwit	4000 K		3.475 lm
8719514925656	BVP353 18LED 27K 220V L21 45 DMX	827 warmwit	2700 K		2.770 lm
8719514925663	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	830 warmwit	3000 K		2.890 lm
8719514925670	BVP353 18LED 40K 220V L21 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K		3.225 lm
8719514925687	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	RGB	-		1.640 lm
8719514925694	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 45 DMX	RGBW	-		1.955 lm
8719514925700	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	RGBW	-		2.040 lm
8719514924635	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 warmwit	2700 K		1.760 lm
8719514924642	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 warmwit	3000 K		1.835 lm
8719514924659	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 neutraalwit	4000 K		2.050 lm
8719514924666	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	827 warmwit	2700 K		1.615 lm
8719514924673	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	830 warmwit	3000 K		1.685 lm
8719514924680	BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K		1.880 lm
8719514924697	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	RGB	-		960 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde	
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8719514924703	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.175 lm
8719514924710	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.225 lm
8719514924727	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 warmwit	2700 K	1.845 lm
8719514924734	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	830 warmwit	3000 K	1.925 lm
8719514924741	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	840 neutraalwit	4000 K	2.150 lm
8719514924758	BVP353 12LED 27K 220V L15 15 DMX	827 warmwit	2700 K	1.695 lm
8719514924765	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	830 warmwit	3000 K	1.770 lm
8719514924772	BVP353 12LED 40K 220V L15 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K	1.975 lm
8719514924789	BVP353 12LED RGB 220V L15 15 DMX	RGB	-	1.010 lm
8719514924796	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1.230 lm
8719514924802	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1.285 lm
8719514924819	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 warmwit	2700 K	1.915 lm
8719514924826	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 warmwit	3000 K	1.995 lm
8719514924833	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	840 neutraalwit	4000 K	2.225 lm
8719514924840	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	827 warmwit	2700 K	1.755 lm
8719514924857	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	830 warmwit	3000 K	1.830 lm
8719514924864	BVP353 12LED 40K 220V L15 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K	2.045 lm
8719514924871	BVP353 12LED RGB 220V L15 30 DMX	RGB	-	1.045 lm
8719514924888	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX	RGBW	-	1.275 lm
8719514924895	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	RGBW	-	1.330 lm
8719514924901	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 warmwit	2700 K	1.845 lm
8719514924918	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	830 warmwit	3000 K	1.925 lm
8719514924925	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	840 neutraalwit	4000 K	2.150 lm
8719514924932	BVP353 12LED 27K 220V L15 45 DMX	827 warmwit	2700 K	1.695 lm
8719514924949	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	830 warmwit	3000 K	1.770 lm
8719514924956	BVP353 12LED 40K 220V L15 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K	1.975 lm
8719514924963	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	RGB	-	1.010 lm
8719514924970	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.230 lm
8719514924987	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.285 lm
8719514926431	BVP353 36LED 27K 220V L35 10	827 warmwit	2700 K	5.950 lm
8719514926448	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 warmwit	3000 K	6.205 lm
8719514926455	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	840 neutraalwit	4000 K	6.925 lm
8719514926462	BVP353 36LED 27K 220V L35 10 DMX	827 warmwit	2700 K	5.350 lm
8719514926479	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	830 warmwit	3000 K	5.585 lm
8719514926486	BVP353 36LED 40K 220V L35 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K	6.230 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			Lichtstroom
		Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)		
8719514926493	BVP353 36LED RGB 220V L35 10 DMX	RGB	-		3.290 lm
8719514926509	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 10 DMX	RGBW	-		3.640 lm
8719514926516	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX	RGBW	-		3.805 lm
8719514926523	BVP353 36LED 27K 220V L35 15	827 warmwit	2700 K		6.245 lm
8719514926530	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	830 warmwit	3000 K		6.515 lm
8719514926547	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 neutraalwit	4000 K		7.270 lm
8719514926554	BVP353 36LED 27K 220V L35 15 DMX	827 warmwit	2700 K		5.620 lm
8719514926561	BVP353 36LED 30K 220V L35 15 DMX	830 warmwit	3000 K		5.860 lm
8719514926578	BVP353 36LED 40K 220V L35 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K		6.540 lm
8719514926585	BVP353 36LED RGB 220V L35 15 DMX	RGB	-		3.455 lm
8719514926592	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 15 DMX	RGBW	-		3.825 lm
8719514926608	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	RGBW	-		3.995 lm
8719514926615	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 warmwit	2700 K		6.470 lm
8719514926622	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	830 warmwit	3000 K		6.750 lm
8719514926639	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 neutraalwit	4000 K		7.530 lm
8719514926646	BVP353 36LED 27K 220V L35 30 DMX	827 warmwit	2700 K		5.820 lm
8719514926653	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	830 warmwit	3000 K		6.070 lm
8719514926660	BVP353 36LED 40K 220V L35 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K		6.775 lm
8719514926677	BVP353 36LED RGB 220V L35 30 DMX	RGB	-		3.580 lm
8719514926684	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 30 DMX	RGBW	-		3.960 lm
8719514926691	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX	RGBW	-		4.135 lm
8719514926707	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 warmwit	2700 K		6.245 lm
8719514926714	BVP353 36LED 30K 220V L35 45	830 warmwit	3000 K		6.515 lm
8719514926721	BVP353 36LED 40K 220V L35 45	840 neutraalwit	4000 K		7.270 lm
8719514926738	BVP353 36LED 27K 220V L35 45 DMX	827 warmwit	2700 K		5.620 lm
8719514926745	BVP353 36LED 30K 220V L35 45 DMX	830 warmwit	3000 K		5.860 lm
8719514926752	BVP353 36LED 40K 220V L35 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K		6.540 lm
8719514926769	BVP353 36LED RGB 220V L35 45 DMX	RGB	-		3.455 lm
8719514926776	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX	RGBW	-		3.825 lm
8719514926783	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-		3.995 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde		Lichtstroom
			kleurtemperatuur (nom.)		
8719514925717	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	827 warmwit	2700 K		3.615 lm
8719514925724	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 warmwit	3000 K		3.770 lm
8719514925731	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	840 neutraalwit	4000 K		4.205 lm
8719514925748	BVP353 24LED 27K 220V L24 10 DMX	827 warmwit	2700 K		3.465 lm
8719514925755	BVP353 24LED 30K 220V L24 10 DMX	830 warmwit	3000 K		3.615 lm
8719514925762	BVP353 24LED 40K 220V L24 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K		4.035 lm
8719514925779	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	RGB	-		2.085 lm
8719514925786	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX	RGBW	-		2.350 lm
8719514925793	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	RGBW	-		2.450 lm
8719514925809	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 warmwit	2700 K		3.795 lm
8719514925816	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 warmwit	3000 K		3.955 lm
8719514925823	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	840 neutraalwit	4000 K		4.415 lm
8719514925830	BVP353 24LED 27K 220V L24 15 DMX	827 warmwit	2700 K		3.640 lm
8719514925847	BVP353 24LED 30K 220V L24 15 DMX	830 warmwit	3000 K		3.800 lm
8719514925854	BVP353 24LED 40K 220V L24 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K		4.235 lm
8719514925861	BVP353 24LED RGB 220V L24 15 DMX	RGB	-		2.190 lm
8719514925878	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 15 DMX	RGBW	-		2.465 lm
8719514925885	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	RGBW	-		2.575 lm
8719514925892	BVP353 24LED 27K 220V L24 30	827 warmwit	2700 K		3.930 lm
8719514925908	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 warmwit	3000 K		4.100 lm
8719514925915	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	840 neutraalwit	4000 K		4.575 lm
8719514925922	BVP353 24LED 27K 220V L24 30 DMX	827 warmwit	2700 K		3.770 lm
8719514925939	BVP353 24LED 30K 220V L24 30 DMX	830 warmwit	3000 K		3.935 lm
8719514925946	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K		4.390 lm
8719514925953	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	RGB	-		2.270 lm
8719514925960	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-		2.555 lm
8719514925977	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	RGBW	-		2.665 lm
8719514925984	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 warmwit	2700 K		3.795 lm
8719514925991	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 warmwit	3000 K		3.955 lm
8719514926004	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	840 neutraalwit	4000 K		4.415 lm
8719514926011	BVP353 24LED 27K 220V L24 45 DMX	827 warmwit	2700 K		3.640 lm
8719514926028	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	830 warmwit	3000 K		3.800 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	
8719514926035	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K	4.235 lm
8719514926042	BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX	RGB	-	2.190 lm
8719514926059	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	RGBW	-	2.465 lm
8719514926066	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	RGBW	-	2.575 lm
8719514927155	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 warmwit	2700 K	9.150 lm
8719514927162	BVP353 60LED 30K 220V L50 10	830 warmwit	3000 K	9.540 lm
8719514927179	BVP353 60LED 40K 220V L50 10	840 neutraalwit	4000 K	10.645 lm
8719514927186	BVP353 60LED 27K 220V L50 10 DMX	827 warmwit	2700 K	8.805 lm
8719514927193	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	830 warmwit	3000 K	9.185 lm
8719514927209	BVP353 60LED 40K 220V L50 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K	10.250 lm
8719514927216	BVP353 60LED RGB 220V L50 10 DMX	RGB	-	5.215 lm
8719514927223	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 10 DMX	RGBW	-	5.995 lm
8719514927230	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-	6.260 lm
8719514927247	BVP353 60LED 27K 220V L50 15	827 warmwit	2700 K	9.605 lm
8719514927254	BVP353 60LED 30K 220V L50 15	830 warmwit	3000 K	10.020 lm
8719514927261	BVP353 60LED 40K 220V L50 15	840 neutraalwit	4000 K	11.180 lm
8719514927278	BVP353 60LED 27K 220V L50 15 DMX	827 warmwit	2700 K	9.245 lm
8719514927285	BVP353 60LED 30K 220V L50 15 DMX	830 warmwit	3000 K	9.645 lm
8719514927292	BVP353 60LED 40K 220V L50 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K	10.760 lm
8719514927308	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	RGB	-	5.480 lm
8719514927315	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6.295 lm
8719514927322	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6.575 lm
8719514927339	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 warmwit	2700 K	9.950 lm
8719514927346	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 warmwit	3000 K	10.380 lm
8719514927353	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 neutraalwit	4000 K	11.580 lm
8719514927360	BVP353 60LED 27K 220V L50 30 DMX	827 warmwit	2700 K	9.575 lm
8719514927377	BVP353 60LED 30K 220V L50 30 DMX	830 warmwit	3000 K	9.990 lm
8719514927384	BVP353 60LED 40K 220V L50 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K	11.145 lm
8719514927391	BVP353 60LED RGB 220V L50 30 DMX	RGB	-	5.675 lm
8719514927407	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6.520 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde		Lichtstroom
			kleurtemperatuur (nom.)		
8719514927414	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-		6.810 lm
8719514927421	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 warmwit	2700 K		9.605 lm
8719514927438	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	830 warmwit	3000 K		10.020 lm
8719514927445	BVP353 60LED 40K 220V L50 45	840 neutraalwit	4000 K		11.180 lm
8719514927452	BVP353 60LED 27K 220V L50 45 DMX	827 warmwit	2700 K		9.245 lm
8719514927469	BVP353 60LED 30K 220V L50 45 DMX	830 warmwit	3000 K		9.645 lm
8719514927476	BVP353 60LED 40K 220V L50 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K		10.760 lm
8719514927483	BVP353 60LED RGB 220V L50 45 DMX	RGB	-		5.480 lm
8719514927490	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-		6.295 lm
8719514927506	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-		6.575 lm
8719514924994	BVP353 16LED 27K 220V L18 10	827 warmwit	2700 K		2.755 lm
8719514925007	BVP353 16LED 30K 220V L18 10	830 warmwit	3000 K		2.875 lm
8719514925014	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	840 neutraalwit	4000 K		3.205 lm
8719514925021	BVP353 16LED 27K 220V L18 10 DMX	827 warmwit	2700 K		2.060 lm
8719514925038	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	830 warmwit	3000 K		2.145 lm
8719514925045	BVP353 16LED 40K 220V L18 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K		2.395 lm
8719514925052	BVP353 15LED RGB 220V L18 10 DMX	RGB	-		1.200 lm
8719514925069	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 10 DMX	RGBW	-		1.425 lm
8719514925076	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX	RGBW	-		1.490 lm
8719514925083	BVP353 16LED 27K 220V L18 15	827 warmwit	2700 K		2.895 lm
8719514925090	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 warmwit	3000 K		3.020 lm
8719514925106	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 neutraalwit	4000 K		3.365 lm
8719514925113	BVP353 16LED 27K 220V L18 15 DMX	827 warmwit	2700 K		2.160 lm
8719514925120	BVP353 16LED 30K 220V L18 15 DMX	830 warmwit	3000 K		2.255 lm
8719514925137	BVP353 16LED 40K 220V L18 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K		2.515 lm
8719514925144	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	RGB	-		1.260 lm
8719514925151	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 15 DMX	RGBW	-		1.500 lm
8719514925168	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	RGBW	-		1.565 lm
8719514925175	BVP353 16LED 27K 220V L18 30	827 warmwit	2700 K		2.995 lm
8719514925182	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 warmwit	3000 K		3.125 lm
8719514925199	BVP353 16LED 40K 220V L18 30	840 neutraalwit	4000 K		3.490 lm
8719514925205	BVP353 16LED 27K 220V L18 30 DMX	827 warmwit	2700 K		2.240 lm
8719514925212	BVP353 16LED 30K 220V L18 30 DMX	830 warmwit	3000 K		2.335 lm
8719514925229	BVP353 16LED 40K 220V L18 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K		2.605 lm
8719514925236	BVP353 15LED RGB 220V L18 30 DMX	RGB	-		1.305 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8719514925243	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 30 DMX	RGBW	-	1.550 lm
8719514925250	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	RGBW	-	1.620 lm
8719514925267	BVP353 16LED 27K 220V L18 45	827 warmwit	2700 K	2.895 lm
8719514925274	BVP353 16LED 30K 220V L18 45	830 warmwit	3000 K	3.020 lm
8719514925281	BVP353 16LED 40K 220V L18 45	840 neutraalwit	4000 K	3.365 lm
8719514925298	BVP353 16LED 27K 220V L18 45 DMX	827 warmwit	2700 K	2.160 lm
8719514925304	BVP353 16LED 30K 220V L18 45 DMX	830 warmwit	3000 K	2.255 lm
8719514925311	BVP353 16LED 40K 220V L18 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K	2.515 lm
8719514925328	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	RGB	-	1.260 lm
8719514925335	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1.500 lm
8719514925342	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1.565 lm
8719514928954	BVP355 216LED 27K 220V L57 10	827 warmwit	2700 K	34.145 lm
8719514928961	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	830 warmwit	3000 K	35.615 lm
8719514928978	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	840 neutraalwit	4000 K	39.740 lm
8719514928985	BVP355 216LED 27K 220V L57 10 DMX	827 warmwit	2700 K	32.535 lm
8719514928992	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	830 warmwit	3000 K	33.935 lm
8719514929005	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K	37.860 lm
8719514929012	BVP355 216LED RGB 220V L57 10 DMX	RGB	-	20.115 lm
8719514929029	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21.590 lm
8719514929036	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	22.550 lm
8719514929043	BVP355 216LED 27K 220V L57 15	827 warmwit	2700 K	35.850 lm
8719514929050	BVP355 216LED 30K 220V L57 15	830 warmwit	3000 K	37.400 lm
8719514929067	BVP355 216LED 40K 220V L57 15	840 neutraalwit	4000 K	41.725 lm
8719514929074	BVP355 216LED 27K 220V L57 15 DMX	827 warmwit	2700 K	34.160 lm
8719514929081	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	830 warmwit	3000 K	35.635 lm
8719514929098	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K	39.755 lm
8719514929104	BVP355 216LED RGB 220V L57 15 DMX	RGB	-	21.120 lm
8719514929111	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	22.670 lm
8719514929128	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23.675 lm
8719514929135	BVP355 216LED 27K 220V L57 30	827 warmwit	2700 K	37.135 lm
8719514929142	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	830 warmwit	3000 K	38.735 lm
8719514929159	BVP355 216LED 40K 220V L57 30	840 neutraalwit	4000 K	43.215 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde		Lichtstroom
			kleurtemperatuur (nom.)		
8719514929166	BVP355 216LED 27K 220V L57 30 DMX	827 warmwit	2700 K		35.380 lm
8719514929173	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	830 warmwit	3000 K		36.905 lm
8719514929180	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K		41.175 lm
8719514929197	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	RGB	-		21.875 lm
8719514929203	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-		23.480 lm
8719514929210	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-		24.520 lm
8719514929227	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	827 warmwit	2700 K		35.850 lm
8719514929234	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 warmwit	3000 K		37.400 lm
8719514929241	BVP355 216LED 40K 220V L57 45	840 neutraalwit	4000 K		41.725 lm
8719514929258	BVP355 216LED 27K 220V L57 45 DMX	827 warmwit	2700 K		34.160 lm
8719514929265	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	830 warmwit	3000 K		35.635 lm
8719514929272	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K		39.755 lm
8719514929289	BVP355 216LED RGB 220V L57 45 DMX	RGB	-		21.120 lm
8719514929296	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-		22.670 lm
8719514929302	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-		23.675 lm
8719514929319	BVP355 180LED 27K 220V L50 10	827 warmwit	2700 K		27.450 lm
8719514929326	BVP355 180LED 30K 220V L50 10	830 warmwit	3000 K		28.630 lm
8719514929333	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	840 neutraalwit	4000 K		31.945 lm
8719514929340	BVP355 180LED 27K 220V L50 10 DMX	827 warmwit	2700 K		26.425 lm
8719514929357	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	830 warmwit	3000 K		27.565 lm
8719514929364	BVP355 180LED 40K 220V L50 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K		30.750 lm
8719514929371	BVP355 180LED RGB 220V L50 10 DMX	RGB	-		15.655 lm
8719514929388	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX	RGBW	-		17.990 lm
8719514929395	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-		18.790 lm
8719514929401	BVP355 180LED 27K 220V L50 15	827 warmwit	2700 K		28.820 lm
8719514929418	BVP355 180LED 30K 220V L50 15	830 warmwit	3000 K		30.065 lm
8719514929425	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	840 neutraalwit	4000 K		33.540 lm
8719514929432	BVP355 180LED 27K 220V L50 15 DMX	827 warmwit	2700 K		27.745 lm
8719514929449	BVP355 180LED 30K 220V L50 15 DMX	830 warmwit	3000 K		28.940 lm
8719514929456	BVP355 180LED 40K 220V L50 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K		32.290 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			Lichtstroom
		Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)		
8719514929463	BVP355 180LED RGB 220V L50 15 DMX	RGB	-		16.440 lm
8719514929470	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX	RGBW	-		18.890 lm
8719514929487	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-		19.730 lm
8719514929494	BVP355 180LED 27K 220V L50 30	827 warmwit	2700 K		29.850 lm
8719514929500	BVP355 180LED 30K 220V L50 30	830 warmwit	3000 K		31.140 lm
8719514929517	BVP355 180LED 40K 220V L50 30	840 neutraalwit	4000 K		34.740 lm
8719514929524	BVP355 180LED 27K 220V L50 30 DMX	827 warmwit	2700 K		28.735 lm
8719514929531	BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX	830 warmwit	3000 K		29.975 lm
8719514929548	BVP355 180LED 40K 220V L50 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K		33.445 lm
8719514929555	BVP355 180LED RGB 220V L50 30 DMX	RGB	-		17.025 lm
8719514929562	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	RGBW	-		19.565 lm
8719514929579	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-		20.435 lm
8719514929586	BVP355 180LED 27K 220V L50 45	827 warmwit	2700 K		28.820 lm
8719514929593	BVP355 180LED 30K 220V L50 45	830 warmwit	3000 K		30.065 lm
8719514929609	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	840 neutraalwit	4000 K		33.540 lm
8719514929616	BVP355 180LED 27K 220V L50 45 DMX	827 warmwit	2700 K		27.745 lm
8719514929623	BVP355 180LED 30K 220V L50 45 DMX	830 warmwit	3000 K		28.940 lm
8719514929630	BVP355 180LED 40K 220V L50 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K		32.290 lm
8719514929647	BVP355 180LED RGB 220V L50 45 DMX	RGB	-		16.440 lm
8719514929654	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-		18.890 lm
8719514929661	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-		19.730 lm
8719514926790	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	827 warmwit	2700 K		7.440 lm
8719514926806	BVP353 48LED 30K 220V L40 10	830 warmwit	3000 K		7.760 lm
8719514926813	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	840 neutraalwit	4000 K		8.655 lm
8719514926820	BVP353 48LED 27K 220V L40 10 DMX	827 warmwit	2700 K		6.860 lm
8719514926837	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	830 warmwit	3000 K		7.155 lm
8719514926844	BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX	840 neutraalwit	4000 K		7.985 lm
8719514926851	BVP353 48LED RGB 220V L40 10 DMX	RGB	-		3.830 lm
8719514926868	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-		5.250 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde	
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8719514926875	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.485 lm
8719514926882	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	827 warmwit	2700 K	7.810 lm
8719514926899	BVP353 48LED 30K 220V L40 15	830 warmwit	3000 K	8.145 lm
8719514926905	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 neutraalwit	4000 K	9.090 lm
8719514926912	BVP353 48LED 27K 220V L40 15 DMX	827 warmwit	2700 K	7.205 lm
8719514926929	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	830 warmwit	3000 K	7.515 lm
8719514926936	BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX	840 neutraalwit	4000 K	8.385 lm
8719514926943	BVP353 48LED RGB 220V L40 15 DMX	RGB	-	4.020 lm
8719514926950	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	5.515 lm
8719514926967	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	RGBW	-	5.760 lm
8719514926974	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	827 warmwit	2700 K	8.090 lm
8719514926981	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	830 warmwit	3000 K	8.440 lm
8719514926998	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 neutraalwit	4000 K	9.415 lm
8719514927001	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	827 warmwit	2700 K	7.460 lm
8719514927018	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	830 warmwit	3000 K	7.785 lm
8719514927025	BVP353 48LED 40K 220V L40 30 DMX	840 neutraalwit	4000 K	8.685 lm
8719514927032	BVP353 48LED RGB 220V L40 30 DMX	RGB	-	4.165 lm
8719514927049	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5.710 lm
8719514927056	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5.965 lm
8719514927063	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	827 warmwit	2700 K	7.810 lm
8719514927070	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	830 warmwit	3000 K	8.145 lm
8719514927087	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	840 neutraalwit	4000 K	9.090 lm
8719514927094	BVP353 48LED 27K 220V L40 45 DMX	827 warmwit	2700 K	7.205 lm
8719514927100	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	830 warmwit	3000 K	7.515 lm
8719514927117	BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX	840 neutraalwit	4000 K	8.385 lm
8719514927124	BVP353 48LED RGB 220V L40 45 DMX	RGB	-	4.020 lm
8719514927131	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5.515 lm
8719514927148	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5.760 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514926073	BVP353 30LED 27K 220V L30 10	60 W
8719514926080	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W
8719514926097	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	60 W
8719514926103	BVP353 30LED 27K 220V L30 10 DMX	60 W
8719514926110	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	60 W
8719514926127	BVP353 30LED 40K 220V L30 10 DMX	60 W
8719514926134	BVP353 30LED RGB 220V L30 10 DMX	60 W
8719514926141	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W
8719514926158	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W
8719514926165	BVP353 30LED 27K 220V L30 15	60 W
8719514926172	BVP353 30LED 30K 220V L30 15	60 W
8719514926189	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 W
8719514926196	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 W
8719514926202	BVP353 30LED 30K 220V L30 15 DMX	60 W
8719514926219	BVP353 30LED 40K 220V L30 15 DMX	60 W
8719514926226	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	60 W
8719514926233	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	60 W
8719514926240	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W
8719514926257	BVP353 30LED 27K 220V L30 30	60 W
8719514926264	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W
8719514926271	BVP353 30LED 40K 220V L30 30	60 W
8719514926288	BVP353 30LED 27K 220V L30 30 DMX	60 W
8719514926295	BVP353 30LED 30K 220V L30 30 DMX	60 W
8719514926301	BVP353 30LED 40K 220V L30 30 DMX	60 W
8719514926318	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	60 W
8719514926325	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W
8719514926332	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 30 DMX	60 W
8719514926349	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W
8719514926356	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W
8719514926363	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	60 W
8719514926370	BVP353 30LED 27K 220V L30 45 DMX	60 W
8719514926387	BVP353 30LED 30K 220V L30 45 DMX	60 W
8719514926394	BVP353 30LED 40K 220V L30 45 DMX	60 W
8719514926400	BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX	60 W
8719514926417	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	60 W
8719514926424	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W
8719514927872	BVP354 96LED 27K 220V L40 10	200 W
8719514927889	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	200 W
8719514927896	BVP354 96LED 40K 220V L40 10	200 W
8719514927902	BVP354 96LED 27K 220V L40 10 DMX	200 W
8719514927919	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	200 W
8719514927926	BVP354 96LED 40K 220V L40 10 DMX	200 W
8719514927933	BVP354 96LED RGB 220V L40 10 DMX	200 W
8719514927940	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W
8719514927957	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W
8719514927964	BVP354 96LED 27K 220V L40 15	200 W
8719514927971	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	200 W
8719514927988	BVP354 96LED 40K 220V L40 15	200 W
8719514927995	BVP354 96LED 27K 220V L40 15 DMX	200 W
8719514928008	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	200 W
8719514928015	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX	200 W
8719514928022	BVP354 96LED RGB 220V L40 15 DMX	200 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514928039	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX	200 W
8719514928046	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	200 W
8719514928053	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	200 W
8719514928060	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W
8719514928077	BVP354 96LED 40K 220V L40 30	200 W
8719514928084	BVP354 96LED 27K 220V L40 30 DMX	200 W
8719514928091	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	200 W
8719514928107	BVP354 96LED 40K 220V L40 30 DMX	200 W
8719514928114	BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX	200 W
8719514928121	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W
8719514928138	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	200 W
8719514928145	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	200 W
8719514928152	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W
8719514928169	BVP354 96LED 40K 220V L40 45	200 W
8719514928176	BVP354 96LED 27K 220V L40 45 DMX	200 W
8719514928183	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	200 W
8719514928190	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX	200 W
8719514928206	BVP354 96LED RGB 220V L40 45 DMX	200 W
8719514928213	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 45 DMX	200 W
8719514928220	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W
8719514928237	BVP354 120LED 27K 220V L50 10	240 W
8719514928244	BVP354 120LED 30K 220V L50 10	240 W
8719514928251	BVP354 120LED 40K 220V L50 10	240 W
8719514928268	BVP354 120LED 27K 220V L50 10 DMX	240 W
8719514928275	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	240 W
8719514928282	BVP354 120LED 40K 220V L50 10 DMX	240 W
8719514928299	BVP354 120LED RGB 220V L50 10 DMX	240 W
8719514928305	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX	240 W
8719514928312	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	240 W
8719514928329	BVP354 120LED 27K 220V L50 15	240 W
8719514928336	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W
8719514928343	BVP354 120LED 40K 220V L50 15	240 W
8719514928350	BVP354 120LED 27K 220V L50 15 DMX	240 W
8719514928367	BVP354 120LED 30K 220V L50 15 DMX	240 W
8719514928374	BVP354 120LED 40K 220V L50 15 DMX	240 W
8719514928381	BVP354 120LED RGB 220V L50 15 DMX	240 W
8719514928398	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX	240 W
8719514928404	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	240 W
8719514928411	BVP354 120LED 27K 220V L50 30	240 W
8719514928428	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	240 W
8719514928435	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240 W
8719514928442	BVP354 120LED 27K 220V L50 30 DMX	240 W
8719514928459	BVP354 120LED 30K 220V L50 30 DMX	240 W
8719514928466	BVP354 120LED 40K 220V L50 30 DMX	240 W
8719514928473	BVP354 120LED RGB 220V L50 30 DMX	240 W
8719514928480	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX	240 W
8719514928497	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W
8719514928503	BVP354 120LED 27K 220V L50 45	240 W
8719514928510	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W
8719514928527	BVP354 120LED 40K 220V L50 45	240 W
8719514928534	BVP354 120LED 27K 220V L50 45 DMX	240 W
8719514928541	BVP354 120LED 30K 220V L50 45 DMX	240 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514928558	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX	240 W
8719514928565	BVP354 120LED RGB 220V L50 45 DMX	240 W
8719514928572	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W
8719514928589	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W
8719514928596	BVP354 144LED 27K 220V L57 10	300 W
8719514928602	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	300 W
8719514928619	BVP354 144LED 40K 220V L57 10	300 W
8719514928626	BVP354 144LED 27K 220V L57 10 DMX	300 W
8719514928633	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	300 W
8719514928640	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	300 W
8719514928657	BVP354 144LED RGB 220V L57 10 DMX	300 W
8719514928664	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W
8719514928671	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
8719514928688	BVP354 144LED 27K 220V L57 15	300 W
8719514928695	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	300 W
8719514928701	BVP354 144LED 40K 220V L57 15	300 W
8719514928718	BVP354 144LED 27K 220V L57 15 DMX	300 W
8719514928725	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	300 W
8719514928732	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	300 W
8719514928749	BVP354 144LED RGB 220V L57 15 DMX	300 W
8719514928756	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	300 W
8719514928763	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
8719514928770	BVP354 144LED 27K 220V L57 30	300 W
8719514928787	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W
8719514928794	BVP354 144LED 40K 220V L57 30	300 W
8719514928800	BVP354 144LED 27K 220V L57 30 DMX	300 W
8719514928817	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	300 W
8719514928824	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	300 W
8719514928831	BVP354 144LED RGB 220V L57 30 DMX	300 W
8719514928848	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	300 W
8719514928855	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
8719514928862	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W
8719514928879	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	300 W
8719514928886	BVP354 144LED 40K 220V L57 45	300 W
8719514928893	BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	300 W
8719514928909	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W
8719514928916	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	300 W
8719514928923	BVP354 144LED RGB 220V L57 45 DMX	300 W
8719514928930	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W
8719514928947	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
8719514927513	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	150 W
8719514927520	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W
8719514927537	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 W
8719514927544	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	150 W
8719514927551	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	150 W
8719514927568	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	150 W
8719514927575	BVP353 72LED RGB 220V L57 10 DMX	150 W
8719514927582	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W
8719514927599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
8719514927605	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W
8719514927612	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	150 W
8719514927629	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514927636	BVP353 72LED 27K 220V L57 15 DMX	150 W
8719514927643	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	150 W
8719514927650	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	150 W
8719514927667	BVP353 72LED RGB 220V L57 15 DMX	150 W
8719514927674	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W
8719514927681	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
8719514927698	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
8719514927704	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	150 W
8719514927711	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 W
8719514927728	BVP353 72LED 27K 220V L57 30 DMX	150 W
8719514927735	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	150 W
8719514927742	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	150 W
8719514927759	BVP353 72LED RGB 220V L57 30 DMX	150 W
8719514927766	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
8719514927773	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
8719514927780	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
8719514927797	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
8719514927803	BVP353 72LED 40K 220V L57 45	150 W
8719514927810	BVP353 72LED 27K 220V L57 45 DMX	150 W
8719514927827	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	150 W
8719514927834	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	150 W
8719514927841	BVP353 72LED RGB 220V L57 45 DMX	150 W
8719514927858	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
8719514927865	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
8719514925359	BVP353 18LED 27K 220V L21 10	40 W
8719514925366	BVP353 18LED 30K 220V L21 10	40 W
8719514925373	BVP353 18LED 40K 220V L21 10	40 W
8719514925380	BVP353 18LED 27K 220V L21 10 DMX	40 W
8719514925397	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	40 W
8719514925403	BVP353 18LED 40K 220V L21 10 DMX	40 W
8719514925410	BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX	40 W
8719514925427	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	40 W
8719514925434	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
8719514925441	BVP353 18LED 27K 220V L21 15	40 W
8719514925458	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	40 W
8719514925465	BVP353 18LED 40K 220V L21 15	40 W
8719514925472	BVP353 18LED 27K 220V L21 15 DMX	40 W
8719514925489	BVP353 18LED 30K 220V L21 15 DMX	40 W
8719514925496	BVP353 18LED 40K 220V L21 15 DMX	40 W
8719514925502	BVP353 18LED RGB 220V L21 15 DMX	40 W
8719514925519	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 15 DMX	40 W
8719514925526	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
8719514925533	BVP353 18LED 27K 220V L21 30	40 W
8719514925540	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	40 W
8719514925557	BVP353 18LED 40K 220V L21 30	40 W
8719514925564	BVP353 18LED 27K 220V L21 30 DMX	40 W
8719514925571	BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX	40 W
8719514925588	BVP353 18LED 40K 220V L21 30 DMX	40 W
8719514925595	BVP353 18LED RGB 220V L21 30 DMX	40 W
8719514925601	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	40 W
8719514925618	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
8719514925625	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514925632	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	40 W
8719514925649	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	40 W
8719514925656	BVP353 18LED 27K 220V L21 45 DMX	40 W
8719514925663	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	40 W
8719514925670	BVP353 18LED 40K 220V L21 45 DMX	40 W
8719514925687	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40 W
8719514925694	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 45 DMX	40 W
8719514925700	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	40 W
8719514924635	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
8719514924642	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
8719514924659	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
8719514924666	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 W
8719514924673	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 W
8719514924680	BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX	24 W
8719514924697	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	24 W
8719514924703	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
8719514924710	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
8719514924727	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
8719514924734	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	24 W
8719514924741	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 W
8719514924758	BVP353 12LED 27K 220V L15 15 DMX	24 W
8719514924765	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 W
8719514924772	BVP353 12LED 40K 220V L15 15 DMX	24 W
8719514924789	BVP353 12LED RGB 220V L15 15 DMX	24 W
8719514924796	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
8719514924802	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	24 W
8719514924819	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
8719514924826	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
8719514924833	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 W
8719514924840	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	24 W
8719514924857	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	24 W
8719514924864	BVP353 12LED 40K 220V L15 30 DMX	24 W
8719514924871	BVP353 12LED RGB 220V L15 30 DMX	24 W
8719514924888	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX	24 W
8719514924895	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	24 W
8719514924901	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
8719514924918	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	24 W
8719514924925	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 W
8719514924932	BVP353 12LED 27K 220V L15 45 DMX	24 W
8719514924949	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	24 W
8719514924956	BVP353 12LED 40K 220V L15 45 DMX	24 W
8719514924963	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	24 W
8719514924970	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
8719514924987	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
8719514926431	BVP353 36LED 27K 220V L35 10	80 W
8719514926448	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
8719514926455	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80 W
8719514926462	BVP353 36LED 27K 220V L35 10 DMX	80 W
8719514926479	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	80 W
8719514926486	BVP353 36LED 40K 220V L35 10 DMX	80 W
8719514926493	BVP353 36LED RGB 220V L35 10 DMX	80 W
8719514926509	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 10 DMX	80 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514926516	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX	80 W
8719514926523	BVP353 36LED 27K 220V L35 15	80 W
8719514926530	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	80 W
8719514926547	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
8719514926554	BVP353 36LED 27K 220V L35 15 DMX	80 W
8719514926561	BVP353 36LED 30K 220V L35 15 DMX	80 W
8719514926578	BVP353 36LED 40K 220V L35 15 DMX	80 W
8719514926585	BVP353 36LED RGB 220V L35 15 DMX	80 W
8719514926592	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 15 DMX	80 W
8719514926608	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	80 W
8719514926615	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
8719514926622	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	80 W
8719514926639	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
8719514926646	BVP353 36LED 27K 220V L35 30 DMX	80 W
8719514926653	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80 W
8719514926660	BVP353 36LED 40K 220V L35 30 DMX	80 W
8719514926677	BVP353 36LED RGB 220V L35 30 DMX	80 W
8719514926684	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 30 DMX	80 W
8719514926691	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX	80 W
8719514926707	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
8719514926714	BVP353 36LED 30K 220V L35 45	80 W
8719514926721	BVP353 36LED 40K 220V L35 45	80 W
8719514926738	BVP353 36LED 27K 220V L35 45 DMX	80 W
8719514926745	BVP353 36LED 30K 220V L35 45 DMX	80 W
8719514926752	BVP353 36LED 40K 220V L35 45 DMX	80 W
8719514926769	BVP353 36LED RGB 220V L35 45 DMX	80 W
8719514926776	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX	80 W
8719514926783	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
8719514925717	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	50 W
8719514925724	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
8719514925731	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 W
8719514925748	BVP353 24LED 27K 220V L24 10 DMX	50 W
8719514925755	BVP353 24LED 30K 220V L24 10 DMX	50 W
8719514925762	BVP353 24LED 40K 220V L24 10 DMX	50 W
8719514925779	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	50 W
8719514925786	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX	50 W
8719514925793	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	50 W
8719514925809	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W
8719514925816	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
8719514925823	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50 W
8719514925830	BVP353 24LED 27K 220V L24 15 DMX	50 W
8719514925847	BVP353 24LED 30K 220V L24 15 DMX	50 W
8719514925854	BVP353 24LED 40K 220V L24 15 DMX	50 W
8719514925861	BVP353 24LED RGB 220V L24 15 DMX	50 W
8719514925878	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 15 DMX	50 W
8719514925885	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	50 W
8719514925892	BVP353 24LED 27K 220V L24 30	50 W
8719514925908	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
8719514925915	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	50 W
8719514925922	BVP353 24LED 27K 220V L24 30 DMX	50 W
8719514925939	BVP353 24LED 30K 220V L24 30 DMX	50 W
8719514925946	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX	50 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514925953	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	50 W
8719514925960	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
8719514925977	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	50 W
8719514925984	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
8719514925991	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W
8719514926004	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 W
8719514926011	BVP353 24LED 27K 220V L24 45 DMX	50 W
8719514926028	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	50 W
8719514926035	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	50 W
8719514926042	BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX	50 W
8719514926059	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	50 W
8719514926066	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	50 W
8719514927155	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
8719514927162	BVP353 60LED 30K 220V L50 10	120 W
8719514927179	BVP353 60LED 40K 220V L50 10	120 W
8719514927186	BVP353 60LED 27K 220V L50 10 DMX	120 W
8719514927193	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	120 W
8719514927209	BVP353 60LED 40K 220V L50 10 DMX	120 W
8719514927216	BVP353 60LED RGB 220V L50 10 DMX	120 W
8719514927223	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 10 DMX	120 W
8719514927230	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX	120 W
8719514927247	BVP353 60LED 27K 220V L50 15	120 W
8719514927254	BVP353 60LED 30K 220V L50 15	120 W
8719514927261	BVP353 60LED 40K 220V L50 15	120 W
8719514927278	BVP353 60LED 27K 220V L50 15 DMX	120 W
8719514927285	BVP353 60LED 30K 220V L50 15 DMX	120 W
8719514927292	BVP353 60LED 40K 220V L50 15 DMX	120 W
8719514927308	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	120 W
8719514927315	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 15 DMX	120 W
8719514927322	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
8719514927339	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
8719514927346	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
8719514927353	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
8719514927360	BVP353 60LED 27K 220V L50 30 DMX	120 W
8719514927377	BVP353 60LED 30K 220V L50 30 DMX	120 W
8719514927384	BVP353 60LED 40K 220V L50 30 DMX	120 W
8719514927391	BVP353 60LED RGB 220V L50 30 DMX	120 W
8719514927407	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 30 DMX	120 W
8719514927414	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W
8719514927421	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
8719514927438	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	120 W
8719514927445	BVP353 60LED 40K 220V L50 45	120 W
8719514927452	BVP353 60LED 27K 220V L50 45 DMX	120 W
8719514927469	BVP353 60LED 30K 220V L50 45 DMX	120 W
8719514927476	BVP353 60LED 40K 220V L50 45 DMX	120 W
8719514927483	BVP353 60LED RGB 220V L50 45 DMX	120 W
8719514927490	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
8719514927506	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 W
8719514924994	BVP353 16LED 27K 220V L18 10	30 W
8719514925007	BVP353 16LED 30K 220V L18 10	30 W
8719514925014	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	30 W
8719514925021	BVP353 16LED 27K 220V L18 10 DMX	30 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514925038	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30 W
8719514925045	BVP353 16LED 40K 220V L18 10 DMX	30 W
8719514925052	BVP353 15LED RGB 220V L18 10 DMX	30 W
8719514925069	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 10 DMX	30 W
8719514925076	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX	30 W
8719514925083	BVP353 16LED 27K 220V L18 15	30 W
8719514925090	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
8719514925106	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
8719514925113	BVP353 16LED 27K 220V L18 15 DMX	30 W
8719514925120	BVP353 16LED 30K 220V L18 15 DMX	30 W
8719514925137	BVP353 16LED 40K 220V L18 15 DMX	30 W
8719514925144	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	30 W
8719514925151	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 15 DMX	30 W
8719514925168	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	30 W
8719514925175	BVP353 16LED 27K 220V L18 30	30 W
8719514925182	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W
8719514925199	BVP353 16LED 40K 220V L18 30	30 W
8719514925205	BVP353 16LED 27K 220V L18 30 DMX	30 W
8719514925212	BVP353 16LED 30K 220V L18 30 DMX	30 W
8719514925229	BVP353 16LED 40K 220V L18 30 DMX	30 W
8719514925236	BVP353 15LED RGB 220V L18 30 DMX	30 W
8719514925243	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 30 DMX	30 W
8719514925250	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	30 W
8719514925267	BVP353 16LED 27K 220V L18 45	30 W
8719514925274	BVP353 16LED 30K 220V L18 45	30 W
8719514925281	BVP353 16LED 40K 220V L18 45	30 W
8719514925298	BVP353 16LED 27K 220V L18 45 DMX	30 W
8719514925304	BVP353 16LED 30K 220V L18 45 DMX	30 W
8719514925311	BVP353 16LED 40K 220V L18 45 DMX	30 W
8719514925328	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	30 W
8719514925335	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	30 W
8719514925342	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
8719514928954	BVP355 216LED 27K 220V L57 10	450 W
8719514928961	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	450 W
8719514928978	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 W
8719514928985	BVP355 216LED 27K 220V L57 10 DMX	450 W
8719514928992	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	450 W
8719514929005	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	450 W
8719514929012	BVP355 216LED RGB 220V L57 10 DMX	450 W
8719514929029	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
8719514929036	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	450 W
8719514929043	BVP355 216LED 27K 220V L57 15	450 W
8719514929050	BVP355 216LED 30K 220V L57 15	450 W
8719514929067	BVP355 216LED 40K 220V L57 15	450 W
8719514929074	BVP355 216LED 27K 220V L57 15 DMX	450 W
8719514929081	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	450 W
8719514929098	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	450 W
8719514929104	BVP355 216LED RGB 220V L57 15 DMX	450 W
8719514929111	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	450 W
8719514929128	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
8719514929135	BVP355 216LED 27K 220V L57 30	450 W
8719514929142	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	450 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514929159	BVP355 216LED 40K 220V L57 30	450 W
8719514929166	BVP355 216LED 27K 220V L57 30 DMX	450 W
8719514929173	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	450 W
8719514929180	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	450 W
8719514929197	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	450 W
8719514929203	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	450 W
8719514929210	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	450 W
8719514929227	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	450 W
8719514929234	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
8719514929241	BVP355 216LED 40K 220V L57 45	450 W
8719514929258	BVP355 216LED 27K 220V L57 45 DMX	450 W
8719514929265	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	450 W
8719514929272	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	450 W
8719514929289	BVP355 216LED RGB 220V L57 45 DMX	450 W
8719514929296	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	450 W
8719514929302	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
8719514929319	BVP355 180LED 27K 220V L50 10	360 W
8719514929326	BVP355 180LED 30K 220V L50 10	360 W
8719514929333	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360 W
8719514929340	BVP355 180LED 27K 220V L50 10 DMX	360 W
8719514929357	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	360 W
8719514929364	BVP355 180LED 40K 220V L50 10 DMX	360 W
8719514929371	BVP355 180LED RGB 220V L50 10 DMX	360 W
8719514929388	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX	360 W
8719514929395	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	360 W
8719514929401	BVP355 180LED 27K 220V L50 15	360 W
8719514929418	BVP355 180LED 30K 220V L50 15	360 W
8719514929425	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360 W
8719514929432	BVP355 180LED 27K 220V L50 15 DMX	360 W
8719514929449	BVP355 180LED 30K 220V L50 15 DMX	360 W
8719514929456	BVP355 180LED 40K 220V L50 15 DMX	360 W
8719514929463	BVP355 180LED RGB 220V L50 15 DMX	360 W
8719514929470	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX	360 W
8719514929487	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	360 W
8719514929494	BVP355 180LED 27K 220V L50 30	360 W
8719514929500	BVP355 180LED 30K 220V L50 30	360 W
8719514929517	BVP355 180LED 40K 220V L50 30	360 W
8719514929524	BVP355 180LED 27K 220V L50 30 DMX	360 W
8719514929531	BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX	360 W
8719514929548	BVP355 180LED 40K 220V L50 30 DMX	360 W
8719514929555	BVP355 180LED RGB 220V L50 30 DMX	360 W
8719514929562	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	360 W
8719514929579	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
8719514929586	BVP355 180LED 27K 220V L50 45	360 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514929593	BVP355 180LED 30K 220V L50 45	360 W
8719514929609	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360 W
8719514929616	BVP355 180LED 27K 220V L50 45 DMX	360 W
8719514929623	BVP355 180LED 30K 220V L50 45 DMX	360 W
8719514929630	BVP355 180LED 40K 220V L50 45 DMX	360 W
8719514929647	BVP355 180LED RGB 220V L50 45 DMX	360 W
8719514929654	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 45 DMX	360 W
8719514929661	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	360 W
8719514926790	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	100 W
8719514926806	BVP353 48LED 30K 220V L40 10	100 W
8719514926813	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	100 W
8719514926820	BVP353 48LED 27K 220V L40 10 DMX	100 W
8719514926837	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	100 W
8719514926844	BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX	100 W
8719514926851	BVP353 48LED RGB 220V L40 10 DMX	100 W
8719514926868	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
8719514926875	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
8719514926882	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	100 W
8719514926899	BVP353 48LED 30K 220V L40 15	100 W
8719514926905	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
8719514926912	BVP353 48LED 27K 220V L40 15 DMX	100 W
8719514926929	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	100 W
8719514926936	BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX	100 W
8719514926943	BVP353 48LED RGB 220V L40 15 DMX	100 W
8719514926950	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	100 W
8719514926967	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	100 W
8719514926974	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	100 W
8719514926981	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	100 W
8719514926998	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
8719514927001	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	100 W
8719514927018	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	100 W
8719514927025	BVP353 48LED 40K 220V L40 30 DMX	100 W
8719514927032	BVP353 48LED RGB 220V L40 30 DMX	100 W
8719514927049	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	100 W
8719514927056	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
8719514927063	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	100 W
8719514927070	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	100 W
8719514927087	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 W
8719514927094	BVP353 48LED 27K 220V L40 45 DMX	100 W
8719514927100	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	100 W
8719514927117	BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX	100 W
8719514927124	BVP353 48LED RGB 220V L40 45 DMX	100 W
8719514927131	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	100 W
8719514927148	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514926073	BVP353 30LED 27K 220V L30 10	Nee
8719514926080	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	Nee
8719514926097	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	Nee
8719514926103	BVP353 30LED 27K 220V L30 10 DMX	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514926110	BVP353 30LED 30K 220V L30 10 DMX	Ja
8719514926127	BVP353 30LED 40K 220V L30 10 DMX	Ja
8719514926134	BVP353 30LED RGB 220V L30 10 DMX	Ja
8719514926141	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514926158	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Ja	8719514928114	BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX	Ja
8719514926165	BVP353 30LED 27K 220V L30 15	Nee	8719514928121	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Ja
8719514926172	BVP353 30LED 30K 220V L30 15	Nee	8719514928138	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Ja
8719514926189	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	Nee	8719514928145	BVP354 96LED 27K 220V L40 45	Nee
8719514926196	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	Ja	8719514928152	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	Nee
8719514926202	BVP353 30LED 30K 220V L30 15 DMX	Ja	8719514928169	BVP354 96LED 40K 220V L40 45	Nee
8719514926219	BVP353 30LED 40K 220V L30 15 DMX	Ja	8719514928176	BVP354 96LED 27K 220V L40 45 DMX	Ja
8719514926226	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	Ja	8719514928183	BVP354 96LED 30K 220V L40 45 DMX	Ja
8719514926233	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	Ja	8719514928190	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX	Ja
8719514926240	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Ja	8719514928206	BVP354 96LED RGB 220V L40 45 DMX	Ja
8719514926257	BVP353 30LED 27K 220V L30 30	Nee	8719514928213	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 45 DMX	Ja
8719514926264	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	Nee	8719514928220	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Ja
8719514926271	BVP353 30LED 40K 220V L30 30	Nee	8719514928237	BVP354 120LED 27K 220V L50 10	Nee
8719514926288	BVP353 30LED 27K 220V L30 30 DMX	Ja	8719514928244	BVP354 120LED 30K 220V L50 10	Nee
8719514926295	BVP353 30LED 30K 220V L30 30 DMX	Ja	8719514928251	BVP354 120LED 40K 220V L50 10	Nee
8719514926301	BVP353 30LED 40K 220V L30 30 DMX	Ja	8719514928268	BVP354 120LED 27K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514926318	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	Ja	8719514928275	BVP354 120LED 30K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514926325	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Ja	8719514928282	BVP354 120LED 40K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514926332	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 30 DMX	Ja	8719514928299	BVP354 120LED RGB 220V L50 10 DMX	Ja
8719514926349	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	Nee	8719514928305	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 10 DMX	Ja
8719514926356	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	Nee	8719514928312	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Ja
8719514926363	BVP353 30LED 40K 220V L30 45	Nee	8719514928329	BVP354 120LED 27K 220V L50 15	Nee
8719514926370	BVP353 30LED 27K 220V L30 45 DMX	Ja	8719514928336	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	Nee
8719514926387	BVP353 30LED 30K 220V L30 45 DMX	Ja	8719514928343	BVP354 120LED 40K 220V L50 15	Nee
8719514926394	BVP353 30LED 40K 220V L30 45 DMX	Ja	8719514928350	BVP354 120LED 27K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514926400	BVP353 30LED RGB 220V L30 45 DMX	Ja	8719514928367	BVP354 120LED 30K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514926417	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	Ja	8719514928374	BVP354 120LED 40K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514926424	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Ja	8719514928381	BVP354 120LED RGB 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927872	BVP354 96LED 27K 220V L40 10	Nee	8719514928398	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927889	BVP354 96LED 30K 220V L40 10	Nee	8719514928404	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927896	BVP354 96LED 40K 220V L40 10	Nee	8719514928411	BVP354 120LED 27K 220V L50 30	Nee
8719514927902	BVP354 96LED 27K 220V L40 10 DMX	Ja	8719514928428	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	Nee
8719514927919	BVP354 96LED 30K 220V L40 10 DMX	Ja	8719514928435	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	Nee
8719514927926	BVP354 96LED 40K 220V L40 10 DMX	Ja	8719514928442	BVP354 120LED 27K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927933	BVP354 96LED RGB 220V L40 10 DMX	Ja	8719514928459	BVP354 120LED 30K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927940	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Ja	8719514928466	BVP354 120LED 40K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927957	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Ja	8719514928473	BVP354 120LED RGB 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927964	BVP354 96LED 27K 220V L40 15	Nee	8719514928480	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927971	BVP354 96LED 30K 220V L40 15	Nee	8719514928497	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927988	BVP354 96LED 40K 220V L40 15	Nee	8719514928503	BVP354 120LED 27K 220V L50 45	Nee
8719514927995	BVP354 96LED 27K 220V L40 15 DMX	Ja	8719514928510	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	Nee
8719514928008	BVP354 96LED 30K 220V L40 15 DMX	Ja	8719514928527	BVP354 120LED 40K 220V L50 45	Nee
8719514928015	BVP354 96LED 40K 220V L40 15 DMX	Ja	8719514928534	BVP354 120LED 27K 220V L50 45 DMX	Ja
8719514928022	BVP354 96LED RGB 220V L40 15 DMX	Ja	8719514928541	BVP354 120LED 30K 220V L50 45 DMX	Ja
8719514928039	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 15 DMX	Ja	8719514928558	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX	Ja
8719514928046	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX	Ja	8719514928565	BVP354 120LED RGB 220V L50 45 DMX	Ja
8719514928053	BVP354 96LED 27K 220V L40 30	Nee	8719514928572	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Ja
8719514928060	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	Nee	8719514928589	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Ja
8719514928077	BVP354 96LED 40K 220V L40 30	Nee	8719514928596	BVP354 144LED 27K 220V L57 10	Nee
8719514928084	BVP354 96LED 27K 220V L40 30 DMX	Ja	8719514928602	BVP354 144LED 30K 220V L57 10	Nee
8719514928091	BVP354 96LED 30K 220V L40 30 DMX	Ja	8719514928619	BVP354 144LED 40K 220V L57 10	Nee
8719514928107	BVP354 96LED 40K 220V L40 30 DMX	Ja	8719514928626	BVP354 144LED 27K 220V L57 10 DMX	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514928633	BVP354 144LED 30K 220V L57 10 DMX	Ja
8719514928640	BVP354 144LED 40K 220V L57 10 DMX	Ja
8719514928657	BVP354 144LED RGB 220V L57 10 DMX	Ja
8719514928664	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
8719514928671	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Ja
8719514928688	BVP354 144LED 27K 220V L57 15	Nee
8719514928695	BVP354 144LED 30K 220V L57 15	Nee
8719514928701	BVP354 144LED 40K 220V L57 15	Nee
8719514928718	BVP354 144LED 27K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514928725	BVP354 144LED 30K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514928732	BVP354 144LED 40K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514928749	BVP354 144LED RGB 220V L57 15 DMX	Ja
8719514928756	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Ja
8719514928763	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
8719514928770	BVP354 144LED 27K 220V L57 30	Nee
8719514928787	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	Nee
8719514928794	BVP354 144LED 40K 220V L57 30	Nee
8719514928800	BVP354 144LED 27K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514928817	BVP354 144LED 30K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514928824	BVP354 144LED 40K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514928831	BVP354 144LED RGB 220V L57 30 DMX	Ja
8719514928848	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Ja
8719514928855	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Ja
8719514928862	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Nee
8719514928879	BVP354 144LED 30K 220V L57 45	Nee
8719514928886	BVP354 144LED 40K 220V L57 45	Nee
8719514928893	BVP354 144LED 27K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514928909	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514928916	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514928923	BVP354 144LED RGB 220V L57 45 DMX	Ja
8719514928930	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Ja
8719514928947	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
8719514927513	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	Nee
8719514927520	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	Nee
8719514927537	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	Nee
8719514927544	BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX	Ja
8719514927551	BVP353 72LED 30K 220V L57 10 DMX	Ja
8719514927568	BVP353 72LED 40K 220V L57 10 DMX	Ja
8719514927575	BVP353 72LED RGB 220V L57 10 DMX	Ja
8719514927582	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
8719514927599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Ja
8719514927605	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	Nee
8719514927612	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	Nee
8719514927629	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	Nee
8719514927636	BVP353 72LED 27K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514927643	BVP353 72LED 30K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514927650	BVP353 72LED 40K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514927667	BVP353 72LED RGB 220V L57 15 DMX	Ja
8719514927674	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Ja
8719514927681	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
8719514927698	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Nee
8719514927704	BVP353 72LED 30K 220V L57 30	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514927711	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	Nee
8719514927728	BVP353 72LED 27K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514927735	BVP353 72LED 30K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514927742	BVP353 72LED 40K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514927759	BVP353 72LED RGB 220V L57 30 DMX	Ja
8719514927766	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Ja
8719514927773	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Ja
8719514927780	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Nee
8719514927797	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	Nee
8719514927803	BVP353 72LED 40K 220V L57 45	Nee
8719514927810	BVP353 72LED 27K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514927827	BVP353 72LED 30K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514927834	BVP353 72LED 40K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514927841	BVP353 72LED RGB 220V L57 45 DMX	Ja
8719514927858	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Ja
8719514927865	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
8719514925359	BVP353 18LED 27K 220V L21 10	Nee
8719514925366	BVP353 18LED 30K 220V L21 10	Nee
8719514925373	BVP353 18LED 40K 220V L21 10	Nee
8719514925380	BVP353 18LED 27K 220V L21 10 DMX	Ja
8719514925397	BVP353 18LED 30K 220V L21 10 DMX	Ja
8719514925403	BVP353 18LED 40K 220V L21 10 DMX	Ja
8719514925410	BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX	Ja
8719514925427	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 10 DMX	Ja
8719514925434	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Ja
8719514925441	BVP353 18LED 27K 220V L21 15	Nee
8719514925458	BVP353 18LED 30K 220V L21 15	Nee
8719514925465	BVP353 18LED 40K 220V L21 15	Nee
8719514925472	BVP353 18LED 27K 220V L21 15 DMX	Ja
8719514925489	BVP353 18LED 30K 220V L21 15 DMX	Ja
8719514925496	BVP353 18LED 40K 220V L21 15 DMX	Ja
8719514925502	BVP353 18LED RGB 220V L21 15 DMX	Ja
8719514925519	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 15 DMX	Ja
8719514925526	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Ja
8719514925533	BVP353 18LED 27K 220V L21 30	Nee
8719514925540	BVP353 18LED 30K 220V L21 30	Nee
8719514925557	BVP353 18LED 40K 220V L21 30	Nee
8719514925564	BVP353 18LED 27K 220V L21 30 DMX	Ja
8719514925571	BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX	Ja
8719514925588	BVP353 18LED 40K 220V L21 30 DMX	Ja
8719514925595	BVP353 18LED RGB 220V L21 30 DMX	Ja
8719514925601	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 30 DMX	Ja
8719514925618	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Ja
8719514925625	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	Nee
8719514925632	BVP353 18LED 30K 220V L21 45	Nee
8719514925649	BVP353 18LED 40K 220V L21 45	Nee
8719514925656	BVP353 18LED 27K 220V L21 45 DMX	Ja
8719514925663	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	Ja
8719514925670	BVP353 18LED 40K 220V L21 45 DMX	Ja
8719514925687	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	Ja
8719514925694	BVP353 20LED RGBWW 220V L21 45 DMX	Ja
8719514925700	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 45 DMX	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514924635	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	Nee
8719514924642	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Nee
8719514924659	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	Nee
8719514924666	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	Ja
8719514924673	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	Ja
8719514924680	BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX	Ja
8719514924697	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	Ja
8719514924703	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Ja
8719514924710	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Ja
8719514924727	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	Nee
8719514924734	BVP353 12LED 30K 220V L15 15	Nee
8719514924741	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	Nee
8719514924758	BVP353 12LED 27K 220V L15 15 DMX	Ja
8719514924765	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	Ja
8719514924772	BVP353 12LED 40K 220V L15 15 DMX	Ja
8719514924789	BVP353 12LED RGB 220V L15 15 DMX	Ja
8719514924796	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Ja
8719514924802	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	Ja
8719514924819	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	Nee
8719514924826	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Nee
8719514924833	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	Nee
8719514924840	BVP353 12LED 27K 220V L15 30 DMX	Ja
8719514924857	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	Ja
8719514924864	BVP353 12LED 40K 220V L15 30 DMX	Ja
8719514924871	BVP353 12LED RGB 220V L15 30 DMX	Ja
8719514924888	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 30 DMX	Ja
8719514924895	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX	Ja
8719514924901	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	Nee
8719514924918	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	Nee
8719514924925	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	Nee
8719514924932	BVP353 12LED 27K 220V L15 45 DMX	Ja
8719514924949	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	Ja
8719514924956	BVP353 12LED 40K 220V L15 45 DMX	Ja
8719514924963	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	Ja
8719514924970	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Ja
8719514924987	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Ja
8719514926431	BVP353 36LED 27K 220V L35 10	Nee
8719514926448	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	Nee
8719514926455	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	Nee
8719514926462	BVP353 36LED 27K 220V L35 10 DMX	Ja
8719514926479	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	Ja
8719514926486	BVP353 36LED 40K 220V L35 10 DMX	Ja
8719514926493	BVP353 36LED RGB 220V L35 10 DMX	Ja
8719514926509	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 10 DMX	Ja
8719514926516	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX	Ja
8719514926523	BVP353 36LED 27K 220V L35 15	Nee
8719514926530	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	Nee
8719514926547	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	Nee
8719514926554	BVP353 36LED 27K 220V L35 15 DMX	Ja
8719514926561	BVP353 36LED 30K 220V L35 15 DMX	Ja
8719514926578	BVP353 36LED 40K 220V L35 15 DMX	Ja
8719514926585	BVP353 36LED RGB 220V L35 15 DMX	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514926592	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 15 DMX	Ja
8719514926608	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX	Ja
8719514926615	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	Nee
8719514926622	BVP353 36LED 30K 220V L35 30	Nee
8719514926639	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	Nee
8719514926646	BVP353 36LED 27K 220V L35 30 DMX	Ja
8719514926653	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	Ja
8719514926660	BVP353 36LED 40K 220V L35 30 DMX	Ja
8719514926677	BVP353 36LED RGB 220V L35 30 DMX	Ja
8719514926684	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 30 DMX	Ja
8719514926691	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX	Ja
8719514926707	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	Nee
8719514926714	BVP353 36LED 30K 220V L35 45	Nee
8719514926721	BVP353 36LED 40K 220V L35 45	Nee
8719514926738	BVP353 36LED 27K 220V L35 45 DMX	Ja
8719514926745	BVP353 36LED 30K 220V L35 45 DMX	Ja
8719514926752	BVP353 36LED 40K 220V L35 45 DMX	Ja
8719514926769	BVP353 36LED RGB 220V L35 45 DMX	Ja
8719514926776	BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX	Ja
8719514926783	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	Ja
8719514925717	BVP353 24LED 27K 220V L24 10	Nee
8719514925724	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	Nee
8719514925731	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	Nee
8719514925748	BVP353 24LED 27K 220V L24 10 DMX	Ja
8719514925755	BVP353 24LED 30K 220V L24 10 DMX	Ja
8719514925762	BVP353 24LED 40K 220V L24 10 DMX	Ja
8719514925779	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	Ja
8719514925786	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 10 DMX	Ja
8719514925793	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	Ja
8719514925809	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	Nee
8719514925816	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	Nee
8719514925823	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	Nee
8719514925830	BVP353 24LED 27K 220V L24 15 DMX	Ja
8719514925847	BVP353 24LED 30K 220V L24 15 DMX	Ja
8719514925854	BVP353 24LED 40K 220V L24 15 DMX	Ja
8719514925861	BVP353 24LED RGB 220V L24 15 DMX	Ja
8719514925878	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 15 DMX	Ja
8719514925885	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	Ja
8719514925892	BVP353 24LED 27K 220V L24 30	Nee
8719514925908	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	Nee
8719514925915	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	Nee
8719514925922	BVP353 24LED 27K 220V L24 30 DMX	Ja
8719514925939	BVP353 24LED 30K 220V L24 30 DMX	Ja
8719514925946	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX	Ja
8719514925953	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	Ja
8719514925960	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	Ja
8719514925977	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	Ja
8719514925984	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	Nee
8719514925991	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	Nee
8719514926004	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	Nee
8719514926011	BVP353 24LED 27K 220V L24 45 DMX	Ja
8719514926028	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514926035	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	Ja
8719514926042	BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX	Ja
8719514926059	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 45 DMX	Ja
8719514926066	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	Ja
8719514927155	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	Nee
8719514927162	BVP353 60LED 30K 220V L50 10	Nee
8719514927179	BVP353 60LED 40K 220V L50 10	Nee
8719514927186	BVP353 60LED 27K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514927193	BVP353 60LED 30K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514927209	BVP353 60LED 40K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514927216	BVP353 60LED RGB 220V L50 10 DMX	Ja
8719514927223	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 10 DMX	Ja
8719514927230	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Ja
8719514927247	BVP353 60LED 27K 220V L50 15	Nee
8719514927254	BVP353 60LED 30K 220V L50 15	Nee
8719514927261	BVP353 60LED 40K 220V L50 15	Nee
8719514927278	BVP353 60LED 27K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927285	BVP353 60LED 30K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927292	BVP353 60LED 40K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927308	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927315	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927322	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Ja
8719514927339	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	Nee
8719514927346	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	Nee
8719514927353	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	Nee
8719514927360	BVP353 60LED 27K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927377	BVP353 60LED 30K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927384	BVP353 60LED 40K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927391	BVP353 60LED RGB 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927407	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927414	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
8719514927421	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	Nee
8719514927438	BVP353 60LED 30K 220V L50 45	Nee
8719514927445	BVP353 60LED 40K 220V L50 45	Nee
8719514927452	BVP353 60LED 27K 220V L50 45 DMX	Ja
8719514927469	BVP353 60LED 30K 220V L50 45 DMX	Ja
8719514927476	BVP353 60LED 40K 220V L50 45 DMX	Ja
8719514927483	BVP353 60LED RGB 220V L50 45 DMX	Ja
8719514927490	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Ja
8719514927506	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Ja
8719514924994	BVP353 16LED 27K 220V L18 10	Nee
8719514925007	BVP353 16LED 30K 220V L18 10	Nee
8719514925014	BVP353 16LED 40K 220V L18 10	Nee
8719514925021	BVP353 16LED 27K 220V L18 10 DMX	Ja
8719514925038	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	Ja
8719514925045	BVP353 16LED 40K 220V L18 10 DMX	Ja
8719514925052	BVP353 15LED RGB 220V L18 10 DMX	Ja
8719514925069	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 10 DMX	Ja
8719514925076	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX	Ja
8719514925083	BVP353 16LED 27K 220V L18 15	Nee
8719514925090	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	Nee
8719514925106	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514925113	BVP353 16LED 27K 220V L18 15 DMX	Ja
8719514925120	BVP353 16LED 30K 220V L18 15 DMX	Ja
8719514925137	BVP353 16LED 40K 220V L18 15 DMX	Ja
8719514925144	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	Ja
8719514925151	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 15 DMX	Ja
8719514925168	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 15 DMX	Ja
8719514925175	BVP353 16LED 27K 220V L18 30	Nee
8719514925182	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	Nee
8719514925199	BVP353 16LED 40K 220V L18 30	Nee
8719514925205	BVP353 16LED 27K 220V L18 30 DMX	Ja
8719514925212	BVP353 16LED 30K 220V L18 30 DMX	Ja
8719514925229	BVP353 16LED 40K 220V L18 30 DMX	Ja
8719514925236	BVP353 15LED RGB 220V L18 30 DMX	Ja
8719514925243	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 30 DMX	Ja
8719514925250	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 30 DMX	Ja
8719514925267	BVP353 16LED 27K 220V L18 45	Nee
8719514925274	BVP353 16LED 30K 220V L18 45	Nee
8719514925281	BVP353 16LED 40K 220V L18 45	Nee
8719514925298	BVP353 16LED 27K 220V L18 45 DMX	Ja
8719514925304	BVP353 16LED 30K 220V L18 45 DMX	Ja
8719514925311	BVP353 16LED 40K 220V L18 45 DMX	Ja
8719514925328	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	Ja
8719514925335	BVP353 16LED RGBWW 220V L18 45 DMX	Ja
8719514925342	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	Ja
8719514928954	BVP355 216LED 27K 220V L57 10	Nee
8719514928961	BVP355 216LED 30K 220V L57 10	Nee
8719514928978	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	Nee
8719514928985	BVP355 216LED 27K 220V L57 10 DMX	Ja
8719514928992	BVP355 216LED 30K 220V L57 10 DMX	Ja
8719514929005	BVP355 216LED 40K 220V L57 10 DMX	Ja
8719514929012	BVP355 216LED RGB 220V L57 10 DMX	Ja
8719514929029	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
8719514929036	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Ja
8719514929043	BVP355 216LED 27K 220V L57 15	Nee
8719514929050	BVP355 216LED 30K 220V L57 15	Nee
8719514929067	BVP355 216LED 40K 220V L57 15	Nee
8719514929074	BVP355 216LED 27K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514929081	BVP355 216LED 30K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514929098	BVP355 216LED 40K 220V L57 15 DMX	Ja
8719514929104	BVP355 216LED RGB 220V L57 15 DMX	Ja
8719514929111	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Ja
8719514929128	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
8719514929135	BVP355 216LED 27K 220V L57 30	Nee
8719514929142	BVP355 216LED 30K 220V L57 30	Nee
8719514929159	BVP355 216LED 40K 220V L57 30	Nee
8719514929166	BVP355 216LED 27K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514929173	BVP355 216LED 30K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514929180	BVP355 216LED 40K 220V L57 30 DMX	Ja
8719514929197	BVP355 216LED RGB 220V L57 30 DMX	Ja
8719514929203	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Ja
8719514929210	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Ja
8719514929227	BVP355 216LED 27K 220V L57 45	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514929234	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	Nee
8719514929241	BVP355 216LED 40K 220V L57 45	Nee
8719514929258	BVP355 216LED 27K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514929265	BVP355 216LED 30K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514929272	BVP355 216LED 40K 220V L57 45 DMX	Ja
8719514929289	BVP355 216LED RGB 220V L57 45 DMX	Ja
8719514929296	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Ja
8719514929302	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
8719514929319	BVP355 180LED 27K 220V L50 10	Nee
8719514929326	BVP355 180LED 30K 220V L50 10	Nee
8719514929333	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	Nee
8719514929340	BVP355 180LED 27K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514929357	BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514929364	BVP355 180LED 40K 220V L50 10 DMX	Ja
8719514929371	BVP355 180LED RGB 220V L50 10 DMX	Ja
8719514929388	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX	Ja
8719514929395	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Ja
8719514929401	BVP355 180LED 27K 220V L50 15	Nee
8719514929418	BVP355 180LED 30K 220V L50 15	Nee
8719514929425	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	Nee
8719514929432	BVP355 180LED 27K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514929449	BVP355 180LED 30K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514929456	BVP355 180LED 40K 220V L50 15 DMX	Ja
8719514929463	BVP355 180LED RGB 220V L50 15 DMX	Ja
8719514929470	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 15 DMX	Ja
8719514929487	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Ja
8719514929494	BVP355 180LED 27K 220V L50 30	Nee
8719514929500	BVP355 180LED 30K 220V L50 30	Nee
8719514929517	BVP355 180LED 40K 220V L50 30	Nee
8719514929524	BVP355 180LED 27K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514929531	BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514929548	BVP355 180LED 40K 220V L50 30 DMX	Ja
8719514929555	BVP355 180LED RGB 220V L50 30 DMX	Ja
8719514929562	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	Ja
8719514929579	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
8719514929586	BVP355 180LED 27K 220V L50 45	Nee
8719514929593	BVP355 180LED 30K 220V L50 45	Nee
8719514929609	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	Nee
8719514929616	BVP355 180LED 27K 220V L50 45 DMX	Ja
8719514929623	BVP355 180LED 30K 220V L50 45 DMX	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514929630	BVP355 180LED 40K 220V L50 45 DMX	Ja
8719514929647	BVP355 180LED RGB 220V L50 45 DMX	Ja
8719514929654	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Ja
8719514929661	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Ja
8719514926790	BVP353 48LED 27K 220V L40 10	Nee
8719514926806	BVP353 48LED 30K 220V L40 10	Nee
8719514926813	BVP353 48LED 40K 220V L40 10	Nee
8719514926820	BVP353 48LED 27K 220V L40 10 DMX	Ja
8719514926837	BVP353 48LED 30K 220V L40 10 DMX	Ja
8719514926844	BVP353 48LED 40K 220V L40 10 DMX	Ja
8719514926851	BVP353 48LED RGB 220V L40 10 DMX	Ja
8719514926868	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Ja
8719514926875	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Ja
8719514926882	BVP353 48LED 27K 220V L40 15	Nee
8719514926899	BVP353 48LED 30K 220V L40 15	Nee
8719514926905	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	Nee
8719514926912	BVP353 48LED 27K 220V L40 15 DMX	Ja
8719514926929	BVP353 48LED 30K 220V L40 15 DMX	Ja
8719514926936	BVP353 48LED 40K 220V L40 15 DMX	Ja
8719514926943	BVP353 48LED RGB 220V L40 15 DMX	Ja
8719514926950	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 15 DMX	Ja
8719514926967	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX	Ja
8719514926974	BVP353 48LED 27K 220V L40 30	Nee
8719514926981	BVP353 48LED 30K 220V L40 30	Nee
8719514926998	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	Nee
8719514927001	BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX	Ja
8719514927018	BVP353 48LED 30K 220V L40 30 DMX	Ja
8719514927025	BVP353 48LED 40K 220V L40 30 DMX	Ja
8719514927032	BVP353 48LED RGB 220V L40 30 DMX	Ja
8719514927049	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Ja
8719514927056	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Ja
8719514927063	BVP353 48LED 27K 220V L40 45	Nee
8719514927070	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	Nee
8719514927087	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	Nee
8719514927094	BVP353 48LED 27K 220V L40 45 DMX	Ja
8719514927100	BVP353 48LED 30K 220V L40 45 DMX	Ja
8719514927117	BVP353 48LED 40K 220V L40 45 DMX	Ja
8719514927124	BVP353 48LED RGB 220V L40 45 DMX	Ja
8719514927131	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 45 DMX	Ja
8719514927148	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Ja

